

Elektroheizmobil EPE3

Einfache Handhabung - schnell installiert
Inklusive Estrich-Aufheizprogramm

NEU



Warum ein Heizmobil von Lowara

Mit einem SOS Heizmobil von Lowara kann schnell und unkompliziert eine Notheizung bei Kesselstörungen oder Kesselaustausch sichergestellt werden. Außerdem ist es optimal als Baustellenheizung sowie bei der Installation und der automatischen Estrichtrocknung von Fußbodenheizungen einsetzbar. Es ist **komplett vormontiert, inkl. Konstanttemperaturregelung mit Estrichaufheizprogramm und Sicherheitseinrichtung**. Das SOS Heizmobil ist auf einer robusten Transportkarre montiert und kann auch an schwer zugängliche Einsatzorte gefahren werden.

Einsatzbereiche

- Notheizung oder Not-Warmwasserbereitung bei Ausfall oder Wechsel des Heizkessels in Warmwasser-, Zentralheizungen und Klimaanlage
- Überbrückungsheizung und Frostsicherung
- Neu- und Umbauten
- Baustellenheizung
- Installation von Fußbodenheizungen (Estrichaufheizung; Estrichaustrocknung)
- Schützt eine Wärmepumpe vor Vereisung bei Erstaufheizung

Technische Daten

Mobile Elektroheizung mit Abdeckung (RAL 7005), Leistungsstufenschalter, FI-Schalter, stufenlos einstellbarer Hocheffizienzpumpe (ERP 2015), Schaltthermostat (20-80°C), Estrichaufheizprogramm Sicherheitstemperaturbegrenzer, Membran-Druckausdehnungsgefäß (10 l), Sicherheitsventil (3 bar), Manometer, Thermometer, VL/RL Kugelhahn 1" mit GK-Bajonettverschluss, Füllarmaturen; komplett korrosionsbeständig, mit Anschlussstecker CEE 32A, montiert auf mobiler Transportkarre.



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H):	600 mm, 580 mm, 1220 mm
Farbe:	RAL 7005
Gewicht (inkl. Transportwagen):	ca. 58 kg
Umwälzpumpe:	max. 3,2 m³/h, max. 5,7 mWS
Anschluss Heizung:	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss
Volumen MAG:	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck:	1,5 - 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
Schutzart:	IP 44
Heizbetrieb:	20 - 80°C
Heizleistung:	19 kW
Elektrischer Anschluss:	CEE 32 A /400V/50Hz/3~
Regelung:	MHRE2
Estrichaufheizprogramme:	- Belegreifheizen DIN 1264-4 - Funktionsheizen DIN 1264-4

Mobile Elektroheizung EPE3 19 - SOS Heizmobil

Typ	Artikelnummer	Heizleistung	Nennspannung (3-Phasen)	Nennstrom je Heizstab
EPE3 19	DEHE5100410	19 kW (2x8 kW & 1x3 kW)	400V	32 A

Zubehör

Typ	Artikelnummer	Bezeichnung
ANBL	DEHE9500010	Satz Flex-Anbindeleitung für Vor- & Rücklauf DN 25, 2,8 m
ANSL	DEHE9500020	Stromverlängerungskabel 10 m / 32A 400V
Entkalker	LH9500048	Schnellentkalker-Konzentrat (1 l)

xylem
Let's Solve Water

Deutschland

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Bereich Gebäudetechnik
Schultheiß-Köhle-Straße 8
71636 Ludwigsburg
Tel.: +49 7141 4987-0
info-shk@xyleminc.com
www.xylem.com/de-de

Österreich

Xylem Water Solutions Austria GmbH
Ernst-Vogel-Straße 2
2000 Stockerau
Tel.: +43 2266 604
info.austria@xyleminc.com
www.xylem.com/de-at