

Kätting

Avsedd för lyft med kättingblock, rostfritt stål 316

Funktion

Varje enskild Flygt kätting är testad och CE-godkänd

Flygt-kättingar har korta länkar som är avsedda för lyftändamål. De är säkerhetsklassade för miljöer som omger dränkbara pumpar och omrörare vilket ger en lång livslängd i vatten.



Varje kedja levereras med en skylt i enlighet med EU:s maskindirektiv 98/37/EG som visar maximal belastning

Teknisk data

Kätting med snäv tolerans, kalibrerad för användning med kättingblock. (Se separat blad)

Varje kedja är tillverkad och prövad enligt EN 818-1, 818-5

Material. Rostfritt stål 316

Lyftkedja	Last WLL	Längd	Länk A	Ändlänk B		Kättingblock	Lämplig omtagskrok med schackel	Lämplig omtagskrok med 0,75 m kättinglänga och schackel
Art nr.	max kg	L m	d mm	d mm	Bi mm	Art nr.	Art nr.	Art nr.
82 94 27	500	5	6.3	7	16	84 63 64	83 07 43	82 94 45
82 94 29	500	9	6.3	7	16	84 63 64	83 07 43	82 94 45
82 94 35	500	20	6.3	7	16	84 63 64	83 07 43	82 94 45
82 94 31	1 000	5	7.9	9	20	84 63 65	83 07 44	82 94 47
82 94 33	1 000	9	7.9	9	20	84 63 65	83 07 44	82 94 47
82 94 36	1 000	20	7.9	9	20	84 63 65	83 07 44	82 94 47

