

Kättinglyftblock

Med kätting och lyftkrok alt. separat kätting

Funktion

Ett manuellt lyftblock i två alternativa utföranden.

- Lyftblock med integrerad lyftkätting och krok avsedd att användas tillsammans med lyftkätting som har övergångsöglor och separat omtagskrok
- Lyftblock med kätting med öppen länk i ände för anslutning av separat lyftkätting. Notera! Endast Flygt original kätting kan användas. Se separat blad.

Blocket drivs genom att dra kättingen för hand. Den inbyggda bromsen håller lasten när kättingen frigörs.

Varje enskild artikel som ingår i Flygt lyftsystem är CE-godkända. CE-märkning enligt EU Maskindirektiv 98/37/EG

Alternativ

- Balkvagn för I-balk

Teknisk data

- Kätting speciellt anpassad för lyftändamål
- Material
- Kätting: Rostfritt stål 316
- Lyftblock: Målat kolstål

Kättinglyftblock			Balkvagn	
Art. Nr.	Last kg	Kätting m	Art. Nr.	Balkbredd mm
84 63 63	250	2.5	84 62 58	50 - 125
84 63 60	500	2.5	84 62 58	50 - 125
84 63 62	500	7.0	84 62 58	50 - 125
84 63 61	1000	2.5	84 62 59	60 - 125
84 63 64	500	0.5*	84 62 58	50 - 125
84 63 65	1000	0.5*	84 62 59	60 - 125

* För separat lyftkätting



Lyftblock med integrerad kätting



Lyftblock med kätting med öppen länk



Lyftblock i balkvagn