

# Klaffbackventil, Bevo

## Flänsborrning enligt EN

### Funktion

Bevo klaffbackventiler är lämpliga för avloppsvatten.

Vid service av ventilen öppnas klaffen partiellt med hjälp av lyftskruven för att på så sätt dränera ledningen ovan ventilen.

### Teknisk data

- Arbetstryck PN 16.
- Flänsborrning DIN 2501 DN 50-150 PN 16.
- Flänsborrning DIN 2501 DN 200-300 PN 10.
- Bygglängd enl. DIN 3202 – F6.
- Material:
  - Gjutjärn, epoximålat in- och utvändigt.
  - Tätningsyta nitrilgummi NBR.
  - Bultar rostfritt stål A2.



Klaffbackventil, Bevo.

| Art. nr  | DN<br>mm | Fläns<br>PN | L<br>mm | H<br>mm | Vikt<br>kg |
|----------|----------|-------------|---------|---------|------------|
| 83 94 70 | 50       | 16          | 200     | 118     | 11         |
| 83 94 71 | 65       | 16          | 240     | 135     | 16         |
| 83 94 72 | 80       | 16          | 260     | 160     | 20         |
| 83 94 73 | 100      | 16          | 300     | 182     | 26         |
| 83 94 74 | 125      | 16          | 350     | 205     | 40         |
| 83 94 75 | 150      | 16          | 400     | 235     | 56         |
| 83 94 76 | 200      | 10          | 500     | 275     | 95         |
| 83 94 77 | 250      | 10          | 600     | 320     | 127        |
| 83 94 78 | 300      | 10          | 700     | 365     | 211        |

