



Prislista 2020 Xylem Rental ver 1.

Länspumpar	Motoreffekt	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygnen
Ready 4	0,42 kw	53	371
Ready 8	0,75 kw	64	448
Ready 8 s	0,9 kw	83	581
BS 2102	5,2 kw	192	1 344
BS 2125	8,0 kw	254	1 778
BS 2151	20 kw	417	2 919
BS 2201	37 kw	864	6 048
BS 2250	54 kw	989	6 923
BS 2400	90 kw	2 141	14 987
2610	1,4 kw	102	714
2620	2,2 kw	139	973
2630	3,7 kw	200	1 400
2640	5,6 kw	228	1 596
2660	10 kw	347	2 429
2670	18 kw	418	2 926
2840	5,6 kw	272	1 904
2860	10 kw	416	2 912
2870	18 kw	502	3 514
Slam/slurry pumpar	Motoreffekt	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygnen
2620 Slam	2,2 kw	139	973
2640 Slam	5,6 kw	228	1 596
HS 5520	3,7 kw	904	6 328
HS 5100	18,5 kw	1 194	8 358



Avloppspumpar	Motoreffekt	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygna
DXGM 25-11	1,1 kw	118	826
MP 3068/3069	2,4 kw	198	1 386
NS 3085	2,0 kw	374	2 618
NS 3102	3,1 kw	524	3 668
NS 3127	5,9 kw	580	4 060
NS 3127 Slimline	5,9 kw	695	4 865
FJ 3152	8,5 kw	967	6 769
CS 3152	8,5 kw	967	6 769
NS 3153	13,5 kw	967	6 769
NS 3153 Slimline	13,5 kw	1 083	7 581
NS 3171	18,5 kw	1 122	7 854
NS 3171 Slimline	18,5 kw	1 232	8 624
CS 3201	22 kw	1 483	10 381
NS 3202	37 kw	1 483	10 381
CS 3300	37 kw	2 704	18 928
NS 3301	55 kw	2 704	18 928
"Containerlösning" 3301 två pumpar komplett med automatik och larm	55 kw x 2	5 929	41 503
"Containerlösning" 3202 två pumpar komplett med automatik och larm	37 kw x 2	4 168	29 176
Dieselpumpar	Motoreffekt	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygna
Dieselpump 4" Betsy	6 kw	1 591	11 137
Dieselpump 6" Sara	20 kw	2 019	14 133
Dieselpump 6" Godwin	18,28,54 kw	2 019	14 133
Dieselpump 10" Godwin	103 kw	4 578	32 046
Dieselpump DPC 300 12" Godwin	120 kw	5 830	40 810
Omrörare	Motoreffekt	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygna
SR 4630	1,5 kw	477	3 339
Pumpstationer	Motoreffekt	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygna
Mini compit inkl 1 st 3069 och automatik	2,4 kw	374	2 618



Tillbehör	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygnen
Gummislang m Bauerkopplingar 1-3 m längder		
4"	19	133
6"	30	210
8"	40	280
Galvade rör m Bauerkopplingar 3m längder		
6"	30	210
8"	40	280
12"	53	371
Galvade rör m Bauerkopplingar 6m längder		
6"	45	315
PE slang/rör		
200 mm	70	490
Skarvrör och böjar 45/90 grader		
4"	4	28
6"	6	42
8"	9	63
10"	11	77
12"	15	105
Övergångar		
4" till 6"	10	70
6" till 8"	18	126
8" till 12"	21	147
10" till 12"	25	175
Y och T rör		
6"	27	189
8"	40	280
12"	63	441
Silar		
4"	13	91
6"	22	154
10"	99	693
Lock		
6"	11	77
12"	29	203



Tillbehör	Hyra per dygn SEK	Grundkostnad SEK 7 första dygna
Avstängningsventiler		
Flänsad 4"	28	196
Flänsad 6"	40	280
Flänsad 8"	60	420
Flänsad 12"	91	637
Backventiler		
Flänsad 3"	33	231
Flänsad 4"	39	273
Flänsad 6"	48	336
Flänsad 8"	81	567
Flänsad 10"	112	784
Flänsad 12"	145	1015
Automatiskskåp		
FGC 323 inkl. nivågivare och larmmodem	165	1 155
Automatiskskåp (gulskåp) dubbelpump 11 – 143 A inkl. nivågivare och larmmodem	521	3 647
Automatiskskåp Ställverk PS 200 inkl nivågivare och larmmodem	834	5 830
Flytmoduler		
PFM 1150 (Flygt)	119	833
M 270 (M-Fast)	84	588
Rörproppar 2,5 bar		
100 till 200 mm	141	987
150 till 300 mm	214	1 498
200 till 400 mm	217	1 519
300 till 600 mm	398	2 786
Rörproppar 1,5 bar		
500 till 1 000 mm	842	5 894
600 till 1 200 mm	1 290	9 030
Rörproppar 1,0 bar		
800 till 1 400 mm	2 903	20 321
Vägramper		
Vägramp Godwin 18"	628	4 396



Xylem Rental och Service finns på nedanstående orter i landet

- Malmö
- Emmaboda
- Göteborg
- Norrköping centrallager rental
- Örebro
- Karlstad
- Stockholm Nord
- Stockholm syd
- Uppsala
- Sundsvall
- Umeå
- Luleå
- Gällivare

Ni kontaktar Xylem rental på nedanstående kontaktuppgifter

- Telefon 010-603 50 00
- E-mail sverige@xyleminc.com

