


Tehnični podatki

90024018_1.0



CCD 301

Opombe


- Modem je zasnovan tako da se uporablja samo s Xylem Cloud Services in ne kot samostojni modem.
- Podjetje Xylem si pridržuje pravico do daljinske nadgradnje programske in konfiguracijske datoteke v modemu. Naročnik je odgovoren zagotoviti da je modem ves čas priključen, da omogoči takšne nadgradnje.
- Podjetje Xylem si prizadeva zagotoviti mobilno pokritost kjer se prodaja modem, vendar podjetje Xylem ne jamči in ne zagotavlja da bi na lokaciji kupca obstajalo mobilno pokritje. Kupec je izključno odgovoren da zagotovi ustrezno pokritost, da lahko modem ves čas pravilno deluje.
- Modem je dobavljen z vgrajeno kartico SIM. Podjetje Xylem ima sporazume o gostovanju z izbranimi operaterji, odvisno od geografije, kar omogoča modemu za prenos podatkov. Podjetje Xylem si pridržuje pravico da te operaterje spremeni. To lahko vpliva na povezljivost modema. Kupec je odgovoren da ves čas zagotovi ustrezno povezavo modema.
- Kupec je odgovoren zagotoviti da modem izpolnjuje mobilne standarde na lokaciji. To vključuje nadgradnjo na nov modem, če se standardi sčasoma spreminjajo, izključno na strošek kupca.

Kazalo vsebine

1 Tehnični podatki.....	2
1.1 Dimenzije.....	2
1.2 Okoljske zahteve.....	2
1.3 Material.....	2
1.4 Certifikati.....	2
1.5 Električni podatki.....	2
1.6 Radijski podatki.....	2
1.7 Priključki.....	3

1 Tehnični podatki

1.1 Dimenzije



Del	Mere
1	86 mm (3,4 palca)
2	105 mm (4,1 palca)
3	36 mm (1,4 palca)

1.2 Okoljske zahteve

Lastnost	Vrednost
Obratovalna temperatura	-30 °C do +70 °C (-22 °F do +158 °F)
Temperatura skladiščenja	-10 °C do +75 °C (14 °F do +167 °F)
Obratovalna vlažnost	95 % relativne vlage, nekondenzirajoča

1.3 Material

- UL94 V-0. Plastični materiali

1.4 Certifikati

- CE

1.5 Električni podatki


Lastnost	Opis
Napajalna napetost	24 V enosmernega toka
Tok	Največ 200 mA ob 24 VDC
Stopnja zaščite zaprtega prostora	IP20

1.6 Radijski podatki

Enota ima radijski modem ki podpira naslednje pasove:

Omrežje	Frekvenca, pas
3G	850/800, 900, 1900 in 2100
2G	850, 900, 1800 in 1900

1.7 Priključki



Številka sponke	Ime	Številka priključka	Opis
1	Digitalni vhod	1	Digitalni vhod Aktivno = 24VDC Neaktivno = 0VDC ali ni povezano
		2	Ozemljitev (zemljenje)
	Analogni vhod	3	4-20 mA
		4	Ozemljitev (zemljenje)
	Se ne uporablja	5	Se ne uporablja
		6	Se ne uporablja
		7	Se ne uporablja
		8	Se ne uporablja
2	Ethernet	-	RJ45
3	RS-232	1	Rx, RTU Tx
		2	Tx, RTU Rx
		3	Ozemljitev (zemljenje)
4	RS-485 z zaključnim uporom 120 ohma	1	A
		2	B
		3	Ozemljitev (zemljenje)
5	Vhodna moč	1	24VDC
		2	Ozemljitev (zemljenje)

Antena

- SMA priključek
- Največ 10 m (32,8 čevlja) kabla

Xylem |'zīləm|

1. Tkivo v rastlinah, ki potiska vodo navzgor iz korenin.
- 2) Vodilno podjetje z globalno tehnologijo za ravnanje z vodo

Smo globalna ekipa, združena v skupnem namenu: ustvarjanju naprednih tehnoloških rešitev za svetovne izzive na področju vode. V središču našega dela je razvijanje novih tehnologij, ki bodo izboljšale način uporabe, ohranjanja in ponovne uporabe vode. Naši izdelki in storitve premikajo, obdelujejo, analizirajo, spremljajo in vračajo vodo v okolje – v storitvah komunalnih, industrijskih, stanovanjskih in poslovnih stavb. Xylem zagotavlja tudi vodilni portfelj za pametne meritve, omrežne tehnologije in rešitve napredne analitike za oskrbo z vodo, elektriko in plinom. V več kot 150 državah imamo močno in dolgotrajno razmerje s kupci, ki nas poznajo po naših močnih kombinacijah vodilnih blagovnih znamk izdelkov in uporabe strokovnega znanja z močnim poudarkom na razvijanju celostnih in trajnostnih rešitev.

Več informacij o tem, kako vam Xylem lahko pomaga, najdete na spletnem mestu www.xylem.com



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
<http://tpi.xyleminc.com>
www.xylemwatersolutions.com/contacts/

Najnovejšo različico tega dokumenta in dodatne informacije najdete na našem spletnem mestu

Izvirna navodila so v angleščini. Vsa navodila, ki niso v angleščini, so prevodi izvirnih navodil.

© 2020 Xylem Inc