





Tehnični podatki

90028018_1.0



CCD 401

Opombe


- Modem je zasnovan tako da se uporablja samo s Xylem Cloud Services in ne kot samostojni modem.
- Podjetje Xylem si pridržuje pravico do daljinske nadgradnje programske in konfiguracijske datoteke v modemu. Naročnik je odgovoren zagotoviti da je modem ves čas priključen, da omogoči takšne nadgradnje.
- Podjetje Xylem si prizadeva zagotoviti mobilno pokritost kjer se prodaja modem, vendar podjetje Xylem ne jamči in ne zagotavlja da bi na lokaciji kupca obstajalo mobilno pokritje. Kupec je izključno odgovoren da zagotovi ustrezno pokritost, da lahko modem ves čas pravilno deluje.
- Modem je dobavljen z vgrajeno kartico SIM. Podjetje Xylem ima sporazume o gostovanju z izbranimi operaterji, odvisno od geografije, kar omogoča modemu za prenos podatkov. Podjetje Xylem si pridržuje pravico da te operaterje spremeni. To lahko vpliva na povezljivost modema. Kupec je odgovoren da ves čas zagotovi ustrezno povezavo modema.
- Kupec je odgovoren zagotoviti da modem izpolnjuje mobilne standarde na lokaciji. To vključuje nadgradnjo na nov modem, če se standardi sčasoma spreminjajo, izključno na strošek kupca.

Kazalo vsebine

1 Tehnični podatki.....	2
1.1 Dimenzije.....	2
1.2 Okoljske zahteve.....	2
1.3 Material.....	2
1.4 Električni podatki.....	2
1.5 Radijski podatki.....	2
1.6 Priključki.....	3

1 Tehnični podatki

1.1 Dimenzije



Del	Mere
1	101 mm (4,0 palca)
2	127 mm (5,0 palca)
3	46 mm (1,8 palca)

1.2 Okoljske zahteve

Lastnost	Vrednost
Obratovalna temperatura	-30 °C do +55 °C (-22 °F do +131 °F)
Temperatura skladiščenja	-50 °C do +85 °C (122 °F do +185 °F)
Obratovalna vlažnost	95 % relativne vlage, nekondenzirajoča

1.3 Material

- Plastika, mešanica polikarbonata (PC) in akrilonitril butadien stirena (ABS)

1.4 Električni podatki

Lastnost	Opis
Napajalna napetost	24 V enosmernega toka
Tok	Največ 200 mA ob 24 VDC
Stopnja zaščite zaprtega prostora	IP40

1.5 Radijski podatki

Enota ima radijski modem ki podpira naslednje pasove:

Različica CCD 401	Omrežje (frekvenca / pas)
CE (evropska različica)	LTE Cat 1 pasi 3, 7 in 20 Nadomestni GPRS 900/1800 MHz
NA (različica za Severno Ameriko)	LTE Cat 1 pasi 2, 4 in 12

1.6 Priključki

E01	E02	GND	A ⁴⁸⁵	B	E06	E07	GND	E09	E10	DI1	DI2	GND	DI3	DI4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DC+	DC-	GND	TX ²³²	RX	E21	GND		E24	+24	E26	E27	GND	AI2	AI1

WS012383A

Priključek	Opis
E01	Se ne uporablja
E02	Se ne uporablja
GND	Ozemljitveni signal
1 A	RS-485, zaključni upor 120 ohma, A
35 B	RS-485, zaključni upor 120 ohma, B
E06	Se ne uporablja
E07	Se ne uporablja
GND	Ozemljitveni signal
E09	Se ne uporablja
E10	Se ne uporablja
DI1	Digitalni vhod 1, povlečni vhod
DI2	Digitalni vhod 2, povlečni vhod
GND	Ozemljitveni signal
DI3	Digitalni vhod 3, povlečni vhod
DI4	Digitalni vhod 4, povlečni vhod
DC	Vhodna moč, +24 VDC
DC	Vhodna moč, ozemljitev (zemljenje)
GND	Ozemljitveni signal
232 TX	RS-232, Tx, RTU Rx
232 RX	RS-232, Rx, RTU Tx
E21	Se ne uporablja
GND	Ozemljitveni signal
	Signalna ozemljitev (ozemljitev šasije)
E24	Se ne uporablja
+24	+24 VDC napajanje, največ 50 mA
E26	Se ne uporablja
E27	Se ne uporablja
GND	Ozemljitveni signal
AI2	Analogni vhod 2, 4–20 mA
AI1	Analogni vhod 1, 4–20 mA

Antena

- SMA priključek
- Največ 4 m (13,1 čevlja) kabla
- Navor 0,56 Nm (0,41 lb.čevlja)

Xylem |'zīlēm|

1. Tkivo v rastlinah, ki potiska vodo navzgor iz korenin.
- 2) Vodilno podjetje z globalno tehnologijo za ravnanje z vodo

Smo globalna ekipa, združena v skupnem namenu: ustvarjanju naprednih tehnoloških rešitev za svetovne izzive na področju vode. V središču našega dela je razvijanje novih tehnologij, ki bodo izboljšale način uporabe, ohranjanja in ponovne uporabe vode. Naši izdelki in storitve premikajo, obdelujejo, analizirajo, spremljajo in vračajo vodo v okolje – v storitvah komunalnih, industrijskih, stanovanjskih in poslovnih stavb. Xylem zagotavlja tudi vodilni portfelj za pametne meritve, omrežne tehnologije in rešitve napredne analitike za oskrbo z vodo, elektriko in plinom. V več kot 150 državah imamo močno in dolgotrajno razmerje s kupci, ki nas poznajo po naših močnih kombinacijah vodilnih blagovnih znamk izdelkov in uporabe strokovnega znanja z močnim poudarkom na razvijanju celostnih in trajnostnih rešitev.

Več informacij o tem, kako vam Xylem lahko pomaga, najdete na spletnem mestu www.xylem.com



Xylem Water Solutions Global
Services AB 556782-9253
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
<http://tpi.xyleminc.com>

Najnovejšo različico tega dokumenta in dodatne informacije najdete na našem spletnem mestu

Izvorna navodila so v angleščini. Vsa navodila, ki niso v angleščini, so prevodi izvirnih navodil.

© 2020 Xylem Inc