



ecocirc® 20-18

EL CIRCULADOR INTELIGENTE DE GENERACIÓN MÁS RECIENTE



El circulador inteligente ECM de velocidad variable de la generación más reciente, **ecocirc 20-18** de Bell & Gossett, ofrece un producto superior para el calentamiento y el enfriamiento y para agua potable.

Nuestro nuevo modelo **ecocirc+ 20-18** avanza aún más y permite la conectividad inalámbrica directamente a su teléfono para un control completo. Combine esta bomba con nuestra increíble red de servicio, y obtendrá un producto triunfador.

ecocirc 20-18 Características

- Máximo de 20 pies de carga o 18 GPM
- 70 W de potencia máxima
- 3 modos: presión proporcional, presión constante o control de velocidad ajustable
- Temperatura del líquido: 14-230 °F
- **CircGuard™**: protección del sistema integrada completa
- Purga automática del aire para eliminar cualquier aire atrapado en la bomba
- Perilla con un giro y pantalla LED multicolor para leer y configurar la bomba fácilmente
- Carcasa de aislamiento incluida



ecocirc+ 20-18 Características

El modelo ecocirc+ 20-18 incluye todas las características estándar del modelo ecocirc 20-18, más las siguientes características superiores:

- Comunicación por Bluetooth+
- Entrada de 0-10 V+
- T/ΔT Control de temperatura+
- Aprendizaje automático eAdapt y modo nocturno+
- Pantalla digital+




Válvula de retención incluida en la caja en todos los modelos.



Dimensiones y pesos

ecocirc/ecorcirc+ 20-18 (bridada)			
A	6,38" (162 mm)	E	4,57" (116 mm)
B	3,54" (90 mm)	F	5,9" (150 mm)
C	0,47" (12 mm)	G	3,74" (95 mm)
D	3,15" (80 mm)	H	3,54" (90 mm)
I	3,74" (95 mm)	H1	4,29" (109 mm)
H2	1,73" (44 mm)	H3	1,73" (44 mm)
Peso	5,86 lb (2,66 kg)		




Números de pieza

ecocirc 20-18 Número de pieza	Descripción
60B0B1000	ecocirc Hierro fundido, bridada
60B0B1001	ecocirc Acero inoxidable, bridada
60B0B1002	ecocirc Acero inoxidable, unión


ecocirc+ 20-18 Número de pieza	Descripción
60B0B1003	ecocirc+ Hierro fundido, bridada
60B0B1004	ecocirc+ Acero inoxidable, bridada
60B0B1005	ecocirc+ Acero inoxidable, unión

Desempeño

Curva de velocidad fija



Curva de presión constante



Curva de presión proporcional




Gráfico de referencia cruzada

ecocirc 20-18 ecorcirc+ 20-18	Bell & Gossett	Grundfos	Taco	Armstrong	Wilo
ecocirc 20-18 Hierro fundido, bridada	ecocirc 19-16 Hierro fundido, NRF-9L/W, NRF-22, NRF-33	Alpha2 15 55 (+), Alpha1 15-55, UPS 15-58, UP 15-42, UP 15-10	VT-2218 (+), VR-1816, 0018e (+), 0015e3, 007e, 006e3, 005-F, 007-F, 008-F, 0015-F	Compass H 20-20CI (+), Astro 2 210 CI, Astro 2 220 CI, Astro 2 230 CI, Astro 2 250 CI	Stratos ECO, Stratos 1.25 X 3- (+), 20 Star S-21
ecocirc 20-18 Acero inoxidable, bridada	ecocirc 19-16 SS, NBF-12F/LW, NBF-22, NBF-25, SSF-12F/LW, SSF-22	Alpha2 15-55 (+), Alpha1 15-55, UPS 15-55, UPS 15-35, UP 15-29	005-BF, 007-BF, 008-BF, 0015-SF	Compass H 20-20 (+), SSF Astro 2 210 SS, Astro 2 230 SS, Astro 2 250 SS	Star Z S-21
ecocirc 20-18 Acero inoxidable, unión	NBF-8S/LW, NBF-9U/LW, NBF-10S/LW, NBF-12U/LW, NBF-18S/LW, NBF-22U, SSF-9U/LW, SSF-12U/LW, SSF-22U	UP 15-10B, UP 15-18B, UP 15-29SU	003-B, 003-BC, 006-B, 006-BC, 008-BC	Compass H 20-20 (+), SSU Astro 2 220, SSU Astro 2 225, SSU Astro 2 225, BS	N/D

Nota: Las versiones de acero inoxidable (SS) cuentan con la certificación NSF-61. (+) designa la referencia cruzada al ecocirc+ 20-18. Garantía estándar de 36 meses en todos los modelos.



Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
Teléfono: (847) 966-3710
www.xylem.com/bellgossett

Bell & Gossett es una marca comercial de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Xylem, Inc. o una de sus filiales es con autorización.
© 2023 Xylem Inc. BGECO2018-SSes-LA12004 R2 Agosto de 2023

Obtenga más información
sobre ecocirc 20-18 para
HVAC:



Más información sobre
ecocirc 20-18 para agua
potable:

