



CARACTÉRISTIQUES

- Trousse de bassin complètement assemblé pour raccordement de 2"
- Configurations simplex et duplex disponibles
- Désaccouplages de pied d'assise coudé Conery 2"
- Installation facile de la pompe
- Vannes et tuyauterie complètes
- Vanne d'isolement True Union
- Rails de guidage en acier inoxydable
- Support de flotteur en acier inoxydable installé
- Moyeu d'entrée expédié en vrac

Systeme complet pour eaux usées


NOMENCLATURE POUR LES TROUSSES DE BASSIN

- Bassin en taille spécifiée
- Goujons pour attacher le rail glissière
- Accouplement refoulement 2" acier inoxydable
- Accouplement électrique en nylon
- Moyeu entrée de 4 pouces - expédié en vrac
- Système(s) de pied d'assise coudé Conery
- Support supérieur Rail de guidage acier inoxydable
- Support intermédiaire Rail de guidage Conery acier inoxydable (utilisé sur 84" et plus)
- Ensemble(s) de chaîne amovible 10' acier inoxydable
- Rail de guidage 1" acier inoxydable
- Tuyau de refoulement 2" PVC Programme 80
- Clapet à bille True Union 2" PVC
- Clapet anti-retour à bille True Union 2" PVC
- Coude 2" PVC Programme 80
- Raccord-union 2" PVC Programme 80
- Manchon réducteur 2" PVC Programme 80 (thread by slip)
- Support poignée extension acier inoxydable
- Anneaux de levage du bassin
- Traverses pour support supérieur du rail de guidage et support intermédiaire acier inoxydable
- Support de flotteur acier inoxydable
- Écrous, boulons et rondelles acier inoxydable
- 3 (simplex) ou 4 (duplex) flotteurs mécaniques et poids
- Boîte de jonction NEMA 4X
- Couvercle de panneau en acier

VUE DE DESSUS TROUSSE DE BASSIN


REMARQUE : LES MESURES DES BASSINS SONT TOUTES D.I., SI NON AUTREMENT SPÉCIFIÉ.

DESSIN MODÈLE



DIMENSIONNEL TROUSSE DE BASSIN

Remarque : les mesures des bassins sont toutes D.I., si non autrement spécifié.



NUMÉROS DE COMMANDE TROUSSE DE BASSIN

SIMPLEX

No. de commande	Refolement Taille	Refolement Profondeur	D X H Taille du bassin
SIM3048LS2	2"	12"	30 x 48
SIM3060LS2	2"	24"	30 x 60
SIM3072LS2	2"	36"	30 x 72
SIM3084LS2	2"	48"	30 x 84
SIM3096LS2	2"	48"	30 x 96
SIM30108LS2	2"	48"	30 x 108
SIM30120LS2	2"	48"	30 x 120


REMARQUE : Autres tailles et caractéristiques disponibles sur demande.

DUPLEX

No. de commande	Refolement Taille	Refolement Profondeur	D X H Taille du bassin
DUP3648LS2	2"	12"	36 x 48
DUP3660LS2	2"	24"	36 x 60
DUP3672LS2	2"	36"	36 x 72
DUP3684LS2	2"	48"	36 x 84
DUP3696LS2	2"	48"	36 x 96
DUP36108LS2	2"	48"	36 x 108
DUP36120LS2	2"	48"	36 x 120
DUP4848LS2	2"	12"	48 x 48
DUP4860LS2	2"	24"	48 x 60
DUP4872LS2	2"	36"	48 x 72
DUP4884LS2	2"	48"	48 x 84
DUP4896LS2	2"	48"	48 x 96
DUP48108LS2	2"	48"	48 x 108
DUP48120LS2	2"	48"	48 x 120

NOMENCLATURE TROUSSE DE BASSIN

EXEMPLE :



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.xylem.com/centripro