




Systemes De Rail Guide

EFFLUENT ET ÉGOUT

CARACTÉRISTIQUES

A10-30, SYSTÈME DE RAIL 3 PO X 4 PO :

Se connecte à toute pompe ayant une bride de refoulement de 3 po, 150# ANSI. La sortie est une bride de refoulement de 3 po.

A10-40, SYSTÈME DE RAIL 4 PO X 4 PO :

Se connecte à toute pompe ayant une bride de refoulement de 4 po, 150# ANSI. La sortie est une bride de refoulement de 3 po.

A10-60, SYSTÈME DE RAIL 4 PO X 6 PO :

Se connecte à toute pompe ayant une bride de refoulement de 4 po, 150# ANSI. La sortie est une bride de refoulement de 6 po.

TOUS LES MODÈLES :

Construction en fonte pour les applications standards.

Adaptateur de pompe en laiton en option pour les applications où une déconnexion sans étincelle est requise.

La trousse standard contient une base, un adaptateur de pompe avec tous les boulons et les raccords requis ainsi qu'une ferrure de positionnement du rail guide supérieur.





Les ferrures de rail guide intermédiaire sont disponibles en option soit en acier ou en laiton pour les déconnexions sans étincelles.

Les rails guide ne sont pas fournis - ils sont disponibles chez le marchand local - des rails guides en acier inoxydable de 2 po sont recommandés.

Des trousse adaptateur de pompe sont disponibles pour ceux qui souhaitent avoir une pompe/adaptateur de secours en cas d'urgence.

SYSTÈME DE RAIL GUIDE POUR REFOULEMENT 3 ET 4 PO

Refoulement Pompe	Numéro de pièce	A	Max. B	C	H	J	Poids
3"	A10-30	4 ⁹ / ₁₆	33 ³ / ₈	22½	6¾	11±¼	170 lb
4"	A10-40	3 ¹³ / ₁₆	34¼	23	7¾	12±¼	185 lb







SYSTÈME DE RAIL GUIDE POUR REFOULEMENT 3 ET 4 PO


- Solide fabrication en fonte.
- Rails guide jumeau offrant un alignement positif avec la base.
- Aucun dispositif de fermeture nécessaire - le poids de la pompe procure suffisamment de force pour une bonne fermeture.
- Design autonettoyant. Lorsque la bride de la pompe s'engage dans la base, le cisaillement essuie les surfaces de joint.
- **Composants du système comprennent :**
 - Base avec coude intégral.
 - Adaptateur de pompe - assemblage guide avec fixations.
 - Ferrure de positionnement du rail guide supérieur. Ferrure en acier au carbone disponible en acier inoxydable en option.

REMARQUE : Rails guides non fournis par Goulds. Chaînes et bras élévateurs commandés séparément. Ferrure intermédiaire disponible comme illustré à la page 4 pour les puisards de plus de 11 pieds.

SYSTÈME DE RAIL GUIDE POUR REFOULEMENT 4 PO

Corps	Refolement Pompe	Numéro de pièce	A	Poids
210	4"	A10-60	37 ³ / ₄	185 lb
250	4"	A10-60	43 ¹ / ₈	185 lb





TROUSSES ADAPTATEURS DE POMPE

1K340 – pour A10-30 fer
 1K341 – pour A10-40 / A10-60 fer
 1K447 – pour A10-30B laiton
 1K448 – pour A10-40B / A10-60B laiton

Les numéros de pièces sont pour les réparations, le composant est compris dans A10-30, accessoire 40.

FERRURE RAIL GUIDE INTERMÉDIAIRE

A10-30 (B) standard	4K436
A10-40 (B), 60 (B) standard	4K437
A10-30 304 Al	4K631
A10-40 304 Al	4K632

Utilisé pour les puisards de plus de 11 pieds pour davantage de support. Doit être acheté séparément.

DIAMÈTRE MINIMUM DU BASSIN

	Minimum	Recommandé
Simplex	36"	42"
Double	48"	60"

FERRURE RAIL GUIDE SUPÉRIEUR

A10-30 (B)	4K467
A10-40 (B), 60 (B)	4K468

Refoulement Pompe Refoulement	Commande Numéro	Bridé ANSI Taille du refoulement	Matériau de Ferrure de positionnement	Utilisé sur ces pompes
3"	A10-30	4 po 150 lb ANSI	Acier au carbone	3WDA, 3DWS, 3WS, 3888D3, 3SD 3GV, 3MV, 3MK
3"	A10-30SS		Acier inoxydable	
4"	A10-40		Acier au carbone	4WDA, 4DWS, 4DWN, 4WS, 3888D4, 4SD, 4NS 4GV, 4MV, 4MK
4"	A10-40SS		Acier inoxydable	
4"	A10-60SS	6 po 150 lb ANSI		
3 po XP	A10-30B	4 po 150 lb ANSI	Acier au carbone	3XWC, 3SDX, 3GVX, 3MVX, 3MKX
4 po XP	A10-40B			4XWC, 4XWN, 4SDX, 4GVX, 4MVX, 4MKX
4 po XP	A10-60B	6 po 150 lb ANSI		4XWC, 4XWN, 4XD, 4SDX, 4GVX, 4MVX, 4MKX

* Pour les pièces 6MK, vous reporter au coude de base Conery CBE660.

xylem
 Let's Solve Water

Xylem Inc.
 2881 East Bayard Street Ext., Suite A
 Seneca Falls, NY 13148
 Téléphone: (866) 325-4210
 Télécopieur: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2024 Xylem Inc. BCPCGRFR R16 Octobre 2024