




CLAPETS ANTIRETOUR / RACCORDS

CLAPETS ANTIRETOUR EN FONTE / PLASTIQUE / COUDES À COURT RAYON
EFFLUENT ET ÉGOUT

CLAPETS ANTIRETOUR EN PLASTIQUE

- Idéal pour une installation à l'horizontal.
- Raccordement à compression de joint pour une installation facile.
- Rabat pivotant pour empêcher le colmatage.
- Disponible pour conduit de 1 ¼ po, 1 ½ po, 2 po, 3 po.
- Indice d'éclatement 200 lb/po²
- Le rabat pondéré et protégé en PVC retiendra un refoulement jusqu'à 125 lb/po².
- Pression évaluée à 125 lb/po² à 72° F.
- Approuvé NSF.



Taille du tuyau	N° de commande	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout
1 ¼"	A9-12P	8 ¼"	3 ⅜"
1 ½"	A9-15P	8 ¼"	3 ⅜"
2"	A9-2P	9 ⅞"	4 ¼"
3"	A9-3P	13 ¼"	5 ¾"

CLAPET ANTIRETOUR STYLE RABAT EN CAOUTCHOUC

Taille du tuyau	N° de commande
2" NPT	A9-2PH

CLAPETS ANTIRETOUR À BILLE

- Idéal pour le montage à la verticale.
- Solide fabrication en fonte ou en plastique.
- Bille en caoutchouc naturel.
- Port et fiche de purge.
- Disponible avec filetage 1 ¼ po, 1 ½ po, 2 po et 3 po NPT.
- Aussi disponible en 4 po bridé (125#).
- Recommandé pour une vélocité de débit de 3 pi à 5 pi par secondes.
- L'installation horizontale nécessite une tête statique de 20 pi.



Modèles en plastique			
Taille du tuyau	N° de commande	Pression maximum	Température maximum
1¼ po NPT	A9-12BPT	100 PSI	150° F
1½ po NPT	A9-15BPT		
2" NPT	A9-2BPT		

Modèles en fonte			
Taille du tuyau	N° de commande	Pression maximum	Température maximum
1¼ po NPT	A9-12B	150 PSI	180° F
1½ po NPT	A9-15B		
2" NPT	A9-2B		
3" NPT	A9-3B		
4 po bridé	A9-4BCF ①		
4 po bridé	A9-4BCT ②		

① A9-4BCF - Bille métallique couverte de nitrile, port d'accès (purge).

② A9-4BCT - Bille phénolique, pas de couvercle d'accès.

RACCORDS




RACCORDEMENTS DE CONDUITS

Coude à rayon court


- Construction en fonte.
- Bride évaluée 125 lb par ANSI à l'extrémité de la pompe.
- Raccordement fileté 3 po ou 4 po NPT pour conduit de refoulement.



Taille de la bride	Numéro de commande	Utilisé avec
3"	A1-5	Bride 3 po ANSI 125 #
4"	A1-6	Bride 4 po ANSI 125 #



A1-5



A1-6

xylem
Let's Solve Water

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone: (866) 325-4210
Télécopieur: (888) 322-5877
www.centripro.com

CentriPro est une marque de commerce de Xylem Inc. ou d'une de ses filiales.
© 2012 Xylem Inc. BCPCV1FR R8 Octobre 2012