

Serie 4DWC

PANELES DE CONTROL SIMPLEX



Los paneles simplex de la serie 4DWC controlan una bomba trifásica de 208/240/480 V diseñada para aplicaciones de desagote, aguas residuales y alcantarillado. De manera estándar, incluyen un gabinete delantero transparente con clasificación nominal NEMA 4X, contactores con clasificación nominal IEC y un interruptor para la protección del motor. Todos los paneles se incluyen en UL para los Estados Unidos y Canadá, y traen de manera estándar una garantía de cinco años.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete con panel NEMA 4X para exteriores/interiores, policarbonato para servicio pesado con trabas de acero inoxidable
- Indicadores visibles de control de la bomba: interruptor automático de traspaso (H.O.A.) de la bomba, luz verde de funcionamiento de la bomba, luz roja de falla de la bomba con botón para restablecer y luz de encendido
- Indicadores de alarma visible: luz de alarma con haz rojo alto, botones para probar y silenciar la alarma
- La alarma sonora tiene una intensidad de 85 decibeles a 10 ft
- Monitoreo remoto mediante contactos secos: líquido alto, funcionamiento de la bomba y falla de la bomba
- Protección mejorada de la bomba: interruptor de protección del motor (protección del circuito de derivación, sobrecarga ajustable y desconexión) y corte térmico con indicadores

- Tres flotadores con cuerdas de 50': parada, inicio, alto nivel
- Contador de ciclos con pantalla de LCD y restablecimiento
- Medidor de tiempo transcurrido con pantalla de LCD y restablecimiento
- Circuito de falla del sello con luz indicadora

APLICACIONES

- Cámaras de bombas de alcantarillado
- Bombas de trituración
- Cuencas de bombas de sumidero
- Estaciones de elevación





ESPECIFICACIONES

Simplex trifásico: 208/240/480 VCA

| Modelo | Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba |
|-----------|--|
| NSS39014 | 9,0-14,0 FLA |
| NSS31318 | 13,0-18,0 FLA |
| NSS31723 | 17,0-23,0 FLA |
| NSS32432 | 24,0-32,0 FLA |
| NSS33040 | 30,0-40,0 FLA |
| NSS33750 | 37,0-50,0 FLA |
| NSS34865 | 48,0-65,0 FLA |
| NSS365115 | 65,0-115,0 FLA |

Instalación típica del panel de control Simplex 4DWC



Llámenos gratis al (866) 325-4210 para hablar con uno de nuestros experimentados ingenieros de ventas.



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 325-4210 • Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/bellgossett

Xylem y Bell & Gossett son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios

© 2023 Xylem Inc. BG4NSbRO LASP-120073 R1 Octubre de 2023

Obtenga más información
Paneles Simplex DWC:

