



Series 3DWS/4DWS

PANELES DE CONTROL SIMPLEX

Las bombas monofásicas de 120/208/240 V o trifásicas de 208/240/480/575 V con control en paneles Simplex de las series 3DWS/4DWS están diseñadas para aplicaciones de desagote, aguas residuales y alcantarillado. De manera estándar, incluyen un gabinete delantero transparente con clasificación nominal NEMA 4X, contactores con clasificación nominal IEC y un interruptor para la protección del motor. Todos los paneles se incluyen en UL para los Estados Unidos y Canadá, y traen de manera estándar una garantía de cinco años.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete con panel NEMA 4X para exteriores/interiores, policarbonato para servicio pesado con trabas de acero inoxidable
- Indicadores visibles de control de la bomba: interruptor automático de traspaso (H.O.A.) de la bomba, luces verdes de funcionamiento de la bomba, luces rojas de falla de la bomba con botón para restablecer y luz de encendido
- Indicadores de alarma visible: luz de alarma con haz rojo alto, botones para probar y silenciar la alarma
- La alarma sonora tiene una intensidad de 85 decibeles a 10 ft
- Monitoreo remoto mediante contactos secos: líquido alto, funcionamiento(s) de la bomba y falla(s) de la bomba
- Protección mejorada de la bomba: interruptor de protección del motor (protección del circuito de derivación, sobrecarga ajustable y desconexión) y corte térmico con indicadores
- Tres flotadores con cuerdas de 50': parada, inicio, alto nivel

- Contador de ciclos con pantalla de LCD y restablecimiento
- Medidor de tiempo transcurrido con pantalla de LCD y restablecimiento
- Circuito de falla del sello con luz indicadora

APLICACIONES

- Cámaras de la bomba de alcantarillado
- Bombas de trituración
- Cuencas de bombas de sumidero
- Estaciones de elevación



Bell & Gossett
a xylem brand


ESPECIFICACIONES

Simplex monofásico: 120/208/240 VCA


Modelo	Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba
SDS17015	7,0-15,0 FLA
SDS11522	15,0-22,0 FLA
SDS12228	22,0-28,0 FLA

Simplex trifásico: 208/240/480/575 VCA

Modelo	Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba
SDS34063	4,0-6,3 FLA
SDS340635	4,0-6,3 FLA 575V
SDS36010	6,0-10,0 FLA
SDS360105	6,0-10,0 FLA 575V
SDS39014	9,0-14,0 FLA
SDS31318	13,0-18,0 FLA
SDS31723	17,0-23,0 FLA
SDS32025	20,0-25,0 FLA



Instalación típica del panel de control Simplex 3DWS/4DWS



Llámenos gratis al (866) 325-4210 para hablar con uno de nuestros experimentados ingenieros de ventas.



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 325-4210 • Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/bellgossett

Xylem y Bell & Gossett son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2024 Xylem Inc. BG3-4SDsBRO LASP-120071 R2 de Febrero de 2024

Obtenga más información
Paneles Simplex de la serie SD:

