



BASSINS EN POLYÉTHYLÈNE ET COUVERCLES



CentriPro

a xylem brand

CARACTÉRISTIQUES

Convient aux puisards et égouts résidentiels et commerciaux.

Côtes d'empilement et profil conique offrant une meilleure efficacité pour le transport et le rangement.

Fabriqué en polyéthylène vierge, non corrosive, résistante aux impacts.

Les bassins sont disponibles avec des couvercles en mousse structurée, en acier ou en poly, ruban d'étanchéité, œillets de tuyau/d'évent de refoulement 2 pouces, œillet pour tuyau d'entrée 4 pouces et joint d'étanchéité cordon 2 pouces.

Tous les bassins énumérés sont fournis avec un trou d'entrée percé.

Température de liquide maximale: 130° F (54° C).



DIMENSIONS**DÉTAIL DE L'OEILLET DE TUYAU**

TABLEAU DE SÉLECTION

Numéro de commande	Grandeur nominale de bassin (pouces)	Bassin Style	Style couvercle	Diam. couvercle (po)	Cercle boulon	Nbre de trous pour boulon	Diam. intérieur A	Hauteur B	Diam. extérieur C	Diam. base D	Épaisseur E	Entrée F	production annuelle		Poids (lb)
													Gal. totaux	Gal. par pouce	
A7-121614P	12 x 16 x 14	Boîte à puisard	Oval	10 x 14	ND	8	ND	14	ND	ND	3/8"	2	11	1	7
A7-1822P	18 x 22	Puisard décharge	Fente / Poly	20,5	ND	ND	18"	22"	22"	17"	1/8"	-	22	1	6
A7-1830P	18 x 30	Bassin en poly	Acier Simplex	20,5	19,5	4	18"	30"	22"	17"	3/8"	10 1/2	30	1	10
A7-1830IL	18 x 30	IAPMO ^①	Acier Simplex	20,5	19,5	4	18"	30"	22"	17"	3/8"	10 1/2	30	1	10
A7-1830SP	18 x 30	Évent latéral	Acier Simplex	20,5	19,5	4	18"	30"	22"	17"	3/8"	10 1/2	30	1	18
A7-1830SPP	18 x 30	Évent latéral	Poly Simplex	20,5	19,5	4	18"	30"	22"	17"	3/8"	10 1/2	30	1	15
A7-2331SP	23 x 31	Évent latéral	Poly Simplex	28	24,5	6	23"	30"	29"	22"	3/8"	10 1/2	50	1,6	24
A7-1822LPN	18 x 22	Bassin en poly	Fente / Poly	20,5	19,5	4	18"	22"	22"	17"	3/8"	10 1/2	19	1	6
A7-1822RPS	18 x 22	Hermétique au radon	Acier Simplex	20,5	19,5	4	18"	22"	22"	17"	3/8"	10 1/2	19	1	14
A7-1822SVP	18 x 22	Évent latéral	Poly Simplex	20,5	19,5	4	18"	22"	22"	17"	3/8"	10 1/2	19	1	10
A7-1824LP	18 x 24	Poly galvanisé	Fente Poly	20,5	19,5	4	18"	24"	22"	17"	3/8"	10 1/2	22	1	9
A7-2424PS	24 x 24	Bassin en poly	Acier Simplex	28	26,5	6	24"	24"	29"	23"	3/8"	10 1/2	43	1,9	35
A7-2430PS	24 x 30	Bassin en poly	Acier Simplex	28	26,5	6	24"	30"	29"	23"	3/8"	10 1/2	54	1,9	39
A7-2436P	24 x 36	Bassin en poly	Acier Simplex	28	26,5	6	24"	36"	29"	23"	3/8"	10 1/2	65	1,9	26
A7-3036PS	30 x 36	Bassin en poly	Acier Simplex	34	32,5	6	30"	39"	36"	29"	5/8"	10 1/2	103	3	45
A7-3036PD	30 x 36	Bassin en poly	Acier Duplex	34	32,5	6	30"	36"	35"	29"	5/8"	10 1/2	103	3	50
A7-3636PS	36 x 36	Bassin en poly	Acier Simplex	40	38,5	6	36"	36"	41"	35"	5/8"	10 1/2	154	4,3	55
A7-3636PD	36 x 36	Bassin en poly	Acier Duplex	40	38,5	6	36"	36"	41"	35"	5/8"	10 1/2	154	4,3	60

① Ce bassin satisfait à l'exigence du test d'empilage de 10 pi.

CEILLETS DE TUYAU POUR TOUS LES BASSINS ET COUVRE JUSQU'À 36 PO DE DIAMÈTRE

Thermoplastique Alcryn pouvant être utilisé pour les raccordement d'entrée, de refoulement et d'évent.

Oeillet d'entrée à joint universel thermoplastique		
Numéro de commande	Taille du tuyau	Diamètre de trou requis
A8-2U	2 po	3 po
A8-24U	2 po	4 po
A8-3U	3 po	4 po
A8-4U	4 po	5 po
A8-4DU	Joint double 4 po	5 po
A8-6U	Joint 6 po	7 po

Xylem |'zīləm|

- 1) Le tissu dans les plantes qui fait remonter l'eau à partir des racines;
- 2) une entreprise de file mondiale de technologie de l'eau.

Nous sommes 12 500 personnes unies dans un but commun : créer des solutions novatrices pour satisfaire nos besoins en eau dans le monde. Développer des nouvelles technologies qui amélioreront la façon dont l'eau est utilisée, conservée, et réutilisée dans le futur est central à notre travail.

Nous déplaçons, traitons, analysons, et retournons l'eau dans l'environnement, et nous aidons les gens à utiliser l'eau de façon efficace, dans leurs maisons, dans les édifices, les usines et les fermes. Dans plus de 150 pays, nous avons de très bonnes relations d'affaires de longue date avec des clients qui nous connaissent pour notre puissante combinaison de marques de produits vedettes et d'expertise avec les applications, soutenu par un héritage d'innovation.

Pour plus d'information sur la façon dont Xylem peut vous aider, aller à www.xylem.com



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.centripro.com

CentriPro est une marque de commerce de Xylem Inc. ou d'une de ses filiales.
© 2012 Xylem Inc. BCPOLYFR R4 Avril 2012