





Műszaki adatok

90028012_1.0



CCD 401

Megjegyzések


- A modemet úgy tervezték, hogy csak a Xylem Cloud Services szolgáltatással együtt használják, nem különálló modemként.
- A Xylem fenntartja a jogot a modemben található szoftver és a konfigurációs fájlok távoli frissítésére. A vásárló felelőssége annak biztosítása, hogy a modem mindig csatlakoztatva legyen az ilyen frissítések lehetővé tételéhez.
- A Xylem arra törekszik, hogy mobil lefedettséget biztosítson ott, ahol a modemet forgalmazzák, de a Xylem nem garantálja és nem kötelezi annak biztosítását, hogy a mobil lefedettség létezzen a vevő telephelyén. A megfelelő lefedettség biztosítása a Vevő kizárólagos felelőssége, azért, hogy a modem mindenkor megfelelően működjön.
- A modemet beépített SIM-kártyával szállítjuk. A Xylem roaming megállapodásokat kötött kiválasztott szolgáltatókkal, földrajzi helytől függően, lehetővé téve a modem számára az adatok továbbítását. A Xylem fenntartja a jogot ezen operátorok megváltoztatására. Ez hatással lehet a modem csatlakoztathatóságára. A vevő felelőssége, hogy a modem mindenkor megfelelően csatlakoztatva legyen.
- A vevő felelőssége annak biztosítása, hogy a modem megfeleljen a helyszínen érvényes mobil szabványoknak. Ez magában foglalja az új modemre való frissítést, ha a szabványok idővel megváltoznak, a vevő kizárólagos költségén.

Tartalomjegyzék

1	Műszaki adatok.....	2
1.1	Méretek.....	2
1.2	Környezetvédelmi követelmények.....	2
1.3	Anyag.....	2
1.4	Elektromos adatok.....	2
1.5	Rádióadatok.....	2
1.6	Érintkezők.....	2

1 Műszaki adatok

1.1 Méretek



Alkatrész	Méret
1	101 mm (4,0 hüv.)
2	127 mm (5,0 hüv.)
3	46 mm (1,8 hüv.)

1.2 Környezetvédelmi követelmények

Tulajdonság	Érték
Üzemi hőmérséklet	-30°C - +55°C (-22°F - +131°F)
Tárolási hőmérséklet	-50°C - +85°C (122°F - +185°F)
Üzemi páratartalom	95% relatív páratartalom, nem lecsapódó

1.3 Anyag

- Műanyag, polikarbonát (PC) és akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) keverék

1.4 Elektromos adatok

Tulajdonság	Leírás
Tápfeszültség	24 VDC
Áram	Maximum 200 mA 24 VDC
A ház védeettségi fokozata	IP40

1.5 Rádióadatok

Az egység egy rádiómodemmel van ellátva, amely a következő hullámsávokat támogatja:

CCD 401 verzió	Hálózat (frekvencia/sáv)
CE (európai verzió)	LTE 1. kat. sávok 3, 7 és 20 GPRS 900/1800 MHz tartalék
NA (Észak-Amerikai verzió)	LTE 1. kat. sávok 2, 4 és 12

1.6 Érintkezők

E01	E02	GND	A ⁴⁸⁵	E06	E07	GND	E09	E10	D11	D12	GND	D13	D14
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DC+	DC-	GND	TX ²³²	E21	GND	⚡	E24	+24	E26	E27	GND	A12	A11
			RX										

WS012383A

Érintkező	Leírás
E01	Használaton kívül
E02	Használaton kívül
GND	Jelföld
485 A	RS-485, 120 ohm-os záróellenállással, A
485 B	RS-485, 120 ohm-os záróellenállással, B
E06	Használaton kívül
E07	Használaton kívül
GND	Jelföld
E09	Használaton kívül
E10	Használaton kívül
DI1	Digitális bemenet 1, felhúzó bemenet
DI2	Digitális bemenet 2, felhúzó bemenet
GND	Jelföld
DI3	Digitális bemenet 3, felhúzó bemenet
DI4	Digitális bemenet 4, felhúzó bemenet
DC+	Bemeneti áram, +24 VDC
DC-	Bemeneti áram, földelés (föld)
GND	Jelföld
232 TX	RS-232, Tx, RTU Rx
232 RX	RS-232, Rx, RTU Tx
E21	Használaton kívül
GND	Jelföld
↗	Jelföld (alváz földelés)
E24	Használaton kívül
+24	+24 VDC tápforrás, maximum 50 mA
E26	Használaton kívül
E27	Használaton kívül
GND	Jelföld
AI2	Analóg bemenet 2, 4–20 mA
AI1	Analóg bemenet 1, 4–20 mA

Antenna

- SMA-csatlakozó
- Maximum 4 m-es (13,1 láb) kábel
- Nyomaték 0,56 Nm (0,41 lb.ft)

Xylem | 'zīlēm|

- 1) A növények azon szövete, amely a vizet a gyökerekből felfelé szállítja
- 2) Vezető globális víztechnológiai vállalat

Globális csapatunk egy közös cél érdekében dolgozik: hogy innovatív megoldásokat nyújtsunk a világ vízzel kapcsolatos kihívásaira. Munkánk középpontjában olyan új technológiák megalkotása áll, amelyek a jövőben tökéletesítik a víz felhasználásának, megőrzésének és újrafelhasználásának módjait. Termékeink és szolgáltatásaink továbbítják, kezelik, ellenőrzik és visszajuttatják a vizet a környezetbe, valamint segítünk ügyfeleinknek abban, hogy hatékonyabban használhassák a vizet lakó- és kereskedelmi épületeikben. A Xylem piacvezető portfóliója intelligens mérést, hálózati technológiákat és fejlett adatelemzési megoldásokat kínál a víz-, elektromos és gáz közmű szolgáltatásokhoz. Több mint 150 országban ápolunk stabil és hosszú távú kapcsolatot ügyfeleinkkel, akik a piacvezető márkákat, a szakértelmet és az innovációt ötvöző, fenntartható megoldásokat kínáló vállalatként ismernek bennünket.

Látogasson el a www.xylem.com oldalra, és tudjon meg többet arról, hogyan segíthet Önnek a Xylem.



Xylem Water Solutions Global
Services AB 556782-9253
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
<http://tpi.xyleminc.com>

Látogasson el weboldalunkra a jelen dokumentum legfrissebb verziójáért és további tudnivalókért

Az eredeti útmutató angol nyelven készült. A nem angol nyelvű útmutatók az angol nyelvű eredeti fordításai.

© 2020 Xylem Inc