




# مضخات إطفاء الحرائق من السلسلة 8250

مرحلتان - ضغط عالٍ

مضخات إطفاء الحرائق من السلسلة 8250 مصممة لتوفير المياه للأنابيب القائمة والرشاشات وأنظمة تخفيف حدة الحرائق الكيميائية وأجهزة محابس الإطفاء من أجل إخماد الحرائق في المنشآت الصناعية والتجارية.

## المزايا والفوائد

- متوفرة بسعات 1250 جالوناً في الدقيقة (284 م³/الساعة) و 1500 جالون في الدقيقة (341 م³/الساعة)
- معدل ضغط يصل إلى 395 رطلاً في البوصة المربعة (278 م)
- متوافقة مع معيار NFPA رقم 20 و UL و FM
- اختبارات أداء واختبارات هيدروستاتيكية
- دقاعات توازن ديناميكية
- سهولة في أعمال الصيانة والإصلاح
- متوفرة بطرازات تعمل بمحركات كهربائية أو محركات ديزل
- تكوين قياسي: حديد مطاوع، تركيبات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- إمكانية الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لتبسيط تصميم غرفة المضخة
- صندوق حشو معبأ
- تزييت بالشحم
- مصممة لتلبية متطلبات القدرة الحصانية المنخفضة
- متوفرة لتطبيقات المحركات بسرعة 50 لفة ومحركات الديزل




a xylem brand

ACFP 8250SS 120089 R1

## مواد تكوين السلسلة 8250

| اسم القطعة                    | المادة                             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| سدادات الأنابيب (العلبة)      | نحاس أصفر                          |
| أنبوب التدفق                  | نحاس                               |
| جلب الحشو                     | فولاذ مقاوم للصدأ 304              |
| مسامير الربط (الجلبة)         | فولاذ مقاوم للصدأ                  |
| سدادات الأنابيب (Brg. Hsg.)   | فولاذ مقاوم للصدأ                  |
| الحشوة (الحلقات)              | غزل أكريليك مشرب بالجرافيت         |
| مجموعة العلبة                 | حديد مطاوع ASTM A536 GR 65-45-12   |
| حشية وصلة العلبة (الشفط)      | ورق (Vellumoid 505)                |
| حشية وصلة العلبة (التفريغ)    | ورق (Vellumoid 505)                |
| مسامير ربط وصلة العلبة        | سبيكة فولاذ                        |
| مسامير التثبيت (العلبة)       | فولاذ                              |
| حلقات العلبة                  | برونز الألومنيوم (ASTM B505، C954) |
| العمود                        | فولاذ (SAE 1045)                   |
| أكمام العمود                  | SS304                              |
| صواميل أكمام العمود           | SS304                              |
| مبيت المحمل (الداخلي)         | حديد زهر (ASTM A48 الفئة 30A)      |
| مبيت المحمل (الخارجي)         | حديد زهر (ASTM A48 الفئة 30A)      |
| كتيفة المحمل                  | حديد زهر (ASTM A48 الفئة 30A)      |
| المحمل الكروي (الداخلي)       | فولاذ                              |
| حلقة الإطباق                  | فولاذ                              |
| العواكس                       | مطاط (نيوبرين)                     |
| مانعات تسرب الشفاه (المحمل)   | مطاط (بونا "إن")                   |
| القفص المانع للتسرب           | PTFE                               |
| براغي الضبط                   | فولاذ مقاوم للصدأ                  |
| براغي الغطاء                  | فولاذ                              |
| تركيبات التشحيم (المحمل)      | فولاذ                              |
| المفتاح (الدقاعة)             | فولاذ                              |
| المفتاح (القارنة)             | فولاذ                              |
| الدقاعة                       | CF8 (SS304)                        |
| المسامير الحزونية (حلقة الصب) | فولاذ مقاوم للصدأ 302              |
| الحلقة الدائرية (كم العمود)   | مطاط (بونا "إن")                   |
| حلقة التثبيت                  | فولاذ                              |
| جلبة الحشو بين المراحل        | حديد مطاوع ASTM A536 GR 65-45-12   |



حجم المضخة:

8X6X13F-L

8X6X13F-S



اعرف المزيد عن  
مضخات إطفاء الحرائق من السلسلة 8250



**Xylem Inc.**  
8200 N. Austin Avenue  
Morton Grove, Illinois 60053  
هاتف: (847) 966-3700  
فاكس: (847) 965-8379  
[www.xylem.com/acfirepum](http://www.xylem.com/acfirepum)

**xylem**  
Let's Solve Water

Xylem و A-C Fire Pump هي علامات تجارية لشركة Xylem Inc. أو إحدى الشركات التابعة لها.  
جميع العلامات التجارية أو العلامات التجارية المسجلة الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.  
حقوق الطبع والنشر © 2024 لشركة Xylem Inc. ACFP 8250SS 120089 R1 أكتوبر 2024