




AquaBoost™ VS ¡AHORA EN EXISTENCIAS!

EL PROGRAMA DE EXISTENCIAS PERMITE UN ENVÍO RÁPIDO



Los modelos AquaBoost VS Simplex y Dúplex ahora están en existencias para tiempos de entrega más rápidos.

Específicamente diseñado como un paquete compacto, fácil de instalar y de realizar mantenimiento, para aplicaciones en las que no hay suficiente presión principal disponible o la elevación es un problema. Las instalaciones típicas incluyen hogares, edificios de apartamentos, condominios y aplicaciones comerciales leves.

Características y especificaciones

- Todos los sistemas cuentan con homologación de UL como sistemas de bombeo en paquete.
- Huella compacta - Ideal para instalaciones en reformas y construcciones nuevas.
- Modelos de 115V, 208V, 230V, 380V, 460V, 575V disponibles.
- Cada sistema es fabricado con bombas centrífugas de acero inoxidable de 316L de Goulds Water Technology.
- Motores TEFC estándar de eficiencia premium.
- Protección del sistema contra sobretensión, baja tensión, succión bloqueada, cavitación, NPSHa, pérdida de fase (las capacidades de protección varían para AquaBoost VS y AquaBoost CS), falla de transductor y sobrecarga de corriente del motor.
- Temperaturas de líquido de hasta 105 °F.
- Temperaturas ambiente de hasta 104 °F.
- Flujo hasta 220 GPM. Refuerzo máximo de 55 PSI.
- Protección contra desvío de la bomba.
- Protección contra funcionamiento en seco.
- Alternancia de bomba principal y secundaria (dúplex).
- Inicio de presión de sistema programable (VS).
- Detección de fallas y notificación por medio de alarmas.
- Relé de funcionamiento del motor (CPC).
- Válvulas de aislamiento (sistemas dúplex).

¡Haga su pedido hoy mismo! Llame al 1-800-786-7480 y presione 1.
O bien, escriba a orderentrydallas@xyleminc.com

BRAQBSTVSSP R5




El AquaBoost VS está disponible tanto en paquetes de una como de dos bombas. Las capacidades del Simplex varían de 20 a 110 GPM con un aumento de hasta 55 psig. Las capacidades del Duplex son de hasta 220 GPM.

Todos los sistemas en paquete AquaBoost cuentan con certificación ANSI/NSF-61/NSF-61 Anexo G



AquaBoost VS EL PROGRAMA DE EXISTENCIAS PERMITE UN ENVÍO RÁPIDO

Guía de tamaños




Cuadro de selección de AquaBoost Simplex

20					1B20	1B20	1B30	1B30	1B30	
25			1A15	1B20	1B20	1B30	1B30	1B30	1B30	1B50
30	1A15	1A15	1A20	1B20	1B30	1B30	1B50	1B50	1B50	1B50
35	1A15	1A15	1A20	1B30	1B30	1B50	1B50	1B50	1B50	
40	1A15	1A20	1A30	1B50	1B30	1B50	1B50	1B50		
45	1A20	1A20	1A30	1B50	1B50	1B50				
50	1A20	1A30	1B50	1B50						
55	1A20	1A30								

CONSULTE A LA FÁBRICA

*Las selecciones anteriores proporcionan motores sin sobrecarga en toda la curva de la bomba.



Cuadro de selección de AquaBoost Dúplex

20					2B20	2B20	2B30	2B30	2B30	
25			2A15	2B20	2B20	2B30	2B30	2B30	2B30	2B50
30	2A15	2A15	2A20	2B20	2B30	2B30	2B50	2B50	2B50	2B50
35	2A15	2A20	2A30	2B30	2B30	2B50	2B50	2B50	2B50	
40	2A20	2A20	2A30	2B50	2B30	2B50	2B50	2B50		
45	2A20	2A20	2B50	2B50	2B50	2B50				
50	2A20	2A30	2B50	2B50						
55	2A20	2A30								

CONSULTE A LA FÁBRICA

*Las selecciones anteriores proporcionan motores sin sobrecarga en toda la curva de la bomba.

Las selecciones se basan en dos bombas en paralelo. Consulte las curvas de las bombas de NPE o consulte a la fábrica para el funcionamiento en servicio/espera.

Medidas y pesos

Modelo	HP	Dimensiones y pesos generales		Conexiones del sistema	
		SIMPLEX	DÚPLEX	SIMPLEX	DÚPLEX
1A15 o 2A15	1,5	24 ⁵ / ₈ " largo x 19 ³ / ₈ " ancho x 17 ³ / ₈ " altura 206 LB	29 ¹ / ₄ " largo x 30 ³ / ₄ " ancho x 24 ⁷ / ₈ " altura 410 LB	1 ¹ / ₂ "	2"
1A20 o 2A20	2				
1A30 o 2A30	3				
1B20 o 2B20	2	24" largo x 19 ³ / ₈ " ancho x 17 ³ / ₈ " altura 206 LB	39 ³ / ₄ " largo x 32 ¹ / ₈ " ancho x 29" altura 206 LB	3"	
1B30 o 2B30	3				
1B50 o 2B50	5				

Número de modelo en existencias

SISTEMA DE NOMBRES DE AQUABOOST						
Números de modelo	N.º de bombas	Modelo de bomba/RPM	HP	Voltaje/fase	Diámetro del impulsor	Control
2B20AA-VS 2B304B-VS 2B30AB-VS 2B504E-VS 2B50AE-VS	1	A (1 x 1 ¹ / ₄ , 3600)	05 = 1 ¹ / ₂	1 = 115/1/60	A = 4 ⁵ / ₈ "	CS = Velocidad constante
	2	B (1 ¹ / ₄ x 1 ¹ / ₂ , 3600)	07 = 3 ⁴ / ₄	2 = 208/3/60	B = 5 ¹ / ₁₆ "	VS = Velocidad variable
			10 = 1	3 = 390/3/50	C = 5 ¹ / ₁₆ "	
			15 = 1 ¹ / ₂	4 = 460/3/60	D = 5 ³ / ₄ "	
			20 = 2	5 = 575/3/60	E = 5 ¹⁵ / ₁₆ "	
			30 = 3	6 = 230/1/60	F = 6 ¹ / ₈ "	
			50 = 5	7 = Otro	Z = otro	
				8 = 230/3/60		
				A = 208-230/3/60		
				B = 208-230/1/60		



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (844) XYL-PUMP [844-995-7867]
Fax: (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds es una marca comercial registrada de Goulds Pumps, Inc. y se utiliza bajo licencia.
AquaBoost es una marca comercial de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias.
© 2018 Xylem Inc. BRAQBSTVSSP R5 Enero de 2018

