

Unidad de reposición con glicol (GMU560P, GMU560S)

LA SOLUCIÓN PRESURIZADA PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN O CALEFACCIÓN CERRADOS



La unidad de reposición con glicol Bell & Gossett (números de pieza GMU560P y GMU560S) utiliza una bomba de diafragma 115V Flojet para mantener los niveles críticos de presión del sistema. Disponible con PVC y tuberías de acero.

El sistema automatizado funciona a través de un interruptor de presión para agregar automáticamente agua o solución agua-glicol a un sistema de circuito cerrado para calefacción, agua refrigerada, proceso, derretimiento de nieve o sistema de calor radiante.

Versatilidad

- Ofrece 3 gpm a 60 psi
- Utiliza glicol o una combinación de glicol y agua
- La bomba es de cebado automático

Panel de control

- Control manual-apagado-automático
- Luces indicadoras de ejecución de la bomba
- Gabinete de control NEMA 4X
- Cable de electricidad NEMA de 3 clavijas 115 V para facilidad de instalación
- Bocina de alarma de indicación de bajo nivel

Facilidad de uso

- Tanque de almacenamiento de 55 galones
- Válvula de reducción de presión
- Válvula de reducción de presión que descarga directamente en el tanque de almacenamiento. No se necesita conectar a una tubería de desagüe
- El tanque acumulador montado previamente evita un ciclo corto
- La conexión soldada por rotación para almacenar el tanque elimina una potencial ruta de filtración
- Sensor de proximidad de bajo nivel
- No hay conexión directa a un suministro de agua potable, lo que elimina la necesidad de prevención de reflujo
- Ventajas ergonómicas. Se puede acceder fácilmente a los componentes críticos para su mantenimiento

Unidad de reposición con glicol (GMU560P y GMU560S)

Panel de control:

- Interruptor de encendido y apagado principal
- Interruptor HOA
- Ejecución y potencia de la bomba en indicadores LED
- Alarma roja de nivel bajo
- Bocina y luz

Válvula de succión

Bomba VersiJet de Flojet

Tanque de almacenamiento de 55 galones

Interruptor de proximidad de bajo nivel

Tanque acumulador (depósito)

Descarga de válvula de alivio de presión

Válvula de reducción de presión

Conexión del sistema MNPT 3/4"

Medidores de presión


Interruptor de presión

Soporte de acero pintado

Especificaciones

Flujo máximo	5 gpm (flujo abierto)
Temperatura líquida máxima	GMU560P 85° F GMU560S 150° F
Arranque	10-40 psi
Corte	20-60 psi
Rango diferencial	10-30 psi
Potencia	115 VCA
Bomba	Bomba de diafragma de nylon con fibra de vidrio
Puerto de descarga	3/4" MNPT
Tanque de almacenamiento	HDPE de 55 galones
Tanque del acumulador	5 galones (volumen fluido de 3 galones)

Dimensiones



Obtenga más información
GMU



Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
Teléfono: (847) 966-3710 | Fax: (847) 965-8379
www.xylem.com/bellgossett

Xylem y Bell & Gossett son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las marcas comerciales y registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2024 Xylem Inc. BGSS-GMURD-LASP -120023 R3 Marzo de 2024