

ecocirc® 20-18

LA POMPE ASSEZ POLYVALENTE POUR REMPLACER 70



ecocirc 20-18 Caractéristiques

- Maximum de 20 pieds de hauteur ou 18 GPM
- Consommation d'énergie maximale 70 W
- 3 modes - pression proportionnelle, pression constante ou contrôle de vitesse réglable
- Température du liquide : 14 à 230 °F
- **CircGuard™** - protection complète intégrée du système
- Purge d'air automatique pour éliminer l'air emprisonné dans la pompe
- Un bouton à un tour et écran DEL multicolore pour faciliter la lecture et le réglage de la pompe
- Coquille d'isolation incluse



Tout ce que vous avez besoin est une pompe pour satisfaire la demande de votre marché. La **ecocirc 20-18** est si polyvalente, qu'elle peut remplacer jusqu'à 70 pompes différentes disponibles aujourd'hui. Il s'agit d'un circulateur intelligent ECM à vitesse variable très efficace, idéal pour les applications d'eau potable.

Vos clients utiliseront moins d'eau et paieront des factures de services publics moins élevées, tandis que vous réduirez considérablement les stocks dans vos entrepôts et sur vos camions. De plus, vous bénéficierez d'un soutien exceptionnel de la part de votre représentant Bell & Gossett et de notre réseau de service inégalé.

Clapet anti-retour inclus dans la boîte sur tous les modèles.

ecocirc+ 20-18 Caractéristiques

L'ecocirc+ 20-18 se connecte sans fil au moyen d'un téléphone intelligent pour un contrôle complet. Elle est livrée avec toutes les fonctionnalités standard de l'ecocirc 20-18 ainsi que les fonctionnalités haut de gamme suivantes :


- Bluetooth communication+
- 0-10V entrée+
- T/dT Contrôle de la température+
- eAdapt mode autoapprentissage et nocturne+
- Affichage numérique+



Bell & Gossett
a xylem brand

Poids et dimensions

ecocirc / ecocirc+ 20-18 (à collerette)			
A	6,38po (162 mm)	E	4,57po (116 mm)
B	3,54po (90 mm)	F	5,9po (150 mm)
C	0,47po (12 mm)	G	3,74po (95 mm)
D	3,15po (80 mm)	H	3,54po (90 mm)
I	3,74po (95 mm)	H1	4,29po (109 mm)
H2	1,73po (44 mm)	H3	1,73po (44 mm)
Poids	2,66 kg (5,86 lb)		




Numéros de pièces

ecocirc 20-18 Numéro de pièce	Description
60B0B1000	ecocirc fonte à collerette
60B0B1001	ecocirc acier inoxydable à collerette
60B0B1002	ecocirc à raccord union en acier inoxydable


ecocirc+ 20-18 Numéro de pièce	Description
60B0B1003	ecocirc+ fonte à collerette
60B0B1004	ecocirc+ acier inoxydable à collerette
60B0B1005	ecocirc+ à raccord union en acier inoxydable

Performance

Courbe de vitesse fixe



Courbe de pression constante



Courbe de pression proportionnelle




Tableau de référence croisée

ecocirc 20-18 ecocirc+ 20-18	Bell & Gossett	Grundfos	Taco	Armstrong	Wilo
ecocirc 20-18 à collerette	ecocirc 19-16 CI, NRF-9L/W, NRF-22, NRF-33	Alpha2 15 55 (+), Alpha1 15-55, UPS 15-58, UP 15-42, UP 15-10	VT-2218 (+), VR-1816, 0018e (+), 0015e3, 007e, 006e3, 005-F, 007-F, 008-F, 0015-F	Compass H 20-20CI (+), Astro 2 210 CI, Astro 2 220 CI, Astro 2 230 CI, Astro 2 250 CI	Stratos ECO, Stratos 1.25 X 3- (+), 20 Star S-21
ecocirc 20-18 AI à collerette	ecocirc 19-16 AI, NBF-12F/LW, NBF-22, NBF-25, SSF-12F/LW, SSF-22	Alpha2 15-55 (+), Alpha1 15-55, UPS 15-55, UPS 15-35, UP 15-29	005-BF, 007-BF, 008-BF, 0015-SF	Compass H 20-20 (+), SSF Astro 2 210 SS, Astro 2 230 SS, Astro 2 250 SS	Star Z S-21
ecocirc 20-18 AI à raccord union	NBF-8S/LW, NBF-9U/LW, NBF-10S/LW, NBF-12U/ LW, NBF-18S/LW, NBF-22U, SSF-9U/LW, SSF-12U/LW, SSF-22U	UP 15-10B, UP 15-18B, UP 15-29SU	003-B, 003-BC, 006-B, 006-BC, 008-BC	Compass H 20-20 (+), SSU Astro 2 220, SSU Astro 2 225, SSU Astro 2 225, BS	S/O

Remarque : Les versions en acier inoxydable (SS) sont certifiées NSF-61. (+) désigne le renvoi à l'ECOCIRC+ 20-18. Garantie standard de 36 mois sur tous les modèles..

xylem
Let's Solve Water

Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
Téléphone : (847) 966-3710
www.xylem.com/bellgossett

Bell & Gossett est une marque de commerce de Xylem Inc. ou une de ses filiales.
La marque verbale et les logos BluetoothMD sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Xylem Inc. ou l'une de ses filiales est sous licence.

© 2023 Xylem Inc. BGECO2018-SS-CWPW fr-CA 12009 R2 Août 2023

Pour en savoir plus sur
ECOCIRC 20-18 :

