



ecocirc® 20-18

LA BOMBA VERSÁTIL QUE PUEDE REEMPLAZAR 70



ecocirc 20-18 Características

- Máximo de 20 pies de carga o 18 GPM
- 70 W de potencia máxima
- 3 modos: presión proporcional, presión constante o control de velocidad ajustable
- Temperatura del líquido: 14-230 °F
- **CircGuard™**: protección del sistema integrada completa
- Purga automática del aire para eliminar cualquier aire atrapado en la bomba
- Perilla con un giro y pantalla LED multicolor para leer y configurar la bomba fácilmente
- Carcasa de aislamiento incluida



ecocirc+ 20-18 Características

El modelo ecocirc+ 20-18 se conecta de manera inalámbrica con un teléfono inteligente para ofrecer un control completo. Incluye todas las características estándar de ecocirc 20-18, más las siguientes características superiores:

- Comunicación por Bluetooth+
- Entrada de 0-10 V+
- T/ΔT Control de temperatura+
- Aprendizaje automático eAdapt y modo nocturno+
- Pantalla digital+



Ahora, todo lo que necesita es una bomba para satisfacer la mayor parte de su demanda de mercado. El modelo **ecocirc 20-18** es tan versátil que puede reemplazar hasta 70 bombas distintas disponibles en la actualidad. Es un circulador inteligente ECM de velocidad variable muy eficiente ideal para aplicaciones de HVAC.

Los clientes utilizarán menos agua y pagarán menos por los servicios. Usted reducirá drásticamente el inventario en sus instalaciones y en sus camiones. Además, obtendrá un soporte sobresaliente del representante de Bell & Gossett y de nuestra inigualable red de servicio.

Válvula de retención incluida en la caja en todos los modelos.


BGECO2018-SS-CWHVAC es-LA 12008 R2



Bell & Gossett
a xylem brand

Dimensiones y pesos

ecocirc/ecorcirc+ 20-18 (bridada)			
A	6,38" (162 mm)	E	4,57" (116 mm)
B	3,54" (90 mm)	F	5,9" (150 mm)
C	0,47" (12 mm)	G	3,74" (95 mm)
D	3,15" (80 mm)	H	3,54" (90 mm)
I	3,74" (95 mm)	H1	4,29" (109 mm)
H2	1,73" (44 mm)	H3	1,73" (44 mm)
Peso	5,86 lb (2,66 kg)		




Números de pieza

ecocirc 20-18 Número de pieza	Descripción
60B0B1000	ecocirc Hierro fundido, bridada
60B0B1001	ecocirc Acero inoxidable, bridada
60B0B1002	ecocirc Acero inoxidable, unión


ecocirc+ 20-18 Número de pieza	Descripción
60B0B1003	ecocirc+ Hierro fundido, bridada
60B0B1004	ecocirc+ Acero inoxidable, bridada
60B0B1005	ecocirc+ Acero inoxidable, unión

Desempeño

Curva de velocidad fija



Curva de presión constante



Curva de presión proporcional




Gráfico de referencia cruzada

ecocirc 20-18 ecocirc+ 20-18	Bell & Gossett	Grundfos	Taco	Armstrong	Wilo
ecocirc 20-18 Hierro fundido, bridada	ecocirc 19-16 Hierro fundido, NRF-9L/W, NRF-22, NRF-33	Alpha2 15 55 (+), Alpha1 15-55, UPS 15-58, UP 15-42, UP 15-10	VT-2218 (+), VR-1816, 0018e (+), 0015e3, 007e, 006e3, 005-F, 007-F, 008-F, 0015-F	Compass H 20-20CI (+), Astro 2 210 CI, Astro 2 220 CI, Astro 2 230 CI, Astro 2 250 CI	Stratos ECO, Stratos 1.25 X 3- (+), 20 Star S-21
ecocirc 20-18 Acero inoxidable, bridada	ecocirc 19-16 SS, NBF-12F/LW, NBF-22, NBF-25, SSF-12F/LW, SSF-22	Alpha2 15-55 (+), Alpha1 15-55, UPS 15-55, UPS 15-35, UP 15-29	005-BF, 007-BF, 008-BF, 0015-SF	Compass H 20-20 (+), SSF Astro 2 210 SS, Astro 2 230 SS, Astro 2 250 SS	Star Z S-21
ecocirc 20-18 Acero inoxidable, unión	NBF-8S/LW, NBF-9U/LW, NBF-10S/LW, NBF-12U/LW, NBF-18S/LW, NBF-22U, SSF-9U/LW, SSF-12U/LW, SSF-22U	UP 15-10B, UP 15-18B, UP 15-29SU	003-B, 003-BC, 006-B, 006-BC, 008-BC	Compass H 20-20 (+), SSU Astro 2 220, SSU Astro 2 225, SSU Astro 2 225, BS	N/D

Nota: Las versiones de acero inoxidable (SS) cuentan con la certificación NSF-61. (+) designa la referencia cruzada al ecocirc+ 20-18. Garantía estándar de 36 meses en todos los modelos.



Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
Teléfono: (847) 966-3710
www.xylem.com/bellgossett

Bell & Gossett es una marca comercial de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Xylem, Inc. o una de sus filiales es con autorización.

© 2023 Xylem Inc. BGECO2018-SS-CWHVAC es-LA 12008 R2 Agosto de 2023

Para aprender más sobre
ecocirc 20-18:

