

Absperrschieber, AVK

Flansche gem. EN 1092-2

Funktion

AVK Absperrschieber sind für den Gebrauch im Abwasser geeignet und weisen einen 100% glatten und freien Durchgang auf.

AVK Ventile zeichnen sich durch hohe Betriebssicherheit aus.

Technische Daten

- Dreifache Wellendichtung
- Inklusive Handrad
- Ventilgehäuse: PN 16 (DN 40-300), PN 10 (DN 200-300)
- Flansche gebohrt gem. EN1092-2, DN 40-300 PN 10/16
- Einbaulänge gem. DIN 3202 – F4
- Material:
 - Duktiles Gußeisen, Epoxybeschichtung innen und außen
 - Keil: Späroguß mit aufvulkanisiertem EPDM
 - Well: Edelstahl
 - Keilmutter: Messing
 - Schrauben: Edelstahl A2.
 - O-Ringe: Nitrilgummi



Installation

Das Ventil kann in allen Lagen montiert werden.

Absperrschieber, AVK

Flansche gebohrt nach EN 1092-2

A.Nr.	DN mm	Flsnc PN	L mm	H mm	F □	Gewicht kg	Preise €
FL830669	40	10	140	241	14	12	202,00
FL830670	50	10	150	241	14	13	202,00
FL830671	65	10	170	271	17	16	249,00
FL830672	80	10	180	297	17	20	274,00
FL830673	100	10	190	334	19	27	323,00
FL830674	125	10	200	376	19	36	529,00
FL830675	150	10	210	448	19	51	529,00
FL840679	200	10	230	562	24	71	907,00
FL840680	250	10	250	664	27	113	1.400,00
FL850681	300	10	270	740	27	160	1.930,00
FL830676	200	16	230	562	24	71	937,00
FL830677	250	16	250	664	27	113	1.470,00
FL830678	300	16	270	740	27	160	2.020,00

