



Pompes submersibles RS 4 po Série Red Jacket

Capacité standard de 60 Hz


Les pompes submersibles Goulds Water Technology, Red Jacket RS Series 4 po de Xylem sont conçues pour des performances fiables dans les systèmes d'eau résidentiels et municipaux de petite taille.

Technologie Quad Lock

- Les 4 rainures formées en rouleaux fournissent l'une des connexions les plus solides disponibles
- Offre la durabilité et l'étanchéité nécessaires dans les conditions les plus difficiles
- Résistance à la traction testée pour dépasser la résistance du tuyau en poly et PVC

Conception de pile flottante

- Manipulation supérieure du sable
- Diffuseur et roue en composite technique rempli de verre résistant à l'abrasion
- Bol AISI 304SS



Conception de pile flottante

Conçu et assemblé aux États-Unis

Essai de performance à 100 %

Compatible VFD

NSF/ANSI 61 Annexe G • NSF/ANSI 372

Verrouillage
quadruple
technologie



Matériaux de fabrication


Nom de la pièce	Matériau
Tête de refoulement	Composite technique rempli de verre
Clapet anti-retour	Delrin®
Joint de clapet anti-retour	BUNA, conforme à la FDA
Bague de retenue du clapet anti-retour	AISI 302 SS
Palier	Polymère technique exclusif
Bague de retenue de l'arbre	AISI 301 SS
Diffuseur	Composite technique rempli de verre
Turbine	Composite technique rempli de verre
Bol	AISI 304 SS
Cale	AISI 304 SS
Vis – protection de câble	AISI 304 SS
Adaptateur du moteur	Composite technique rempli de verre
Boîtier	AISI 304 SS
Arbre	AISI 304 SS
Accouplement	AISI 304 SS, métal en poudre
Protection de câble	AISI 304 SS

Données de l'extrémité de l'eau

Modèle	Numéro de commande	HP requis	Cel- lules	approx. lb (kg)	Longueur po (mm)
5RS	5RS05	½	12	5,5 (2,49)	15,7 (398,8)
	5RS07	¾	15	6,5 (2,95)	17,8 (452,1)
	5RS10	1	20	8,1 (3,67)	21,2 (538,5)
7RS	7RS05	½	10	4,9 (2,22)	14,6 (370,8)
	7RS07	¾	13	5,9 (2,68)	16,7 (424,2)
	7RS10	1	17	7,2 (3,27)	19,6 (497,8)
10RS	10RS05	½	7	13,6 (6,17)	12,3 (312,4)
	10RS07	¾	10	16,4 (7,44)	14,4 (365,8)
	10RS10	1	12	17,7 (8,03)	15,7 (398,8)
	10RS15	1½	17	18,4 (8,35)	19,2 (487,7)
18RS	18RS07	¾	6	3,8 (1,72)	12,6 (320)
	18RS10	1	8	4,5 (2,04)	14,3 (363,2)
	18RS15	1½	11	5,6 (2,54)	16,8 (426,7)
25RS	25RS10	1	7	4,3 (1,95)	14,0 (355,6)
	25RS15	1½	9	5,1 (2,31)	15,9 (403,9)

Enrouler la crépine d'aspiration en option. Commande 7K3356 (quantité 1) • Commande 7K3361 (quantité 50).

Courbes de performances



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Fax : (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

En savoir plus
sur Série RS



Sous réserve de modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité de ces informations. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

©2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

GWT-RSSS-120111fr-CA R1 4/2025

xylem
Let's Solve Water