

Series 3SD/4SD

PANELES DE CONTROL DUPLEX



Los paneles de las series 3SD/4SD controlan dos bombas monofásicas de 120/208/240 V o dos bombas trifásicas de 208/240/480/575V diseñadas para aplicaciones de desagote, aguas residuales y alcantarillado. De manera estándar, incluyen un gabinete delantero transparente con clasificación nominal NEMA 4X, contactores con clasificación nominal IEC e interruptores para la protección del motor. Todos los paneles se incluyen en UL para los Estados Unidos y Canadá, y traen de manera estándar una garantía de cinco años.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete con panel NEMA 4X para exteriores/interiores, policarbonato para servicio pesado con trabas de acero inoxidable
- Duplex ofrece: alternancia entre dos bombas y operación con dos bombas para alta demanda
- Indicadores visibles de control de la bomba: interruptor automático de traspaso (H.O.A.) de las bombas 1 y 2, luces verdes de funcionamiento de la bomba, luces rojas de falla de la bomba con botón para restablecer y luz de encendido
- Indicadores de alarma visible: luz de alarma con haz rojo alto, botones para probar y silenciar la alarma
- La alarma sonora tiene una intensidad de 85 decibeles a 10 ft
- Monitoreo remoto mediante contactos secos: líquido alto, funcionamiento(s) de la bomba y falla(s) de la bomba
- Protección mejorada de la bomba: interruptores de protección del motor incluidos para ambas bombas (protección del circuito de derivación, sobrecarga ajustable y desconexión) y corte térmico con indicadores
- Cuatro flotadores con cuerdas de 50': apagado, principal, secundario, alto nivel

- Contador de ciclos con pantalla de LCD y restablecimiento para cada bomba
- Medidor de tiempo transcurrido con pantalla de LCD y restablecimiento para cada bomba
- Circuito de falla del sello con luces indicadoras

APLICACIONES

- Cámaras de bombas de alcantarillado
- Bombas de trituración
- Cuencas de bombas de sumidero
- Estaciones de elevación


ESPECIFICACIONES

Duplex monofásico: 120/208/240 VCA


Modelo	Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba
SDD17015	7,0-15,0 FLA
SDD11522	15,0-22,0 FLA
SDD12228	22,0-28,0 FLA

Duplex trifásico: 208/240/480/575 VCA

Modelo	Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba
SDD34063	4,0-6,3 FLA
SDD340635	4.0-6.3 FLA 575V
SDD36010	6,0-10,0 FLA
SDD360105	6.0-10.0 FLA 575V
SDD39014	9,0-14,0 FLA
SDD31318	13,0-18,0 FLA
SDD31723	17,0-23,0 FLA
SDD32025	20,0-25,0 FLA



Instalación típica del panel de control Duplex 3SD/4SD



Llámenos gratis al (866) 325-4210 para hablar con uno de nuestros experimentados ingenieros de ventas.



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 325-4210 • Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2024 Xylem Inc. GWTPN3-4SDdBRO LASP-120047 R2 Febrero de 2024

Obtenga más información
Paneles Duplex de la serie SD:

