

GS

Pompes submersibles 4 po de capacité standard 60 HZ



Caractéristiques

Alimenté par les moteurs 4 po Goulds Water Technology pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

La construction en acier inoxydable offre résistance et résistance à la corrosion.

Les roues et diffuseurs composites techniques remplis de verre offrent une excellente résistance à l'abrasion.

L'empilement flottant de la roue s'est avéré depuis plus de 50 ans comme une manipulation supérieure du sable et une conception durable de la pompe.

Le roulement en polymère technique exclusif est solide et résistant à l'abrasion et à l'usure.

Tête de refoulement en acier inoxydable moulé avec clapet anti-retour en acier inoxydable intégré. Deux boucles de ligne de sécurité moulées pour faciliter l'installation.







Matériaux de fabrication

Nom de la pièce	Matériau
Bâti de refoulement	AISI 303 SS
Clapet anti-retour	AISI 304 SS
Joint de clapet anti-retour	BUNA, conforme à la FDA
Siège du clapet anti-retour	AISI 304 SS
Clapet anti-retour bague de retenue	AISI 302 SS
Rondelle de roulement – supérieure	Composite technique rem- pli de verre GFN2
Roulement(s)	Exclusif polymère technique
Klipring	AISI 301 SS
Diffuseur	Composite technique rempli de verre
Turbine	Composite technique rempli de verre
Bol	AISI 304 SS
Adaptateur du moteur	AISI 303 SS
Boîtier	AISI 304 SS
Arbre	AISI 304 SS
Accouplement	AISI 304 SS
Protection de câble / vis	AISI 304 SS
Écran d'aspiration	AISI 304 SS

Données finales sur l'eau

Série	Modèle	Réq. HP	Cellules	Longueur (pouces)	Poids (lb)
5GS	5GS05R	0,5	9	12,9	8
	5GS05	0,5	12	15,0	9
	5GS07	0,75	15	17,0	11
	5GS10	1	20	21,7	13
	5GS15	1,5	26	25,8	15
	5GS20	2	33	31,6	19
7GS	7GS05R	0,5	7	11,7	6
	7GS05	0,5	10	13,8	7
	7GS07	0,75	13	16,0	8
	7GS10	1	17	18,8	9
	7GS15	1,5	22	23,6	12
	7GS20	2	27	27,2	13
	7GS30	3	34	33,2	18
10GS	10GS05R	0,5	5	10,1	6
	10GS05	0,5	7	11,5	7
	10GS07	0,75	10	13,6	8
	10GS10	1	12	15,0	9
	10GS15	1,5	17	18,4	12
	10GS20	2	20	21,7	13
	10GS30	3	27	27,5	18
	10GS50R	5	35	33,0	21
	10GS50	5	42	40,2	24
13GS	13GS05	0,5	5	10,1	6
	13GS07	0,75	7	11,5	7
	13GS10	1	10	13,6	8
	13GS15	1,5	12	15,0	9
	13GS20	2	17	18,4	12
	13GS30	3	21	22,3	15
18GS	18GS07	0,75	6	11,8	7
	18GS10	1	8	13,5	8
	18GS15	1,5	11	16,1	10
	18GS20	2	14	18,6	11
	18GS30	3	19	24,1	15
	18GS50R	5	24	28,3	17
	18GS50	5	30	34,4	21
25GS	25GS10	1	7	13,4	8
	25GS15	1,5	9	15,3	9
	25GS20	2	11	17,2	10
	25GS30	3	15	20,9	14
	25GS50R	5	22	28,7	17
	25GS50	5	26	33,4	21

Courbes de rendement



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Sous réserve de modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité de ces informations. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

GSSPECfr-CA R4 7/2025



xylem
Let's Solve Water