



CARACTÉRISTIQUES

Roue: Polyuréthane pour résistance à l'usure et à la corrosion.

Refoulement réglable: Le refoulement peut être installé pour une installation verticale ou horizontale en utilisant seulement 2 vis.

Diffuseur: Polyuréthane pour résistance à l'usure et à la corrosion.

Garniture mécanique: Garnitures doubles pour double protection contre les fuites, garniture extérieure - carbure de silicium.

Revêtement en caoutchouc: Protège de l'usure autour de la roue.

Filtre inférieur: Fait de caoutchouc EPDM qui absorbe les chocs, trous d'aspiration qui permettent une évacuation faible.

2DW

POMPE DE DÉSHYDRATATION SUBMERSIBLE



APPLICATIONS

Conçu spécifiquement pour enlever l'eau de :

- Fossés de drainage
- Tranchées
- Sous-sol
- Trous d'homme
- Excavations de drainage dans les secteurs de la construction

SPÉCIFICATIONS

Pompe :

- Taille du refoulement : 2 po NPSM design raccord fileté pour tuyau, peut être tourné
- Capacités : jusqu'à 84 G/M
- Hauteurs totales : jusqu'à 51 pi
- Solides maximum : toutes particules qui passent à travers le filtre
- Garnitures mécaniques : garniture extérieure - carbure de silicium, garniture intérieure - carbone céramique

- Limite de température : 95° F (35° C) maximum
- Profondeur de l'immersion : 16,5 pi (5 m) maximum


Moteur :

- Monophasé : 3 500 TR/MIN, ½ HP et 1 HP, 115 et 230 V, 60 Hz
- Démarreur intégré avec pleine protection de surcharge et de température.
- Isolation Classe F
- Design rempli d'air
- Construction robuste de roulement à billes supérieur et inférieur
- Cordon d'alimentation : 50 pieds

LISTE DES AGENCES



Testé selon les Normes UL 778 et CSA 22.2 108 par Association Canadienne de Normalisation
Fichier NRTL #13533



TROUSSES DE REMPLACEMENT

Chaque trousse contient les pièces suivantes :

Trousse Roue (15K97 pour ½ HP, 15K98 pour 1 HP) - Roue, vis de roue, bouchon protecteur, rondelle, instructions d'assemblage

Trousse Diffuseur (15K99 pour ½ HP et 1 HP) - Diffuseur, écrous de cuve d'aspiration, vis, rondelles, instructions d'assemblage, étiquette


Trousse Garniture extérieure (15K14 pour ½ HP et 1 HP) - Unité de garniture mécanique, instructions d'assemblage, étiquette

Trousse Joint torique (15K100 pour ½ HP et 1 HP) - Tous les joints toriques

INFORMATION SUR LE MODÈLE


N° de commande	HP	Volts	Phase	Ampères maximum	TR/MIN	Hauteur (po)	Poids (lb)
2DW0511	½	115	1	5,5	3 500	17,25	26
2DW0512		230		2,9			
2DW1011	1	115		9,8			32
2DW1012		230		4,9			

DIMENSIONS



COMPOSANTS

N° d'article	Description	
1	Refoulement	Non Disponible
2	Cordon d'alimentation	Non Disponible
3	Poignée/couvercle	Non Disponible
4	Support palier	Non Disponible
5	Carter de la pompe	Non Disponible
6	Palier principal	Non Disponible
7	Garniture mécanique intérieure	Non Disponible
8	Garniture mécanique extérieure	Disponible
9	Roue	Disponible
10	Fond d'aspiration/diffuseur	Disponible
11	Filtre	Non Disponible
12	Bouchon d'huile	Non Disponible
13, 14	Moteur	Non Disponible



xylem
Let's Solve Water

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds est une marque de commerce enregistrée de
Goulds Pumps, Inc. et est utilisée sous licence.
© 2016 Xylem Inc. B2DWFR R4 Septembre 2016