




QRJ 潜水透平泵



潜水透平泵产品简介

赛莱默公司的潜水透平泵系采用最先进的水力模型和全新结构设计，应用美国多项尖端技术工艺，完全按照美国水力协会标准生产制造，代表了潜水透平泵的最高水平。

产品特点


- 选用先进的水力模型和结构设计，采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位涂复。CNC机床加工各种零件等多种新工艺，选材合理，产品性能优良，使用寿命长。
- 效率高，比国内QJ系列水泵效率高2-8%，效率曲线平坦，高效区域宽，工作范围增加10-20%，产品节能效果显著。
- 对含砂量大的井，可采用防砂结构和装置。
- 叶轮轴径向跳动控制在美国标准0.13mm以内，并由铜轴承支承，水泵运行平稳。
- 特制防水橡套电缆。
- 可选配高轴向力型的耐温型不锈钢潜水电机。

应用范围

$Q \leq 1650 \text{ m}^3/\text{h}$, $H \leq 150 \text{ m}$ 。抽送清水或物理化学性质类似水的液体，水质中性， $\text{PH}=6.5-8.5$ ；氯离子含量 $\leq 400 \text{ mg/L}$ 。国产电机介质温度 $\leq 20^\circ\text{C}$ ，进口电机介质温度 $\leq 30^\circ\text{C}$ 。

结构

- 1、扬水管：
尺寸设计合理，使速度优化，水力性能优越。
- 2、出水壳：
多尺寸可选，有螺纹和法兰两种联接型式。
- 3、上壳轴承：
铜轴承，确保长期运转时的轴对中和稳定性。
- 4、中壳：
流道光滑，摩擦阻力小，效率高。
- 5、叶轮：
与中壳配合设计，高效区范围宽；精密的校平衡，保证运行平稳。
- 6、上冲垫圈：
有效地避免了启动瞬间可能发生的转子上窜。
- 7、中壳轴承：
铜轴承或耐磨轴承。工作可靠，寿命长。
- 8、锥套：
使叶轮可靠地固定在叶轮轴上。
- 9、叶轮轴：
高强度不锈钢材质，抗拉伸，耐腐蚀。
- 10、滤水网：
保证水流平畅，并能阻止大颗粒侵入。
- 11、电机接头：
强度高，易对中；窗口设计合理，便于联轴器安装拆卸。
- 12、泵/电机联轴器：
大尺寸，精确的机加工，保证了完美的对中性、平衡性和动力传递。





材料配置表




零部件名称	标准配套材质
扬水管	Q235-A
止回阀	HT250
泵座	HT250/Q235-A
中壳	HT250带环氧喷涂
电机接头	HT250
壳轴承	橡胶
上下轴承	锡青铜
叶轮	304
叶轮轴	2Cr13
联轴器	45#钢

注：结构示意图仅供参考，具体细节请咨询赛莱默公司当地办事处。

型谱图



安装尺寸图



根据需要，我们可提供卧式和斜式安装的潜水泵，请用户在选型时加以说明。

- 说明：
- 1、用户可以订购样本上最大级别以下的任何级数的潜水透平泵；
 - 2、我公司保留对该系列泵作进一步改进的权利；
 - 3、表中未注单位均为mm；
 - 4、我公司调整参考尺寸（L1、L2、L3），不向用户发更改通知；
 - 5、泵用安装工具、配件按合同供应，另行计价。

主要技术参数

美国型号	流量 m³/h	扬程 m			级数 l	泵转速 r/min	配套功率 KW	效率 %
5N13	8	72	69	52	8	2875	4	62
		80	76	58	9		5.5	
		89	85	65	10		5.5	
		98	94	71	11		5.5	
	10	107	103	77	12		7.5	
		116	112	84	13		7.5	
		124	120	90	14		7.5	
		133	129	97	15		7.5	
	16	142	138	103	16		9.2	
		151	146	109	17		9.2	
		160	155	116	18		9.2	
		169	164	122	19		9.2	
		178	172	129	20		11	
5CLCN	15	48	42.5	29	5	2850	5.5	70
		58	51	35	6		7.5	
		67	59.5	41	7		7.5	
		77	68	47	8		7.5	
	20	87	76.5	53	9		9.2	
		96.5	85	58.5	10		9.2	
		106	93.5	64	11		11	
		116	102	70	12		11	
	26	125.5	110.5	76	13		13	
		135	119	82	14		13	
		145	127.5	88	15		15	
		155	136	94	16		15	
		164	144.5	100	17		15	
5CHCN	25	20	16.5	13	2	2850	3	66
		30	24.5	19	3		5.5	
		40	33	25.5	4		7.5	
		50	41	32	5		7.5	
	30	60	49	38	6		9.2	
		70	57.5	44.5	7		11	
		80	65.5	51	8		11	
	35	90	74	57.5	9		13	
		100	82	63.5	10		15	
		110	90	70	11		15	
		120	98.5	76	12		18.5	
5TLCN	24	32	24	15	4	2850	5.5	71
		39	30	19	5		5.5	
		47	37	22	6		7.5	
		55	43	26	7		7.5	
		63	49	30	8		9.2	
		71	55	34	9		9.2	
		79	61	38	10		11	
		87	67	41	11		11	
	34	95	73	45	12		13	
		103	79	49	13		15	
	42	110	85	53	14		15	
		118	92	56	15		15	
		126	98	60	16		18.5	
		134	104	64	17		18.5	
		142	110	68	18		18.5	
		150	116	71	19		18.5	
		158	122	75	20		22	

美国型号	流量 m³/h	扬程 m			级数 l	泵转速 r/min	配套功率 KW	效率 %
5THCN	35	18.6	16	14	2	2850	4	73
		27.9	24	21	3		5.5	
		37.2	32	28	4		7.5	
		46.5	40	35	5		9.2	
	45	55.8	48	42	6		11	
		65.1	56	49	7		13	
		74.4	64	56	8		15	
		83.7	72	63	9		15	
		93	80	70	10		18.5	
6CLCN	21	29	25.5	23	2	2850	5.5	74
		43	38.5	34.5	3		7.5	
		58	51.5	46	4		9.2	
		72.5	64.5	57.5	5		11	
	30	87	77	69	6		13	
		101	90	80.5	7		15	
		116	103	92	8		18.5	
6CHCN	30	31.5	29	26.5	2	2850	7.5	75
		47	43.5	40	3		9.2	
		62.5	58	53	4		11	
		78.5	72.5	66.5	5		15	
	46	94	86.5	79.5	6		18.5	
		110	101	93	7		22	
		126	116	108	8		25	
7CLCN	42	23	18	15	1	2880	5.5	75
		46	36	30	2		11	
		69	54	45	3		15	
		92	72	60	4		22	
	60	115	90	75	5		25	
		138	108	90	6		30	
		161	126	105	7		37	
7CHCN	59	184	144	120	8	2880	45	75
		47	43	36	2		18.5	
		70	65	55	3		25	
		94	86	73	4		30	
7TLCN	75	117	108	91	5	2880	37	75
		33	27.5	20.5	2		15	
		49	41	30.5	3		18.5	
		65	54.5	41	4		22	
	100	82	68.5	51	5		30	
		98	82	61	6		37	
		114	95.5	71.5	7		45	
7THCN	120	130	109	81.5	8	2880	45	75
		36.5	32.5	30	2		18.5	
		55	48.5	45	3		30	
		73	65	60	4		37	
		91	81	75	5		45	
8RJLCN	140	109.5	97	90	6	2880	55	75
		41	36	26	2		15	
		62	54	39	3		22	
		83	72	52	4		30	
		104	90	65	5		37	

主要技术参数

美国型号	流量 m³/h	扬程 m			级数 l	泵转速 r/min	配套功率 KW	效率 %
8RJHCN	89	23	19.5	16.5	1	2880	11	76
	125	46	39	33	2		22	
	142	69	58.5	48.5	3		30	
		92	78	65	4		45	
9CLCN	84	34.5	30	26	1	2900	18.5	76
	120	69	60	52	2		30	
	144	103.5	90	78	3		45	
		138	120	104	4		63	
9CHCN	119	172.5	150	130	5	2900	75	76
	170	38	34	29	1		30	
	204	76	68	58	2		55	
		114	102	87	3		75	
9TLCN	130	152	136	116	4	2900	100	76
	200	31	24	18.5	1		22	
	245	62	48	37	2		45	
		93	72	55.5	3		63	
9THCN	165	124	96	74	4	2900	75	75
	250	155	120	92.5	5		100	
	280	31	25.5	23	1		30	
		62	51	46	2		55	
11CLCN	200	93	76.5	69	3	2900	75	80
	250	124	102	92	4		100	
	330	52	46	33	1		45	
		104	92	66	2		90	
11CMCN	220	156	138	99	3	2900	140	80
	290	208	184	132	4		185	
	360	60	55	47	1		63	
		120	110	94	2		125	
11CHCN	245	180	165	141	3	2900	185	80
	320	59.5	53	44	1		75	
	400	119	106	88	2		140	
12RJLCN	245					2900		80
	315	51	45	40	1		63	
	395	102	90	75	2		110	
		154	135	112	3		185	
12RJMCN	258					2900		80
	370	53	47	40	1		75	
	466	106	94	80	2		160	
12RJHCN	305					2900		80
	450	57	50	43	1		110	
	524	114	100	86	2		185	
		171	150	129	3			
14RJLCN	230	35	30	23	2	1460	37	80
	300	53	45	35	3		55	
	370	70	60	46	4		75	
		88	75	58	5		90	
		105	90	69	6		110	
		123	105	81	7		125	

美国型号	流量 m³/h	扬程 m			级数 l	泵转速 r/min	配套功率 KW	效率 %
14RJMCN	270	19	16	12	1	1460	30	80
	370	38	32	23	2		55	
	460	57	48	35	3		75	
		76	64	46	4		90	
		95	80	58	5		110	
		114	96	69	6		160	
14RJHCN	280	21	18	14	1	1460	30	80
	400	41	36	29	2		55	
	480	62	54	43	3		90	
		83	72	58	4		110	
		104	90	73	5		160	
16BHCN	290	35	30	25	1	1475	55	80
	450	70	60	50	2		110	
	540	105	90	75	3		160	
		140	120	100	4		220	
		175	150	125	5		250	
16DMCN	400	29	27	22.5	1	1475	75	81
	550	58	54	45	2		125	
	850	87	81	67.5	3		185	
		116	108	90	4		250	
18DMCN	600	36	30	24	1	1475	110	82
	900	72	60	48	2		220	
	1100							
20ELCN	790	32	26.5	20	1	1475	110	83
	1000	64	53	40	2		220	
	1200							
20EHCN	800	36	30	19	1	1475	160	84
	1250							
	1500							

型号对照

潜水泵 QRJ	美国型号	潜水泵 QRJ	美国型号
150QRJ10-8.5	5N13	300QRJ250-22	9THCN
150QRJ20 -8.5	5CLCN	350QRJ260-34	10RJHCN
150QRJ30-9	5CHCN	350QRJ250-46	11CLCN
150QRJ34-6	5TLCN	350QRJ290-50	11CMCN
150QRJ45-8	5THCN	350QRJ320-53	11CHCN
175QRJ30-12	6CLCN	350QRJ315-45	12RJLCN
175QRJ40-12	6CHCN	350QRJ370-47	12RJMCN
225QRJ60-18	7CLCN	350QRJ450-50	12RJHCN
225QRJ78-21.5	7CHCN	400QRJ300-15	14RJLCN
225QRJ100-12.5	7TLCN	400QRJ370-16	14RJMCN
225QRJ130-13.5	7THCN	400QRJ400-18	14RJHCN
250QRJ90-18	8RJLCN	500QRJ450-30	16BHCN
250QRJ125-16	8RJHCN	500QRJ550-27	16DMCN
300QRJ120-28	9CLCN	550QRJ900-30	18DMCN
300QRJ170-34	9CHCN	600QRJ1000-29	20ELCN
300QRJ200-24	9TLCN	600QRJ1250-30	20ENHC

注：此表为新老型号对照表，仅供参考。详情请咨询赛莱默公司当地办事处
潜水透平泵原称“井用潜水泵”

主要技术参数及安装尺寸一览表

型号	转速	配套功率							
	RPM	kW	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
5N13	2850	4	φ143	143	350	251.4	φ100	φ180	φ220
		5.5							
		7.5							
		9.2							
5CLCN	2850	3	φ 143	143	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		4							
		5.5							
		7.5							
		9.2							
		11							
5CHCN	2850	13	φ 143	143	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		15							
		3							
		4							
		5.5							
		7.5							
5TLCN	2850	9.2	φ 143	143	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		11							
		13							
		15							
		3							
		4							
5THCN	2850	5.5	φ 143	143	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
6CLCN	2850	3	φ 143	168	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		4							
		5.5							
		7.5							
		9.2							
		11							
6CHCN	2850	13	φ 143	168	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		15							
		3							
		4							
		5.5							
		7.5							

尺 寸									
L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	b ₁	b ₂	α	n ₁ -d ₁	n ₂ -d ₂
722	508 + (m-1)*118		180	178	20	24	22.5	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
757									
792									
847									
702	508 + (m-1)*118		180	178	20	24	22.5	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
722									
757									
792									
847									
887									
957									
1012	508 + (m-1)*118		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
702									
722									
757									
792									
847									
887									
957	512 + (m-1)*122	根据 下井 深度 调整	180	178	20	24	22.5 ⁰	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
1012									
702									
722									
757									
792									
847									
887	512 + (m-1)*122		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
957									
1012									
702									
722									
757									
792									
847	528 + (m-1)*130		180	178	20	24	22.5	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
887									
957									
1012									
661									
721									
771									
801	528 + (m-1)*130		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
836									
881									
911									
941									
702									
722									
757	528 + (m-1)*130		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- ϕ 17.5	4- ϕ 18
792									
847									
887									
957									
1012									

主要技术参数及安装尺寸一览表

型号	转速	配套功率							
	RPM	kW	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
7CLCN	2880	5.5	φ 184	200	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
7CHCN	2880	5.5	φ 184	200	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
7TLCN	2880	5.5	φ 184	200	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
45									
7THCN	2880	5.5	φ 184	200	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
45									

尺 寸									
L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	b ₁	b ₂	α	n ₁ -d ₁	n ₂ -d ₂
624	712 + (m-1)*162		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- φ 17.5	4- φ 18
650									
706									
723									
756									
786									
821									
1043									
1063									
1076									
1193	712 + (m-1)*162	根据 下井 深度 调整	180	178	20	24	22.5 ⁰	8- φ 17.5	4- φ 18
624									
650									
706									
723									
756									
786									
821									
1043									
1063									
1076									
1193	730 + (m-1)*180		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- φ 17.5	4- φ 18
624									
650									
706									
723									
756									
786									
821									
1043									
1063									
1076									
1193									
1268	730 + (m-1)*180		180	178	20	24	22.5 ⁰	8- φ 17.5	4- φ 18
624									
650									
706									
723									
756									
786									
821									
1043									
1063									
1076									
1193									
1268									

主要技术参数及安装尺寸一览表

型号	转速	配套功率							
	RPM	kW	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
8RJLCN	2880	5.5	φ 184	220	350	251.4	φ 100	φ 180	φ 220
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
		18.5	φ 190						
		22							
		25							
		30							
		37							
		45							
8RJHCN	2880	5.5	φ 184	240	500	381.8	φ 150	φ 240	φ 285
		7.5							
		9.2							
		11							
		13							
		15							
		18.5	φ 190						
		22							
		25							
		30							
		37							
		45							
9CLCN	2900	11	φ 184	250	500	381.8	φ 150	φ 240	φ 285
		13							
		15							
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
		45	φ 236						
		55							
		63							
		75							
90									
100									
9CHCN	2900	15	φ 184	250	500	381.8	φ 150	φ 240	φ 285
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
		45	φ 236						
		55							
		63							
		75							
		90							
		100							

尺 寸																		
L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	b ₁	b ₂	α	n ₁ -d ₁	n ₂ -d ₂									
624	724 + (m-1)*165		180	178	20	24	22.5 ⁰	8-φ 17.5	4-φ 18									
650																		
706																		
723																		
756																		
786																		
821																		
1043																		
1063																		
1076																		
1193																		
1268	724 + (m-1)*165		180	305	37	26	22.5 ⁰	8-φ 22	4-φ 19									
624																		
650																		
706																		
723																		
756																		
786																		
821																		
1043																		
1063																		
1076																		
1193																		
1268	根据 下井 深度 调整		180	305	37	26	22.5 ⁰	8-φ 22	4-φ 19									
723																		
756																		
786																		
821																		
1043																		
1063																		
1076																		
1193																		
1268																		
1146	818 + (m-1)*203.2		180	305	37	26	22.5 ⁰	8-φ 22	4-φ 19									
1216																		
1559																		
1634																		
1689																		
786										818 + (m-1)*203.2		180	305	37	26	22.5 ⁰	8-φ 22	4-φ 19
821																		
1043																		
1063																		
1076																		
1193																		
1268																		
1146																		
1216																		
1559																		
1634																		
1689																		

主要技术参数及安装尺寸一览表

型号	转速	配套功率							
	RPM	kW	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
9TLCN	2900	15	φ 184	250	500	381.8	φ 150	φ 240	φ 285
		18.5							
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
		45	φ 236						
		55							
		63							
		75							
		90							
		100							
9THCN	2900	18.5	φ 184	250	500	381.8	φ 150	φ 240	φ 285
		22	φ 190						
		25							
		30							
		37							
		45	φ 236						
		55							
		63							
		75							
		90							
		100							
		11CLCN	2900						
45									
55									
63									
75									
90									
100									
110									
125	φ 281								
140									
160									
11CMCN				2900	45	φ 236	330	540	381.8
	55								
	63								
	75								
	90								
	100								
	110								
	125								
	140	φ 281							
	160								

尺 寸									
L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	b ₁	b ₂	α	n ₁ -d ₁	n ₂ -d ₂
786	843 + (m-1)*228		180	305	37	26	22.5 ⁰	8-φ22	4-φ19
821									
1043									
1063									
1076									
1193									
1268									
1146									
1216									
1559									
1634									
1689	843 + (m-1)*228	根据 下井 深度 调整	180	305	37	26	22.5 ⁰	8-φ22	4-φ19
821									
1043									
1063									
1076									
1193									
1268									
1146									
1216									
1559									
1634									
1689	973+ (m-1)*251		245	270	45	26	15 ⁰	12-φ23	4-φ19
966									
1064									
1146									
1216									
1559									
1634									
1689									
1709									
1894									
1730									
1785	973+ (m-1)*251		245	270	45	26	15 ⁰	12-φ23	4-φ19
1046									
1146									
1216									
1559									
1634									
1689									
1709									
1894									
1730									
1785									

主要技术参数及安装尺寸一览表

型号	转速	配套功率							
	RPM	kW	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
11CHCN	2900	45	φ 236	330	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		55							
		63							
		75							
		90							
		100							
		110							
		125							
		140	φ 281						
		160							
12RJLCN	2900	45	φ 236	330	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		55							
		63							
		75							
		90							
		100							
		110							
		125							
		140	φ 281						
		160							
12RJMCN	2900	45	φ 236	330	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		55							
		63							
		75							
		90							
		100							
		110							
		125							
		140	φ 281						
		160							
12RJHCN	2900	55	φ 236	330	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		63							
		75							
		90							
		100							
		110							
		125							
		140	φ 281						
		160							

尺 寸									
L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	b ₁	b ₂	α	n ₁ -d ₁	n ₂ -d ₂
1046	973+ (m-1)*251		245	270	45	26	15 ⁰	12- ϕ 23	4- ϕ 19
1146									
1216									
1559									
1634									
1689									
1709									
1894									
1730	926 + (m-1)*244	根据 下井 深度 调整	245	270	45	26	15 ⁰	12- ϕ 23	4- ϕ 19
1785									
1046									
1146									
1216									
1559									
1634									
1689									
1709	926 + (m-1)*244		245	270	45	26	15 ⁰	12- ϕ 23	4- ϕ 19
1894									
1730									
1785									
1046									
1146									
1216									
1559									
1634	926 + (m-1)*244		245	270	45	26	15 ⁰	12- ϕ 23	4- ϕ 19
1689									
1709									
1894									
1730									
1785									
1146									
1216									
1559	926 + (m-1)*244		245	270	45	26	15 ⁰	12- ϕ 23	4- ϕ 19
1634									
1689									
1709									
1894									
1730									
1785									

主要技术参数及安装尺寸一览表

型号	转速	配套功率							
	RPM	kW	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
14RJLCN	1460	30	φ 236	375	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		37							
		45							
		55	φ 330						
		75							
		90							
		100							
		125							
14RJMCN	1460	30	φ 236	375	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		37							
		45							
		55	φ 330						
		75							
		90							
		100							
		125							
14RJHCN	1460	30	φ 236	375	540	381.8	φ 200	φ 295	φ 340
		37							
		45							
		55	φ 330						
		75							
		90							
		100							
		125							
16BHCH	1475	55	φ 330	445	620	495.0	φ 250	φ 350	φ 390
		75							
		90							
		100							
		125							
		160							
16DMCH	1475	55	φ 330	445	620	495.0	φ 250	φ 350	φ 390
		75							
		90							
		100							
		125							
		160							
18DMCH	1475	90~300							
20ELCH									
20EHCH									

注：m为水泵级数。

16"以上的型号功率可大于150kw。

小于16"的L2均包括止逆阀长度。

16"以上的L2未考虑止逆阀。

产品不断更新，涉及尺寸更改将不向客户发更改通知。

更多需求请咨询Xylem公司当地办事处。

尺 寸									
L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	b ₁	b ₂	α	n ₁ -d ₁	n ₂ -d ₂
1046	1144 + (m-1)*292.1		245	270	45	26	15 ⁰	12- φ 23	4- φ 19
1096									
1146									
1300									
1400									
1495									
1535									
1665	1144 + (m-1)*292.1	根据	245	270	45	26	15 ⁰	12- φ 23	4- φ 19
1046									
1096									
1146									
1300									
1400									
1495									
1535									
1665	1144 + (m-1)*292.1	根据 下井 深度 调整	245	270	45	26	15 ⁰	12- φ 23	4- φ 19
1046									
1096									
1146									
1300									
1400									
1495									
1535									
1665	955.6 + (m-1)*355.6		300	325	50	28	15 ⁰	12- φ 24	4- φ 28
1300									
1400									
1495									
1535									
1665									
1845	987.5 + (m-1)*387.5		300	325	50	28	15 ⁰	12- φ 24	4- φ 28
1300									
1400									
1495									
1535									
1665									
1845									

尺寸可根据现场调整 详情请咨询赛莱默公司当地办事处。

Xylem 赛莱默(纽交所代码:XYL)是全球领先的水技术供应商,专注于水输送、水处理和水测试领域,帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。公司目前在全球150多个国家开展业务,运用其多项名牌产品和员工的专业应用知识和经验,提供各种本地化解决方案,致力解决世界最大的用水及污水处理问题。公司总部设在美国纽约州莱伊布鲁克,2015年业务收益为37亿美元,在全球拥有约12,500名员工。Xylem 凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案,连续四年荣登道琼斯可持续发展指数榜。自2013年起,赛莱默入围富时社会责任指数。

公司名称 Xylem 取自古希腊语,原义是植物中输送水份的组织,寓意公司对水事业的追求,表现我们运用堪与大自然造化能力媲美的世界最优秀的工程技术实现水的输送。

www.xyleminc.com
www.xylem-newlaunch.com



上海

上海市长宁区遵义路100号
 虹桥南丰城A座30-31楼(200051)
 Tel:(021) 22082888
 Fax:(021) 22082999

北京

东城区广渠门内白桥大街15号
 嘉禾国信大厦412室(100062)
 Tel:(010) 59620898
 Fax:(010) 59620868

广州

广州市天河区元岗大道310号
 智汇 PARK SOHO 806室(510650)
 Tel:(020) 85505870 85505890
 Fax:(020) 85505570

成都

高新区天泰路368号三峡大厦
 南楼B座1302室(610061)
 Tel:(028) 82889515
 Fax:(028) 82889511

武汉

汉口解放大道634号新世界
 中心A座803室(430032)
 Tel:(027) 82667686
 Fax:(027) 85267546

西安

高新区锦业路1号都市之门
 D座605室(710075)
 Tel:(029) 88337330
 Fax:(029) 88337322

南京

鼓楼区中山北路8号紫峰大厦
 (付楼)1202室(210009)
 Tel:(025) 83346981
 Fax:(025) 83346953

沈阳

经济技术开发区开发大路
 11甲4号(110141)
 Tel:(024) 25263000
 Fax:(024) 25306794

客户服务热线: 400 820 3906

制造商保留不经通知对产品的性能、规格、样本或设计进行更改的权利。

所有资料经过小心核对,以求准确。如有任何印刷疏漏或在翻译中可能产生误差,本公司不承担因此产生之后果。