



LSPO3AT



LSPO3AV



LSPO7

LSP03/LSP07

POMPES DE PUISARD SUBMERSIBLES

CARACTÉRISTIQUES

- Construction résistante à la corrosion
- Boîtier et fixations du moteur en acier inoxydable
- Roue et boîtier en thermoplastique armé de verre.
- Construction robuste de roulement à billes supérieur et inférieur.
- Moteur lubrifié de manière permanente pour une durée de vie prolongée et sous tension pour une opération continue. Toutes les valeurs sont en dedans des limites d'utilisation du moteur.
- Arbre en acier inoxydable à revêtement dur série 400 pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Interrupteur à flotteur ajustable aux différents niveaux de liquide. S'enlève facilement pour une opération directe de la pompe ou le remplacement de l'interrupteur.
- L'unité complète est légère, portable et facile à entretenir.

Disponibles en version manuelle et automatique. Consulter la page suivante pour les numéros de commandes spécifique.

Un système de joint à lèvres labyrinthe double protège le moteur. Il consiste de trois joints à lèvres et une bague en V ajouté à un système de roue à contre lame qui empêche les particules solides de pénétrer dans l'unité hermétique.

LISTE DES AGENCES



Association Canadienne de Normalisation
Fichier n° LR114251



Underwriters Laboratories
Fichier n° 83318

APPLICATIONS

Conçu spécifiquement pour les usages suivants :

- Écoulement de sous-sol
- Transfert d'eau
- Déshydratation

SPÉCIFICATIONS


- Taille du refoulement : 1 ½ po NPT
- Capacités : à 57 G/M
- Tête maximale : 34 pieds TDH
- Solides maximum : ¾ po sphérique
- Température : Température maximale du liquide 104° F (40° C).
- Submersion maximum de pompe à 10 pi pour LSP03; 16 pi pour LSP07.

MOTEUR

- Monophasé, 3 450 tr/min, 60 Hz
 - LSP03, 1/3 HP, 115 V, 2,9 maximum A
 - LSP07, 3/4 HP, 115 V (7,1 A) ou 230 V (3,5 A)
- Surcharges thermiques intégrées avec réinitialisation automatique.
- Type condensateur permanent fendu
- Isolation Classe B
- Arbre en acier inoxydable
- Design rempli d'air
- Longueur cordon d'alimentation : LSP03; 10 pieds standard, 20 pieds en option, LSP07; 20 pieds.

OPTIONS INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

- Les modèles sont disponibles avec interrupteur à flotteur. Plusieurs options pour un fonctionnement automatique.
- Les modèles « AV » sont fournis avec un interrupteur à flotteur vertical.
- Les modèles « A » sont fournis avec un interrupteur à flotteur intégré.
- Les modèles « AT » sont fournis avec un interrupteur à flotteur superposé remplaçable.




INFORMATION SUR LE MODÈLE

N° de commande	HP	Volts	Amps	Disjoncteur minimum	Phase	Style interrupteur de flotteur	Longueur du cordon	Connexion refoulement	Minimum niveau Marche	Minimum niveau Marche	Bassin minimum Diamètre	Taille maximale des solides	Poids de transport lb/kg
LSP0311	⅓	115	2,9	10	1	Prise / Pas d'interrupteur	10 pi	1½ po	Manuel	Manuel	9 po	⅜ po	11 / 5
LSP0311A						Grand angle intégré			11 po	5 po	12 po		
LSP0311AT						Superposée / Grand angle			11 po	5 po	12 po		
LSP0311AV						Superposé vertical			8,5 po	2 po	12 po		
LSP0311F						Prise / Pas d'interrupteur	20 pi		Manuel	Manuel	9 po		
LSP0311AF						Grand angle intégré			11 po	5 po	12 po		
LSP0311ATF						Superposée / Grand angle			11 po	5 po	12 po		
LSP0711F	¾	115	7,1			Prise / Pas d'interrupteur	20 pi		Manuel	Manuel	9 po		15 / 6,8
LSP0711AF						Grand angle intégré			12,5 po	6,5 po	12 po		
LSP0711ATF						Superposée / Grand angle			12,5 po	6,5 po	12 po		
LSP0712F		230	3,5			Prise / Pas d'interrupteur			Manuel	Manuel	9 po		
LSP0712AF						Grand angle intégré			12,5 po	6,5 po	12 po		
LSP0712ATF						Superposée / Grand angle			12,5 po	6,5 po	12 po		


DIMENSIONS

(Toutes les dimensions sont en pouces. Ne pas utiliser à des fins de construction).

	F	H
LSP03	9 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{5}{8}$
LSP07	11 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{8}$
LSP03AV	9 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{5}{8}$



Cordon d'alimentation :
16/3 SJTW AVEC PRISE DE MISE À
LA TERRE À TROIS LAMES



xylem
Let's Solve Water

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.gouldswatertechnology.com

Goulds est une marque de commerce enregistrée de
Goulds Pumps, Inc. et est utilisée sous licence.
© 2012 Xylem Inc. BLSP03FR R1 Avril 2012