




GS

Pompe submersible en acier inoxydable pour puits de 4 po et plus
60 Hz, 1/2 - 5 HP • Compatible VFD – jusqu'à 80 Hz



**Conçu, assemblé et testé
aux États-Unis. Vous
pouvez compter sur la
qualité et le savoir-faire
du GS.**

- Le clapet anti-retour interne en acier inoxydable de qualité supérieure aide à minimiser la perte d'eau
- Facilité d'entretien : Le GS est doté d'un engagement de filetage plus long dans le boîtier pour une plus grande résistance et des réparations pratiques
- Hydraulique flottante : éprouvée depuis plus de 5 décennies
- Le système Guardian : comprend un roulement en polymère technique résistant aux dommages causés par le sable, les abrasifs et le pompage excessif d'un puits.
- Rondelle de poussée à double surface offrant une protection améliorée aux composants internes pendant la poussée ascendante

Applications


- Alimentation en eau résidentielle des puits
- Systèmes d'eau commerciaux légers
- Systèmes d'irrigation
- Cisterns et réservoirs à matières
- Systèmes d'arrosage du bétail

Données finales sur l'eau

Série	Modèle	Réq. HP	Cellules	Longueur po(mm)	Poids lb (kg)
5GS	5GS05R	0,5	9	12,9 (328)	8 (3,6)
	5GS05	0,5	12	15,0 (381)	9 (4,1)
	5GS07	0,75	15	17,0 (432)	11 (5,0)
	5GS10	1	20	21,7 (551)	13 (5,9)
	5GS15	1,5	26	25,8 (655)	15 (6,8)
	5GS20	2	33	31,6 (803)	19 (8,6)
7GS	7GS05R	0,5	7	11,7 (297)	6 (2,7)
	7GS05	0,5	10	13,8 (351)	7 (3,2)
	7GS07	0,75	13	16,0 (406)	8 (3,6)
	7GS10	1	17	18,8 (478)	9 (4,1)
	7GS15	1,5	22	23,6 (599)	12 (5,4)
	7GS20	2	27	27,2 (691)	13 (5,9)
	7GS30	3	34	33,2 (843)	18 (8,2)
10GS	10GS05R	0,5	5	10,1 (310)	6 (3,2)
	10GS05	0,5	7	11,5 (345)	7 (3,6)
	10GS07	0,75	10	13,6 (417)	8 (4,1)
	10GS10	1	12	15,0 (450)	9 (5,0)
	10GS15	1,5	17	18,4 (467)	12 (5,4)
	10GS20	2	20	21,7 (551)	13 (5,9)
	10GS30	3	27	27,5 (699)	18 (8,2)
	10GS50R	5	35	33,0 (838)	21 (9,5)
	10GS50	5	42	40,2 (1021)	24 (10,9)

Série	Modèle	Réq. HP	Cellules	Longueur po(mm)	Poids lb (kg)
13GS	13GS05	0,5	5	10,1 (257)	6 (2,7)
	13GS07	0,75	7	11,5 (292)	7 (3,2)
	13GS10	1	10	13,6 (345)	8 (3,6)
	13GS15	1,5	12	15,0 (381)	9 (4,1)
	13GS20	2	17	18,4 (467)	12 (5,4)
	13GS30	3	21	22,3 (566)	15 (6,8)
18GS	18GS07	0,75	6	11,8 (300)	7 (3,2)
	18GS10	1	8	13,5 (343)	8 (3,6)
	18GS15	1,5	11	16,1 (409)	10 (4,5)
	18GS20	2	14	18,6 (472)	11 (5,0)
	18GS30	3	19	24,1 (612)	15 (6,8)
	18GS50R	5	24	28,3 (719)	17 (7,7)
	18GS50	5	30	34,4 (874)	21 (9,5)
25GS	25GS10	1	7	13,4 (340)	8 (3,6)
	25GS15	1,5	9	15,3 (389)	9 (4,1)
	25GS20	2	11	17,2 (437)	10 (4,5)
	25GS30	3	15	20,9 (531)	14 (6,3)
	25GS50R	5	22	28,7 (729)	17 (7,7)
	25GS50	5	26	33,4 (848)	21 (9,5)

Courbe de rendement



En savoir
plus sur les
pompes GS



Xylem Inc. www.xylem.com/goulds

Sous réserve de modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité de ces informations. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

GSSALES R2 7/2025

xylem
Let's Solve Water