



Bombas sumergibles RS de 4" Serie Red Jacket

Capacidad estándar de 60 Hz


Las bombas sumergibles de 4" de la serie Red Jacket RS de tecnología de agua Goulds de Xylem están diseñadas para un rendimiento confiable en sistemas de agua residenciales y municipales pequeños.

Tecnología de bloqueo cuádruple

- Las ranuras formadas por 4 rodillos proporcionan una de las conexiones más fuertes disponibles
- Proporciona la durabilidad y el sellado necesarios en las condiciones más difíciles
- Resistencia a la tracción probada para superar la resistencia de la tubería de polietileno y PVC

Diseño de pila flotante

- Manipulación de arena superior
- Difusor e impulsor de compuesto de ingeniería relleno de vidrio resistente a la abrasión
- Tazón AISI 304SS



Diseño de pila flotante

Bloqueo
cuádruple
tecnología



Diseñado y ensamblado en los EE. UU.

Rendimiento 100 % probado

Compatible con VFD

NSF/ANSI 61 Anexo G • NSF/ANSI 372



Materiales de construcción


Nombre de la pieza	Material
Cabezal de descarga	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio
Alfombra de la válvula de retención	Delrin®
Sello de la válvula de retención	BUNA, cumple con la FDA
Anillo de retención de la válvula de retención	AISI 302 SS
Cojinete	Polímero de ingeniería patentado
Anillo de retención del eje	AISI 301 SS
Difusor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio
Impulsor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio
Tazón	AISI 304 SS
Cuña	AISI 304 SS
Tornillos: protector del cable	AISI 304 SS
Adaptador del motor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio
Carcasa	AISI 304 SS
Eje	AISI 304 SS
Anclaje	AISI 304 SS, polvo metálico
Protector del cable	AISI 304 SS

Envoltura opcional alrededor del filtro de succión. Orden 7K3356 (cantidad 1) • Orden 7K3361 (cantidad 50).

Datos del extremo del agua

Modelo	Número de pedido	HP requerido	Etapas	Peso libras (kg)	Longitud in (mm)
5RS	5RS05	½	12	5,5 (2,49)	15,7 (398,8)
	5RS07	¾	15	6,5 (2,95)	17,8 (452,1)
	5RS10	1	20	8,1 (3,67)	21,2 (538,5)
7RS	7RS05	½	10	4,9 (2,22)	14,6 (370,8)
	7RS07	¾	13	5,9 (2,68)	16,7 (424,2)
	7RS10	1	17	7,2 (3,27)	19,6 (497,8)
10RS	10RS05	½	7	13,6 (6,17)	12,3 (312,4)
	10RS07	¾	10	16,4 (7,44)	14,4 (365,8)
	10RS10	1	12	17,7 (8,03)	15,7 (398,8)
	10RS15	1½	17	18,4 (8,35)	19,2 (487,7)
18RS	18RS07	¾	6	3,8 (1,72)	12,6 (320)
	18RS10	1	8	4,5 (2,04)	14,3 (363,2)
	18RS15	1½	11	5,6 (2,54)	16,8 (426,7)
25RS	25RS10	1	7	4,3 (1,95)	14,0 (355,6)
	25RS15	1½	9	5,1 (2,31)	15,9 (403,9)

Curvas de rendimiento



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Obtenga
más información
Serie RS



Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

©2025 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

GWT-RSSS-120112es-LA R1 4/2025

xylem
Let's Solve Water