

GS

Bombas sumergibles de 4" con capacidad estándar de 60 HZ



Características

Alimentada por motores Goulds Water Technology de 4" para un funcionamiento confiable y una larga vida útil.

La construcción de acero inoxidable proporciona resistencia y resistencia a la corrosión.

Los impulsores y difusores compuestos de ingeniería rellenos de vidrio ofrecen una excelente resistencia a la abrasión.

Durante más de 50 años, la pila de impulsores flotantes ha demostrado ser un diseño de bomba superior en cuanto a manejo de arena y durabilidad.

El cojinete de polímero de ingeniería patentada es fuerte y resistente a la abrasión y al desgaste.

Cabezal de descarga de acero inoxidable fundido con válvula de retención de acero inoxidable incorporada. Dos bucles de línea de seguridad fundidos para la comodidad del instalador.







Materiales de construcción

Nombre de la pieza	Material
Cabezal de descarga	AISI 303 SS
Asiento cónico de la válvula de retención	AISI 304 SS
Sello de la válvula de retención	BUNA, cumple con la FDA
Asiento de la válvula de retención	AISI 304 SS
Anillo de retención de la válvula de retención	AISI 302 SS
Araña del cojinete superior	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio GFN2
Cojinete(s)	Propiedad exclusiva polímero diseñado
Anillos	AISI 301 SS
Difusor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio
Impulsor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio
Tazón	AISI 304 SS
Adaptador del motor	AISI 303 SS
Carcasa	AISI 304 SS
Eje	AISI 304 SS
Acoplamiento	AISI 304 SS
Protector de cable/tornillos	AISI 304 SS
Pantalla de succión	AISI 304 SS

Datos de consumo final de agua

Series	Modelo	HP req.	Etapas	Longitud (pulg.)	Peso (libras)
5GS	5GS05R	0,5	9	12,9	8
	5GS05	0,5	12	15,0	9
	5GS07	0,75	15	17,0	11
	5GS10	1	20	21,7	13
	5GS15	1,5	26	25,8	15
	5GS20	2	33	31,6	19
7GS	7GS05R	0,5	7	11,7	6
	7GS05	0,5	10	13,8	7
	7GS07	0,75	13	16,0	8
	7GS10	1	17	18,8	9
	7GS15	1,5	22	23,6	12
	7GS20	2	27	27,2	13
	7GS30	3	34	33,2	18
10GS	10GS05R	0,5	5	10,1	6
	10GS05	0,5	7	11,5	7
	10GS07	0,75	10	13,6	8
	10GS10	1	12	15,0	9
	10GS15	1,5	17	18,4	12
	10GS20	2	20	21,7	13
	10GS30	3	27	27,5	18
	10GS50R	5	35	33,0	21
	10GS50	5	42	40,2	24
13GS	13GS05	0,5	5	10,1	6
	13GS07	0,75	7	11,5	7
	13GS10	1	10	13,6	8
	13GS15	1,5	12	15,0	9
	13GS20	2	17	18,4	12
	13GS30	3	21	22,3	15
18GS	18GS07	0,75	6	11,8	7
	18GS10	1	8	13,5	8
	18GS15	1,5	11	16,1	10
	18GS20	2	14	18,6	11
	18GS30	3	19	24,1	15
	18GS50R	5	24	28,3	17
25GS	18GS50	5	30	34,4	21
	25GS10	1	7	13,4	8
	25GS15	1,5	9	15,3	9
	25GS20	2	11	17,2	10
	25GS30	3	15	20,9	14
	25GS50R	5	22	28,7	17
	25GS50	5	26	33,4	21

Curvas de desempeño



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext.,
Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds



Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca comercial registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.