




Jetzt mehrfach sparen

MIT DEN TRINKWASSERZIRKULATIONSPUMPEN LOWARA ECOCIRC PRO



Rückschlagventil bereits im Preis enthalten!

Das neue Gehäuse der Trinkwasser-Zirkulationspumpe Lowara ecocirc PRO 15-1/110 MB verfügt über ein 3/4" Außengewinde. Damit können Sie Ihre Rohr- oder Pressverschraubung direkt, schnell und einfach mit dem Pumpengehäuse verbinden.

Alle Trinkwasser-Zirkulationspumpen Lowara ecocirc PRO enthalten kostenlos ein Rückschlagventil und sind zusätzlich resistent gegen Kalkablagerungen – auch bei sehr kalkhaltigem Wasser.

Trinkwasserzirkulationspumpen ecocirc Pro 15-1 mit beigelegter Wärmedämmschale

Weitere Ersparnis:

1. Stromkosten werden um bis zu 90 % gesenkt.
2. Entlüftung erfolgt automatisch.
3. Wärmedämmschale im Lieferumfang enthalten.

Typ	Zeitschaltuhr	Regelthermostat (20–70°C)	Leistungsaufnahme	Artikelnummer
PRO 15-1/65B			3–8 W	60A0D1001
PRO 15-1/65B U	x		4–9 W	60A0D5001
PRO 15-1/65B R		x	8 W	60A0D3001
PRO 15-1/65B RU	x	x	9 W	60A0D6001
PRO 15-3/65B*			3–24 W	60A0D1002



Alle Pumpen mit Anschlussgewinde Rp 1/2 " Baulänge 65 mm

Typ	Zeitschaltuhr	Regelthermostat (20–70°C)	Leistungsaufnahme	Artikelnummer
PRO 15–1/110LB			3–9 W	60A0D1003
PRO 15–1/110LB U	x		3–9 W	60A0D5002
PRO 15–1/110LB R		x	8 W	60A0D3002
PRO 15–1/110LB RU	x	x	9 W	60A0D6002
PRO 15–3/110LB*			4–27 W	60A0D1004

Alle Pumpen mit Anschlussgewinde G 1 / ¼" + Rp ½" Baulänge 110 mm



PRO 15–1/110MB			3–8 W	60A0D1005
PRO 15–1/110 MB U	x		4–9 W	60A0D5003


Alle Pumpen mit Anschlussgewinde G ¾" + Rp ½" Baulänge 110 mm



Austauschmotoren (Pumpen ohne Gehäuse) passend für Pumpen von Lowara / ITT Laing, sowie alle entsprechenden Produkte der Marktbegleiter Grundfos, Vortex, Wilo

Typ	Zeitschaltuhr	Regelthermostat (20–70°C)	Leistungsaufnahme	Artikelnummer
PRO 00–1			3–9 W	60A1D1001
PRO 00–1U	x		3–9 W	60A1D5001
PRO 00–1R		x	8 W	60A1D3001
PRO 00–1RU	x	x	9 W	60A1D6001
PRO 00–3*			4–27 W	60A1D1002

* Pumpen mit höherer Leistung 3 m (30 KPa)



Deutschland

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Biebigheimer Straße 12
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 943-0
info.lowaraDE@xylem.com
www.xylem.com/de-de

Österreich

Xylem Water Solutions Austria GmbH
Ernst Vogel-Straße 2
2000 Stockerau
Tel. +43 2266 604
info.austria@xylem.com
www.xylem.com/de-at

Alle hier enthaltenen Informationen werden als zuverlässig und in Übereinstimmung mit den anerkannten technischen Verfahren angesehen. Xylem übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit dieser Informationen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung der einzelnen Produkte für bestimmte Anwendungen zu prüfen. Xylem übernimmt keinerlei Haftung für indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus dem Verkauf, Wiederverkauf oder Missbrauch seiner Produkte entstehen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.