

SOS-Flutkit

DIE SCHNELLE SOFORTHILFE BEI ÜBERFLUTUNGEN VON

- KELLERN
- WOHNGEBÄUDEN
- GARAGEN
- GARTENLAUBEN USW.
- TEICHEN

Bei überschwemmten Kellern oder Garagen bietet das SOS-Flutkit schnelle Hilfe für den Hausbesitzer.

Das SOS-Flutkit enthält eine Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl mit einem Laufrad in Kunststoff. Der Elektromotor der korrosionsbeständigen Pumpe wird durch drei Lippendichtringe geschützt. Eine spezielle Laufradkonstruktion stellt sicher, dass im Fördermedium enthaltene Feststoffe sicher von der Dichtung ferngehalten werden.

NEU:
JETZT AUCH ALS VERSION
SOS-FLUTKIT+
mit größerer Pumpe für noch schnellere
Beseitigung der Überflutung

Inhalt

- 1 Schmutzwasserpumpe Typ DOC 3 (SOS-Flutkit) bzw. DOC 7 (Version SOS-Flutkit+) mit 10 m Kabel
- 1 Feuerwehrschauch (15 m) mit C-Kupplung
- 1 Kunststoffbox mit Deckel



 **LOWARA**
a xylem brand

SOS-Flutkit

DIE SCHNELLE SOFORTHILFE BEI ÜBERFLUTUNGEN



Die leichtgewichtige Pumpe ist handlich und kompakt und dadurch für den schnellen und Not-Einsatz ideal. Ein Kondensator ist integriert, ebenso ein Thermoschalter, der die Stromzufuhr bei Überhitzung unterbricht. Die Pumpe wird mit einem 15 Meter langen Feuerwehrschauch in einer Kunststoffbox geliefert, in der sie auch betrieben werden kann. Nach Einsatzen kann die Pumpe nebst Schlauch einfach in der Box verbleiben und so praktisch in jedem Regal gelagert werden.

Vorteile

- Flachabsaugung bis 3 mm Restfeuchte („wischfeucht“)
- alles Notwendige in einer Box (Pumpe mit Schlauchanschluss und Feuerwehrschauch)
- platzsparend (passt in jedes Regal)
- sofort einsetzbar
- korrosionsbeständig

Technische Daten

- Pumpe mit Flachabsaugung
- 15m Feuerwehrschauch mit C-Kupplung
- Transportbox aus Kunststoff
- Motor mit Trockenwicklung
- 10m Motorkabel
- Isolationsklasse: B
- Schutzart: IP68
- Kabelqualität H07RN-F

Einsatzmöglichkeiten

- in oder außerhalb der Box
- stationär oder transportabel
- im Innen- sowie im Außenbereich

	SOS-FLUTKIT	SOS-FLUTKIT+
Gewicht	Pumpe 4 kg, Box komplett 12 kg	Pumpe 7 kg, Box komplett 15 kg
Pumpengehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Laufgrad	Kunststoff	Kunststoff
Eintauchtiefe	bis 5 m	bis 5 m
Wassertemperatur	bis 40° C	bis 40° C
Feststoffe im Wasser	bis 10 mm	bis 10 mm
Fördermenge	bis 8,1 m³	bis 13,2 m³
Förderhöhe	bis 6,3 m	bis 10,7 m
Leistung	0,25 kW Wechselstrom	0,55 kW Wechselstrom

Energieeffizienz kostet nicht die Welt.



Das Lowara-Energieeffizienz-Konzept investiert in die Zukunft.

Mehr Effektivität durch mehr Leistung, weniger Verschleiß durch höhere Qualität, niedrigere Lebenszykluskosten durch längere Lebensdauer. Das spart ein Vielfaches an Energie und CO₂.



Deutschland

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Biebigheimer Straße 12
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 943-0
info.lowaraDE@xylem.com
www.xylem.com/de-de

Österreich

Xylem Water Solutions Austria GmbH
Ernst Vogel-Straße 2
2000 Stockerau
Tel. +43 2266 604
info.austria@xylem.com
www.xylem.com/de-at

Vertreter aus der Schweiz
finden Sie auf
www.xylem.com

Alle Rechte vorbehalten.

Lowara ist eine Handelsmarke der Xylem Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

© 2022 Xylem, Inc. 02/12