
PANNEAU DE CONTRÔLE SUR MESURE DEMANDE D'ESTIMÉ

Eaux usées

Veuillez les télécopier au Service à la clientèle au 888-322-5877.

Date : _____

Nom de l'entreprise : _____

Nom du contact : _____

Téléphone des contacts : _____ Poste # _____

Télécopieur des contacts : _____

Courriel des contacts : _____

Spécifications de l'ingénieur jointes :

Oui ☐ Non ☐

INFORMATION SUR LA POMPE :

Modèle : _____

Puissance : _____ Tension : _____ Phase : _____ FLA : _____

Énumérer toutes les valeurs nominales spéciales de la pompe ou autres telles que :

Classe I, Division I; Classe I, Division II; etc.:

* Circuit d'alarme de détection d'humidité/défaillance du joint :

Oui ☐ Non ☐

* Circuit de température élevée du moteur de pompe :

Oui ☐ Non ☐

* La pompe doit aussi comporter cette caractéristique - p. ex. un dispositif d'envoi ou des détecteurs

Autres options : _____

DÉCRIRE LA SÉQUENCE D'OPÉRATION :

Toujours joindre les spécifications de l'ingénieur si elles sont disponibles.

VALEUR NOMINALE :

NEMA ☐

1

Peint
Acier

NEMA ☐

12

Peint
Acier

NEMA ☐

3R

Peint
Acier

NEMA ☐

4

Peint
Acier

NEMA ☐

4X

Peintchoisir un pour 4X seulement :

Fibre de verre ☐

Aluminium ☐

Acier inoxydable ☐

TYPE DE SYSTÈME (cocher un) :

Simplex ☐

Double ☐

Triplex ☐

Autre ☐

Expliquer autre : _____

DONNÉES DE L'ALIMENTATION :

Ligne de tension 60 Hertz :

115 ☐

200/208 ☐

230 ☐

380 ☐

460 ☐

575 ☐

Ligne de tension 50 Hertz :

120/127 ☐

220 ☐

380 ☐

415 ☐

Phase :

1 ☐

3 ☐

CONTRÔLES DE NIVEAU (choisir un) :

Interrupteurs à flotteur ☐ Quantité _____

Ultrasonic ☐

Transducteur de pression ☐

Distance du transducteur au panneau de contrôle. ____ Pi

Système de pression activée ☐

Aucun flotteur ni compresseur requis

Eaux usées

OPTIONS DE BOÎTIER :

Interrupteurs H-O-A par porte Oui ☐ Non ☐Panneau enceinte isolée avec porte intérieure pleine Oui ☐ Non ☐Verrouillable par couvercle Débranchement non-fusionné Oui ☐ Non ☐Verrouillable par couvercle principal Débranchement non-fusionné Oui ☐ Non ☐Verrouillable par couvercle principal Débranchement disjoncteur Oui ☐ Non ☐

DISPOSITIFS D'ALARME :

Témoin clignotant Oui ☐ Non ☐Avertisseur (95 db à 2 pi) Oui ☐ Non ☐Sonnerie (101 db à 10 pi) Oui ☐ Non ☐4 po sonnerie (90 db à 10 pi) Oui ☐ Non ☐

OPTION CIRCUIT D'ALARME :

Alarme de niveau bas : Oui ☐ Non ☐Immersion de pompe garantie Oui ☐ Non ☐

JEU SUPPLÉMENTAIRE DE CONTACTS D'ALARME :

Sous tension (contacts mouillés) Oui ☐ Non ☐Panneau d'alarme à distance requis Oui ☐ Non ☐Hors tension (contacts secs) Oui ☐ Non ☐*Si oui - sélectionner un dispositif d'alarme du livre de prix*

CIRCUIT DE DÉFAILLANCE DE JOINT AVEC TÉMOIN :

Témoin d'avertissement Oui ☐ Non ☐Bouton de test d'alarme Oui ☐ Non ☐Arrêt de pompe avec réinitialisation manuelle (redémarrage) Oui ☐ Non ☐Activation dispositif d'alarme Oui ☐ Non ☐Contacts secs Oui ☐ Non ☐

CIRCUITS TEMPÉRATURE ÉLEVÉE :

Témoin pilote Oui ☐ Non ☐Redémarrage pompe automatique Oui ☐ Non ☐Redémarrage pompe manuelle Oui ☐ Non ☐Alarme contacts secs Oui ☐ Non ☐Activation dispositif d'alarme Oui ☐ Non ☐

AUTRES OPTIONS REQUISES :

*Toujours joindre les spécifications de l'ingénieur si elles sont disponibles.*Démarreur monophasé avec surtensions Oui ☐ Non ☐Chauffage de condensation - 115 volts Oui ☐ Non ☐Compteur (s) de temps écoulé Oui ☐ Non ☐Compteur(s) de cycle Oui ☐ Non ☐Circuit de contrôle de sûreté intrinsèques (nécessite un par flotteur) Oui ☐ Non ☐Boutons test interrupteur de flotteur Oui ☐ Non ☐Prise pratique 20 A (GFI) avec disjoncteur Oui ☐ Non ☐Temporisation du démarrage de la pompe déphasée Oui ☐ Non ☐Sélection pompe de tête (alternation manuelle) Oui ☐ Non ☐Minuteries Oui ☐ Non ☐*Si oui, doit joint les spécifications complètes.*



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.centripro.com

CentriPro est une marque de commerce de Xylem Inc. ou d'une de ses filiales.
© 2012 Xylem Inc. BCPPQRFFR R4 Mars 2012