

Lowara ecocirc PRO

ZIRKULATIONSPUMPE FÜR WARMWASSER

Kompakte und effiziente Umwälzpumpe für Brauchwasser, aus Bronze, drehzahl-, temperatur- und/oder zeitgeregelt.

Anwendungen

- Warmwasserzirkulation
- Zirkulation/Druckanstieg für Fußbodenheizungen

Merkmale und Vorteile

- Geeignet für Trinkwasser (Brauchwarmwasser)
- Kompakt, zuverlässig und energiesparend
- Eingebauter Trockenlauf-/Überhitzungsschutz (Pumpe stoppt, wenn die Temperatur in Motor/Elektronik 125 °C überschreitet, und läuft wieder an, wenn die Temperatur sinkt)
- Automatische Entlüftungsfunktion
- Standardmäßig mit "Isolerskal" geliefert

Verfügbare Designs

- Variable Geschwindigkeit, mit manueller Einstellung der Geschwindigkeit
- Variable Geschwindigkeit, mit manueller Geschwindigkeitseinstellung + Timer [Vers. U]
- Feste Drehzahl, mit Temperaturfühler, einstellbar 20-70°C [Vers. R]
- Feste Drehzahl, mit Temperatursensor + Timer [vers. U R]
- Versionen für 1 und 3 m Druck
- Baulänge 65 mm
- Externes Rückschlagventil, DN15 Innengewinde Rp 1/2"
- Baulänge 110 mm
- Integriertes Rückschlagventil, DN15 Innengewinde Rp 1/2" & Außengewinde G 1 1/4




Spezifikation

Maximaler Durchfluss:	1 m ³ /h
Maximaler Druck:	3 m
Maximal wirksam:	9 W (1 m); 27 W (3 m)
Druckklasse:	PN10
Flüssigkeitstemp.	+2 °C ÷ +95 °C
Motor	Nassläufer, 1 ~ 230 V, mit integriertem Motorschutz
Isolationsklasse:	F (155 °C)
Schutzklasse	IP44, IPA2 mit Zeitschaltuhr
Material Pumpengehäuse	Bronze
Pumpenrad	Edelstahl Verbundwerkstoff
O-Ringe	EPDM
Lagerung	Keramik

Lowara ecocirc PRO

Einbaurichtung



Produktkodierung

Beispiel:

ecocirc PRO 15-1/110 U R

PRO Serienname
15 Nennmaß des Anschlusses
1 maximale Druckhöhe in m
110 Baulänge in mm
U U - mit Zeitschaltuhr; [] - ohne Zeitschaltuhr
R R - mit Temperatursensor; [] - ohne Temperatursensor

ecocirc EBV 1/100

Warum die gesamte Pumpe ersetzen, wenn die Antriebsseite ausreicht? Mit Lowara ecocirc EBV 1/100 können Sie die Antriebsseite einfach austauschen, unabhängig vom Fabrikat.

Sortiment

Lowara ecocirc PRO

Pumpe	BL (mm)	Verbindung	[kg]	Artnr	RSK
ecocirc PRO 15-1/65B	65	G1/2	0,9	AA-60A0L1001	579 05 24
ecocirc PRO 15-1/65B R	65	G1/2	0,9	AA-60A0L3001	579 05 28
ecocirc PRO 15-1/65B RU	65	G1/2	1	AA-60A0L6001	579 05 32
ecocirc PRO 15-1/65B U	65	G1/2	1	AA-60A0L5001	579 05 30
ecocirc PRO 15-3/65B	65	G1/2	0,9	AA-60A0L1002	579 05 25
ecocirc PRO 15-1/110LB	110	G11/4 G1/2	1,3	AA-60A0L1003	579 05 26
ecocirc PRO 15-1/110LB R	110	G11/4 G1/2	1,3	AA-60A0L3002	579 05 29
ecocirc PRO 15-1/110LB RU	110	G11/4 G1/2	1,4	AA-60A0L6002	579 05 33
ecocirc PRO 15-1/110LB U	110	G11/4 G1/2	1,4	AA-60A0L5002	579 05 31
ecocirc PRO 15-3/110LB	110	G11/4 G1/2	1,3	AA-60A0L1004	579 05 27

Pumpe	Artnr.	RSK
EBV 1/00 MOT X CIRC. 50/60	AA-607000000	580 60 50



ecocirc EBV

xylem
Let's Solve Water

Deutschland

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Biebigheimer Straße 12
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 943-0
info.lowaraDE@xylem.com
www.xylem.com/de-de

Österreich

Xylem Water Solutions Austria GmbH
Ernst Vogel-Straße 2
2000 Stockerau
Tel. +43 2266 604
info.austria@xylem.com
www.xylem.com/de-at

Vertreter aus der Schweiz
finden Sie auf
www.xylem.com