



Modèle de socle
(vertical)



Modèle monté
sur tuyau en ligne

Série T

Réservoirs à membrane revêtus d'époxy

Caractéristiques

Coquilles en acier étiré profond : fournissent une résistance maximale du matériau.

Coque intérieure : empêche la membrane de se dilater excessivement.

Membrane parabolique robuste : cette nouvelle conception de membrane a amélioré la durée de vie de la membrane en réduisant l'usure abrasive. La membrane sépare l'air et l'eau pour maintenir la charge d'air du réservoir. La membrane en caoutchouc butyle est un matériau approuvé par la FDA et est également conforme aux normes NSF / ANSI 61 – G.

Doublure intérieure du réservoir : le réservoir est doté d'une doublure en polymère contrecollé par fusion durable. Conforme aux exigences de la FDA.

Pression de fonctionnement maximale : 690 kPa (100 PSI).

Température nominale : Maximum 49 °C (120 °F).

Connexion du système revêtu d'époxy : sur tous les modèles de socle et en ligne.

Finition extérieure d'apparence de l'appareil : couleur brune, finition extérieure haute durabilité d'une couche de poudre robuste sur un traitement de surface au phosphate de zinc.

Les réservoirs sont conçus pour être installés à l'intérieur ou dans des endroits protégés contre la pluie, le brouillard d'irrigation, l'air salin et d'autres environnements corrosifs. Toujours protéger les réservoirs du gel.

Base en polypropylène haute densité à usage intensif : élimine la corrosion due à la condensation et à l'exposition aux éléments.

Les réservoirs sont couverts par une garantie limitée de 5 ans. Voir le manuel d'instructions pour les détails complets de la garantie.

Modèle	N° du modèle	Total gal. de volume (L)	Prélèvement en gal à la plage de pression de fonctionnement du système de			Max gal. d'extraction (L)	Précharge PSI	Connexion du système po (mm)	Dimensions po (mm)		Poids d'expédition lb (kg)	Hauteur du sol au centre de l'ouverture de la base po (mm)
			20/40 PSIG	30/50 PSIG	40/60 PSIG				Diamètre	Hauteur		
Support modèles	T45	13,9 (53)	5,1	4,3	3,7	8,4 (32)	38	1 po NPTF (25)	15 3/8 (391)	24 15/16 (633)	23 (10)	3 1/8 (79)
	T60	19,9 (75)	7,3	6,1	5,3	12,1 (46)	38	1 po NPTF (25)	15 3/8 (391)	32 3/8 (822)	34 (15)	
	T80	25,9 (98)	8,9	7,7	6,7	13,9 (53)	38	1 po NPTF (25)	15 3/8 (391)	39 9/16 (1005)	43 (20)	
	T100	31,8 (120)	11,8	9,9	8,6	13,8 (52)	38	1 po NPTF (25)	15 3/8 (391)	47 1/4 (1200)	52 (24)	
	T140	45,2 (171)	16,5	13,9	12,1	27,3 (103)	38	1 1/4" NPTF (32)	22 (559)	36 9/16 (929)	64 (29)	3 3/8 (86)
	T200	65,1 (246)	23,9	20,0	17,4	39,3 (149)	38	1 1/4" NPTF (32)	22 (660)	48 5/8 (1235)	89 (40)	
	T250	83,5 (316)	30,9	25,9	22,5	50,8 (192)	38	1 1/4" NPTF (32)	26 (391)	46 (1168)	116 (53)	3 1/2 (89)
	T260	84,9 (321)	31,2	26,2	22,8	44,7 (169)	38	1 1/4" NPTF (32)	22 (559)	60 11/16 (1541)	113 (51)	3 3/8 (86)
Entre phases ① modèles	T350	115,9 (439)	42,9	35,9	31,3	70,5 (267)	38	1 1/4" NPTF (32)	26 (660)	61 5/16 (1557)	161 (73)	3 1/2 (89)
	T15P	4,9 (19)	1,8	1,5	1,4	3,1 (11,7)	38	3/4 po NPTM (19)	11 (279)	14 3/4 (375)	11 (5)	
	T25P	7,3 (28)	2,7	2,3	2,1	3,1 (11,7)	38	3/4 po NPTM (19)	11 (279)	21 1/16 (535)	16 (7)	
	T45P	13,9 (53)	5,1	4,3	3,7	8,4 (32)	38	1 po NPTF (25)	15 3/8 (391)	21 1/16 (535)	24 (11)	

REMARQUES :

P = Connexion de tuyau (toutes les dimensions sont en pouces et le poids en lb. Ne pas utiliser à des fins de construction.)

① Les T15P et T25P sont produits à l'usine de Charlotte, NC après janvier 2013, entraînant des changements dimensionnels mineurs.

Accessoires



Support AW39T :
Support de montage universel de la pompe pour une utilisation sur tous les réservoirs de modèle de socle de bronzage.

N° de commande	Description	Pds. (lb)
AW39T	Support de pompe à jet universel - Fauve	2



Certifié ANSI/NSF 61

Xylem Inc.
2881 rue East Bayard Ext.,
Bureau A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
www.xylem.com/goulds

Sous réserve de modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité de ces informations. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.