




McDonnell & Miller GuardDog®

RB-122E Interrupteur à bas niveau d'eau pour chaudières à eau chaude



RB-122E Interrupteur à bas niveau d'eau pour chaudières à eau chaude

L'interrupteur à bas niveau d'eau RB-122E est spécialement conçu pour protéger les chaudières à eau chaude des dangers liés à un bas niveau d'eau. Si la chaudière est privée d'eau, les conséquences peuvent être désastreuses, d'une défaillance du système à un risque d'explosion et de décès.

- Pour les applications de chaudière à eau chaude
- Fonctionnement économique
- Installation et câblage faciles
- La fonction de réinitialisation automatique remet l'appareil en marche une fois que le niveau d'eau repasse au-dessus de la sonde
- Aucune purge nécessaire
- Sensibilité de la sonde : 20 000 ohms
- Température ambiante maximale : 120 °F (49 °C)
- Température maximale de l'eau : 250 °F (121 °C)
- Pression maximale de l'eau : 160 psi (11,2 kg/cm²)
- Sonde auto-nettoyante standard pour toutes les commandes




Informations de commande

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids en lb (kg)
RB-122E	144703	Interrupteur à bas niveau d'eau	1,7 (0,78)

Caractéristiques électriques

Tension	Consommation énergétique	Commutation de charge
120 VCA	3,1 VA	5,8 A à 120 VCA



Dimensions, pouce(s) (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
2-7/8 (72)	1-7/16 (36)	1-5/16 (34)	3/8 (9)	7/8 (22)	3-5/8 (92)	3/4 NPT	3-3/8 (85)



Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053
Téléphone : +1 (847) 966-3700
Télécopie : +1 (847) 965-8379
www.xylem.com/mcdonnellmiller

Xylem, McDonnell & Miller et GuardDog sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Xylem Inc. MMRB122E-SSCAFR 120024 R2 Avril 2024

En savoir plus
sur RB-122E



En savoir plus sur notre
gamme complète
d'interrupteurs à bas
niveau d'eau

