

**SIMPLE ET
EFFICACE.**



Sonde auto-nettoyante brevetée

Minimise la formation de calcaire et allonge l'intervalle de nettoyage recommandé à 5 ans.

Filets en laiton

Le joint métal contre métal assure une installation sans fuite.

Plats de fente



Installation facile et rapide dans n'importe quel système hydronique.

Installation prête à l'emploi

Le faisceau de câblage universel s'adapte à toutes les chaudières à gaz. Faisceaux prêts à l'emploi disponibles pour la plupart des chaudières résidentielles.

Bouton-poussoir de test

Permet de vérifier la protection en cas de bas niveau d'eau sans vidanger aucune partie du système.



McDonnell & Miller GuardDog® RB-24SE Interrupteur à bas niveau d'eau

RB-24SE Interrupteur à bas niveau d'eau


Caractéristiques électriques

Tension	Consommation	Commutation de charge
24 VCA	2,5 VA	2 A à 24 VCA

Remarque : un appel de courant minimum de 15 mA est nécessaire.

Dimensions, pouce(s) (mm)

A NPT	B	C	D	E
3/4	1-9/32 (32,6)	1-5/32 (29,3)	4-15/16 (113,8)	2 (50,8)







Informations de commande

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description
RB-24SE	144701	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel
RB-24SE-A	144723	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de volet d'aération
RB-24SE-B	144724	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de commande de chaudière
RB-24SE-S	144725	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de panneau de contrôle
RB-24SE-L	144726	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de commande de chaudière
UWH-RB-24A	144681	Câble de rechange pour RB-24SE-A
UHW-RB-24S	144682	Câble de rechange pour RB-24SE-S
UHW-RB-24L	144691	Câble de rechange pour RB-24SE-L
UHW-RB-24B	144695	Câble de rechange pour RB-24SE-B

Commandes de la chaudière

- Les filets en laiton permettent une installation sûre et sans problèmes.
- Le bouton de test permet de confirmer rapidement le bon fonctionnement
- Le faisceau de câblage universel s'adapte à 100 % des chaudières à gaz actuelles
- Les modèles S, A, L et B permettent une installation prête à l'emploi avec la plupart des chaudières résidentielles
- Nouvelle taille plus compacte
- Installation et câblage faciles
- La fonction de réinitialisation automatique remet l'appareil en marche après une coupure de courant lorsque l'eau se trouve au niveau de la sonde
- Témoin DEL vert indiquant la mise sous tension
- Témoin DEL rouge indiquant un bas niveau d'eau
- Système à semi-conducteurs
- Sensibilité de la sonde de 15 000 ohms
- Température ambiante maximale : 120 °F (49 °C)
- Température maximale de l'eau : 250°F (121°C)
- Pression maximale de l'eau : 160 psi (11 kg/cm³)



Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053
Téléphone : +1 (847) 966-3700
Télécopie : +1 (847) 965-8379
www.xylem.com/mcdonnellmiller

Xylem, McDonnell & Miller et GuardDog sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2024 Xylem Inc. MMRB24SE-SSCAFR 120025 R2 Avril 2024

En savoir plus
sur RB-24SE



En savoir plus
sur notre gamme
complète d'interrupteurs
à bas niveau d'eau

