

D**US****Fr**

Herstellerzertifikat für Leitfähigkeitsprüflösung	Manufacturer's Certificate for conductivity test solution	Certificat du fabricant pour la solution de contrôle de conductivité
(Herstellerzertifikat M nach DIN 55 350, Teil 18) Produkt: Leitfähigkeitsprüflösung KCl 0,01 mol/l (1,41 mS/cm) PE-Flasche Hersteller: Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1, 82362 Weilheim, Deutschland Anwendung: Kalibrierung von LF-Messeinrichtungen. Zur Überprüfung des Leitfähigkeitswertes dient ein Leitfähigkeitssensor, der mit Standard Referenzmaterial (SRM) von NIST kalibriert wurde. Nach dem Öffnen der Gefäße ist die Haltbarkeit eingeschränkt. Entnommene Lösungsanteile sind nach dem Gebrauch zu verwerfen.	(Manufacturer's Certificate M according to DIN 55 350, Sect. 18) Product: Conductivity test solution KCl 0.01 mol/l (1,41 mS/cm) PE bottle Manufacturer: Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1, 82362 Weilheim, Germany Application: Calibration of conductivity measuring equipment. The conductivity value is verified with a conductivity sensor which has been calibrated with SRM of NIST. After opening, the shelf life is limited. Any parts of the solution that have been taken out shall be discarded after use.	(Certificat M du fabricant, selon DIN 55 350, Section 18) Produit: Solution de contrôle KCl 0,01 mol/l (1,41 mS/cm) en bouteille en PE Fabricant: Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1, 82362 Weilheim, Allemagne Application: Calibration des équipements de mesure de conductivité. La valeur de conductivité est vérifiée avec un capteur de conductivité lui-même calibré suivant les normes SRM de NIST. Après ouverture du flacon la durée de conservation est limitée. Chaque volume d'étalons prélevé doit être jeté après l'utilisation.
Die Analyse der Charge Nr. <u>171019/A</u> ergab bei 25°C eine Leitfähigkeit von <u>1,416 mS/cm ± 0,014 mS/cm</u> Ungeöffnet ist die Prüflösung haltbar bis <u>04 / 2018</u>	Analyses of batch no. <u>171019/A</u> at 25°C (77 °F) has yielded a conductivity value of <u>1.416 mS/cm ± 0,014 mS/cm</u> In unopened condition the test solution will be stable until <u>04 / 2018</u>	A une température de 25°C, l'analyse du lot <u>171019/A</u> a donné une valeur conductivité de <u>1,416 mS/cm ± 0,014 mS/cm</u> A condition que l'emballage reste intact, la solution contrôle est stable jusqu'en <u>04 / 2018</u>
Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Das Dokument darf nur unverändert vervielfältigt werden.	This certificate has been prepared by an automatic writing system and is valid without signature. It shall be allowed to be duplicated only if unaltered.	Ce certificat a été établi par une imprimante en automatique et est valide sans signature. Il ne doit être photocopié qu'intégralement.