



Wartungsarmer, optischer Feststoffsensor

ZUVERLÄSSIGER BETRIEB, KEINE VERSCHLEISSTEILE



a xylem brand

Erfassung des Feststoffes zur Berechnung von Schlammalter

Ihre Vorteile

- Wartungsarm durch integrierte Ultraschallreinigung
- Kein Tausch von O-Ringen oder beweglichen Teilen
- Servicevertrag nicht zwingend erforderlich
- Hohe Betriebssicherheit (Sensor-Check-Funktion)

Das Ultraschall-Reinhaltungssystem gewährleistet den wartungsarmen und dauerhaft zuverlässigen Messbetrieb.

links:
ViSolid® 700 IQ;
rechts:
die Meerwasser-
Ausführung
ViSolid® 700 IQ SW



Ohne Ultraschall-Reinhaltung



Mit Ultraschall-Reinhaltung

Technische Daten

Modell	ViSolid® 700 IQ (SW)		
Messprinzip	Streulichtmessung		
Messbereich	SiO ₂	0,01 ... 300 g/l	0,001 ... 30%
	TS	0,003 ... 1000 g/l	0,0003 ... 100%
Reinhaltungsverfahren	Integrierte Ultraschallreinigung		
Betriebstemperatur	0 ... +60 °C		
Zulässiger Überdruck	10 bar		

IQ
SENSOR NET
für das System
2020 und
282/284

Bestellinformation

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
ViSolid® 700 IQ	Digitaler Feststoffsensor mit integrierter Ultraschallreinigung (Kabel bitte separat bestellen)	600012
ViSolid® 700 IQ SW	Wie ViSolid® 700 IQ, jedoch als Meerwasser-Ausführung	600013



Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · D-82362 Weilheim · Germany
Telefon: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420 · E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com · www.WTW.com

Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.
Technische Änderungen vorbehalten.
© 2018 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

999249D

Juli 2018

