

Vertikal torr installation(T)

Flygt 3085 – 3127

Egenskaper

Ett robust stativ i gjutjärn med integrerad 90° sugkrök levereras med pumpen. Stativet är utformat för att ta alla statiska och dynamiska belastningar, och för att begränsa vibrationer och buller.

Inspektions- och servicelucka i sugkröken.

Pumputloppets riktning kan vridas 90° (se måttskiss)

Alternativ

Rotationsadapter för steglöst roterbart utlopp. Utloppet på pumpen är inställd på önskad vinkel, och adaptern skruvas tätt runt sin packning

Utlopps vinkeladapter för T-installerat 3085 ger pumpen ett radiellt utlopp DN 80/100. Avsedd för användning med rotationsadaptern, för att placera utloppsröret vertikalt ovanför inloppet

Flygt kemiska ankarbultsats

Artikelnummer. Se tabell på sidan 2

Lokalt tillhandahållna sugkrökar kan anslutas till pumpsnäckans inlopp (se måttskiss för fästpunkt)

Drift

Läckagefri drift. Det finns ingen extern axeltätning som kan läcka.

Översvämningssäker motor. Om pumpen skulle översvämmas, kommer den dränkbara pumpen att fortsätta arbeta.

Teknisk data

- T-stativet är tillverkat av gjutjärn och gråmålat
- Se måttskiss för detaljer om 90° rotationsvinklar för de olika pumpmodellerna
- T-installerat 3085 har ett assymetriskt utlopp i förhållande till inloppet med DN80 fläns



Rotationsadapter och servicelucka



3085 med rotationsadapter och vinkeladapter

T installation Flygt 3085-3127

Pump	Version	Kemisk ankarbultsats	Rotations adapter	Vinkeladapter
3085	MT / SH	84 14 88	768 34 00	761 24 00
3102	LT	84 14 88	768 35 00	N.A.
	MT / SH	84 14 88	768 34 00	N.A.
3127	LT	84 14 88	768 35 00	N.A.
	MT / SH	84 14 88	768 35 00	N.A.
	HT / SH	84 14 88	768 34 00	N.A.

LT= Lågtryck

MT= Medeltryck

HT= Högtryck

SH= Superhögtryck