



Flygt DL

Med stor kapacitet för grundvatten




Flygt DL-pumparna är högeffektiva, dränkbara och kompakta, med pumphus av gjutjärn och motorkåpa av rostfritt stål. Det fria genomloppet är upp till 50 mm stort, vilket gör pumpen mycket väl lämpad att hantera vatten och avloppsvatten som innehåller fast material. Den egenskapen har säkert bidragit till att de här pumparna ofta används för avloppspumpning från restaurangkök. DL-pumparna passar för grundvattenpumpning och lätt avloppspumpning i mindre pumpsumpar eller pumpstationer. Stor kapacitet i litet format helt enkelt.

H-installation




Flygt DL

Måttskiss: DL/DLV 45/46-serien



Måttskiss: DL/DLV 50-serien



Konstruktion

- Oljefylld motor för dränkbar drift.
- Pumphus i gjutjärn.
- Statorhus av rostfritt stål SS 2333 (AISI 304).
- Mekanisk tätning med sandavledare.
- Kanalhjul i rostfritt stål och virvelhjul i gjutjärn.

H-/F-installation (se även sid 22)

Med fast* eller flänsansluten** utloppskrök för...

...stationär upphängd
H-installation med tryckrör (tillbehör) anslutet till snabbkoppling med inbyggd backventil.

...stationär fristående
F-installation på ben, utan sil, för anslutning till rör eller slang.

* 45/46-modellerna
** 50-modellerna

Tillbehör

- Tryckanslutning R 50 för anslutning till Compit 900 pumpstation RSK 588 45 48



Pumptyp	RSK-nr	Nivåvipa	Effekt kW	Märkström		Max tryckhöjd	Max flöde l/min	Pumputlopp inv. gänga, ø	Max temp. pumpad vätska		Max nedsänk-ningsdjup	Vikt	Mått i mm (se skiss)				
				1-fas, 230 V	3-fas, 400 V				Delvis nedsänkt	Helt nedsänkt			A ø	B	C	D	E
DLM 45-6	589 01 17	•	0,6	3,91 A	-	7,6 m	350	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	19,5 kg	200	278	138	455	180
DL 45-6	589 01 12	-	-	-	2,09 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLM 46-6	589 01 18	•	0,6	4,27 A	-	9,7 m	450	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	20,5 kg	200	278	138	455	180
DL 46-6*	589 01 13	-	-	-	2,2 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DL 45-11	588 01 04	-	1,1	-	2,69 A	14,1 m	500	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	21 kg	200	278	138	455	180
DLM 50-11	589 00 48	•	1,1	6,87 A	-	18,3 m	600	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	27 kg	239	343	183	486	180
DL 50-11	588 01 05	-	-	-	3,14 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DL 50-15	588 01 06	-	1,5	-	3,8 A	21,9 m	700	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	27 kg	239	343	183	486	180
Med virvelhjul																	
DLVM 45-6	589 00 49	•	0,6	4,82 A	-	7,2 m	300	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	19 kg	200	278	138	455	180
DLV 45-6	588 01 07	-	-	-	2,36 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLV 45-11	588 01 08	-	0,6	-	2,95 A	8,4 m	500	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	21 kg	200	278	138	455	180
DLVM 50-11	589 00 47	•	1,1	7,3 A	-	10,6 m	500	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	27 kg	239	343	183	486	180
DLV 50-11	588 01 09	-	-	-	3,25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLV 50-15	588 01 10	-	1,5	-	3,93 A	13,1 m	600	2" (50 mm)	25°	50°	5 m	27 kg	239	343	183	486	180

Samtliga Flygt DL-pumpar levereras med 10 m kabel H07RN-F * Flygt DL 46-6 motsvarar Flygt GP 51

xylem
Let's Solve Water

Ring Xylem Kundsupport 010 - 603 50 00
för frågor om försäljning och service,
mån - fre kl 07.30 - 16.30
sverige@xylem.com

xylem.com/se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten - med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.