

Egal welche Herausforderung, Xylem bietet die richtige Mietlösung

Wir lösen jeden Tag Probleme im Umgang mit Wasser und Abwasser für unsere Kunden aus den Bereichen Bau, Bergbau, Industrie und kommunaler Wasserversorgung. Mit Xylem als Partner können Sie Premium-Pumpausrüstung ohne Investitionsausgaben leihen. Außerdem stehen Ihnen unsere erfahrenen Ingenieure,

Produktexperten und Servicetechniker zur Verfügung, die Sie bei der Auswahl der besten und kosteneffizientesten Lösung beraten und diese installieren. Wir lassen Sie nicht im Stich, wir begleiten Sie bei der einfachen Tagesmiete bis hin zur komplexen Komplettlösung.

Gute Gründe für die Miete

- ERSTKLASSIGES FACHWISSEN
- ERFAHRUNG AUF LOKALER UND WELTWEITER EBENE
- 24/7 - RUND UM DIE UHR NOTFALL-SERVICE
- MODERNSTES UND INNOVATIVES EQUIPMENT
- FLEXIBEL UND RASCH VERFÜGBAR IN IHRER NÄHE
- VOLLE KOSTENKONTROLLE
- STEUERLICH VOLL ABSETZBAR

Immer die richtige Pumpe und das passende Zubehör für Ihre Anwendung

- BAU UND TUNNELBAU
- INDUSTRIE
- BERGBAU
- KOMMUNEN
- MARINE
- ÖL UND GAS
- KATASTROPHENHILFE



Niemand kennt die Anforderungen der Entwässerung besser

Mietpumpstation auch in Ihrer Nähe

Hauptniederlassung Stockerau

A-2000 Stockerau
Ernst Vogel-Straße 2
Tel +43-2266-604
Fax +43-2266-604-228
Hr. Milosavljevic

Niederlassung Wels

A-4600 Wels
Ligusterstraße 4
Tel +43-7242-66 8 51
Fax +43-7242-66 8 51-712
Hr. Moser

Niederlassung Kematen

A-6175 Kematen
Messerschmittweg 7a
Tel +43-5232-20 0 01
Fax +43-5232-20 0 03
Fr. Walder



Xylem-Mietstationen
in Österreich

**PUMPEN ZU
VERMIETEN,
INKLUSIVE
FACHWISSEN.**

xylem
Hotline
Miete & Service
0800 205 345

www.pumpe-mieten.at

xylem
Let's Solve Water

Xylem Water Solutions Austria GmbH
A-2000 Stockerau
Ernst Vogel-Straße 2
Tel +43-2266-604
Fax +43-2266-65 311
info.austria@xyleminc.com
www.xylem.com/de-at

Lowara, Flygt und Wedeco sind Handelsmarken Xylem Inc.
© 2017 Xylem, Inc. Artikelnr. 771330002 / 02 2019

xylem
Let's Solve Water



**24/7
PUMP
RENTAL
& SERVICE**

Mietpreisliste 4/17 Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Mietpreisliste 2017

xylem

**rental
solutions**

Wir sind für Sie da,...

...wenn es darauf ankommt.

Baupumpen

Baupumpen		max. Liter/m	max. Förderhöhe in m	Gewicht kg	Leistung kW	Betriebsspannung V	Tagesmiete	Tagesmiete ab 10 Tagen
BIBO 1 B/K 2610	MT 233	580	13	24	1,4	230	15,00	9,90
	MT 234	670	17	21	1,2	400	15,00	9,90
BIBO 2 B/K 2620	MT 233	810	19	28	1,5	230	20,00	13,90
	MT 226	810	22	30	2,2	400	20,00	13,90
BIBO 2 Schlamm D 2620	MT 233	720	14	34	1,5	230	36,00	24,90
	MT 234	840	16	34	2,2	400	36,00	24,90
BIBO 3 B/K 2640	MT 226	2.300	28	51	5,6	400	31,00	21,70
	HT 251	1.140	46				31,00	21,70
BIBO 3 Schlamm D 2640	MT 226	960	26	56	5,6	400	37,00	26,90
	HT 251	420	38				37,00	26,90
BIBO 4 B/K 2660 B/K 2860	MT 226	3.200	36	78	10	400	39,00	27,90
	HT 251	1.680	56				39,00	27,90
BIBO 5 B 2670 B 2870	MT 226	5.580	40	140	18	400	80,00	47,90
	HT 251	2.710	65				80,00	47,90
BIBO 6 B 2201	MT 231	13.080	29	280	30	400	147,00	102,90
	HT 243	3.770	92				147,00	102,90
BIBO 7 B 2250	MT 231	17.100	35	540	54	400	197,00	137,90
	HT 233	6.600	56				197,00	137,90
BS 2071	LT 211	930	19	28	3	400	44,00	30,80
	MT 231	660	38				44,00	21,70

Abwasser- und Schlammumpen

Abwasser- und Schlammumpen		max. Liter/m	max. Förderhöhe in m	Gewicht kg	Leistung kW	Betriebsspannung V	Tagesmiete	Tagesmiete ab 10 Tagen
DS 3057	MT 270	700	17	34	2,4	400	25,00	17,50
NS 3085	MT 460	2.100	11	63	2	400	39,00	17,50
NS 3102	MT 461	2.760	14,5	116	3,1	400	45,00	31,50
NS/SL 3127	HS 466	2.400	22	158	5,9	400	39,00	22,90
	MT 430	4.850	19				39,00	22,90
	SL 437	4.850	19	183	5,9	400	42,00	29,40
NS/SL 3153	SL N 431	6.350	27	323	13,5	400	78,00	54,60
	MT 430	6.350	27				48,00	33,60
NS/SL 3171	LT 611	17.450	13	480	15	400	88,00	61,60
	SL 431	9.000	33				98,00	71,60
	MT 431	9.000	33	352	22	400	88,00	61,60
NS 3202	LT 624	23.000	13	640	22	400	113,00	79,10
	HS 460	7.800	40	580	30	400	113,00	79,10
NS 3301	HT 458	9.600	65	920	55	400	auf Anfrage	
	MT 632	20.400	32					
	LT 620	36.000	28					

größer auf Anfrage

Zubehör

Zubehör	Größe (DN)	Länge (m)	Tagesmiete	Tagesmiete ab 10 Tagen
Bauschlauch	Storz C-C	20	7,00	4,90
Bauschlauch	Storz B-B	20	9,00	6,30
Bauschlauch	Storz A-A	20	11,00	7,70
Bauschlauch	Storz F-F	20	15,00	10,50
Gummi-Spiralschlauch	Storz C-C	5	3,00	2,10
Gummi-Spiralschlauch	Storz B-B	5	5,00	3,50
Gummi-Spiralschlauch	Storz A-A	5	7,00	4,90
Gummi-Spiralschlauch	Storz F-F	5	9,00	6,30
Niveausteuering steckbar 32A	bis 4 kW		6,00	4,20
Niveausteuering steckbar 32A	bis 8 kW		8,00	5,60
MAGFLUX IDM	DN 50 - DN 200		auf Anfrage	

Weiteres mechanisches und elektrisches Zubehör auf Anfrage

Selbstansaugende Pumpen

Selbstansaugende Pumpen	max. Liter/m	max. Förderhöhe in m	Gewicht kg	Abmessungen LxBxH cm	Leistung kW/PS	Tagesmiete	Tagesmiete ab 10 Tagen
CD 70/3"	1.440	27	110	100x60x80	7,3/9,9	69,00	34,00
CD 100 M/3"	3.750	37	1.050	180x930x138	16/22	79,00	55,30
CD 150 M/6"	8.340	48	2.131	250x130x190	63/85	165,00	99,00
CD 225 M/8"	12.240	49	2.325	250x130x190	75/100	316,00	130,00
CD 300 M/12"	22.680	57	5.531	370x170x220	205/275	350,00	210,00
CD 400 M/16"	36.960	42	7.750	500x220x240	205/275	585,00	350,00
CD 500 M/18"	55.920	50	11.750	540x267x250	424/568	790,00	475,00
HL 125 M/4"	4.980	134	3.200	335x130x188	103/138	286,00	171,00
HL 225 M/8"	13.860	113	9.450	525x210x305	315/422	379,00	227,00
NC 150 /6"	6.660	58	2.290	290x130x210	63/85	165,00	119,00

Tauchmotorrührwerke

Tauchmotorrührwerke	max. Liter/m	max. Förderhöhe in m	Gewicht kg	Leistung kW	Betriebsspannung V	Tagesmiete	Tagesmiete ab 10 Tagen
SR 4410			215	2,3	400	83,00	58,10
SR 4320			300	2-8	400	83,00	58,10
SR 4630			60	1,5	400	28,00	19,60
SR 4640			60	2,5	400	32,00	22,40
SR 4650			160	5	400	46,00	32,20

Maßgeschneidert und betriebssicher

Ob Großauftrag, Bewältigung unvorhergesehener Situationen oder zur Reparaturüberbrückung: Wenn Professionalität in der Entwässerung, bei Umpumpmaßnahmen oder Mischprozessen gefragt ist, sind Xylem-Mietgeräte die schnelle und wirtschaftlich beste Lösung - durch individuelle Auslegung zu fest kalkulierten Preisen.

Mietbedingungen

Abrechnungsgrundlage
Mietpreis mal Kalendertag
Mindestmiete 3 Kalendertage
Die Preise sind angegeben in Euro und gelten gemäß der allgemeinen Xylem Mietvertragsbedingungen zzgl. MwSt. und 1 % gesetzlicher Mietvertragsgebühr und Transportkosten

Zahlung

10 Tage netto nach Rechnungserhalt.
Es gelten unsere Mietbedingungen, siehe www.pumpe-mieten.at

Mietpark

Unser Mietpark hält jederzeit die richtige Pumpenlösung für Sie bereit: von 1 kW bis 275 kW Leistung, auch für extreme Bedingungen mit hochabrasiven Medien und Fördermengen bis zu 1.750 l/s bzw. Förderhöhen von bis zu 200 m.

Transport

Wir organisieren die Lieferung und die Abholung der Aggregate und berechnen eine günstige, anteilige Frachtkostenpauschale.