

Horisontell torr installation (Z)

Flygt 3085 - 3127

Flygt dränkbara pump modeller 3085 - 3127 erbjuder driftfördelar i pumpstationer med horisontellt torruppställda pumpar. Service förenklas genom enkla inspektions- och demonterings möjligheter.

Drift

- Läckagefri drift. Det finns ingen extern axeltätning som kan läcka
- Översvämningssäker motor. Om pumphuset översvämmas, kommer den dränkbara pumpen fortsätta arbeta

Egenskaper

- Ett robust stativ komplett med packning och bultar. Stativet är avsett att ta alla statiska och dynamiska belastningar, och för att begränsa vibrationer och buller
- Patenterad teleskopöppning för enkel åtkomst till pumpens inloppsida
- Pumpens utlopp kan vridas i 90°steg (3085 och 3102)
- Dräneringshål $\frac{3}{4}$ " i pumphuset
- Anslutningspunkt $\frac{1}{4}$ " för manometer på sugledningen. Används också för att öppna luftflödet när inloppet dräneras
- Flygts kemiska ankarbultsats

Alternativ

- Lyftanordning för hela pumpen eller bara drivenheten.
- Dräneringsventil med $\frac{3}{4}$ " slanganslutning för dränering av pumpen före service och för att förhindra att avloppsvatten rinner ut på golvet

Technical data

- Se måttskiss för detaljer om rotationsvinklar och flänsstorlekar. OBS! 3085 har assymetriskt utlopp i förhållande till inloppsflänsen
- Inloppsfläns med specialbrickor lämplig för EN borrar
- Material:
 - Stativ: stål, gråmålat
 - Teleskopöppning: rostfritt stål 304



Patenterad teleskopöppning och ansl. för manometer




Lyftanordning för 3102 & 3127



Lyftanordning 3085



Dräneringsventil



Inloppsfläns

Z installation Flygt 3085 - 3127

Komponenter

Pump	Version	Z stativ inkl. ankarbultar		Alternativ	
		Stål målat		Kit för dräneringsventil	Lyftanordning
		Art. nr.		Art.nr.	Art.nr.
3085	MT / SH	768 23 00		768 49 01	768 21 00
3102	LT	768 23 11		768 49 01	793 45 00
	MT / SH	768 23 10		768 49 01	793 45 00
3127	LT	768 23 11		768 49 01	793 45 00
	MT	768 23 11		768 49 01	793 45 00
	HT / SH	768 23 10		768 49 01	793 45 00

LT= Lågtryck

MT= Medeltryck

HT= Högtryck

SH= Superhögtryck