

Vertikal installation (T)

Flygt 3153 – 3301

Egenskaper

En robust bottenplatta och ring i stål, komplett med packning och bultar samt bultar för fläns på sugsidan.

Pumpens utgångsriktning kan justeras steglöst i förhållande till basen. OBS! Sugkrökens fläns kan behöva borrar för att passa vinkeln på pumpens rotationsriktning.

Utbudet omfattar instruktionsritning för betongfundamentet, inklusive armering och betongkvalitet. Fundamentet är utformat för att ta alla statiska och dynamiska belastningar, och för att begränsa vibrationer och buller. Öppningarna runt toppen ger tillgång till bultarna på sugkröken. Betongfundamentet levereras inte av Xylem.

Alternativ

90° sugkrök gjord av gjutjärn, med inspektions- och servicelucka. Sugkröken tillåter justering av utloppets riktning i steg beroende på hålbilden på flänsen. OBS! Sugkrökens fläns kan individuellt borrar för att passa önskad rotationsvinkel på pumpen.

Flygt kemiska ankarbultsats

Artikelnummer. Se tabell på sidan 2

Drift

- Inbyggd kylning i pumpen minimerar ventilationsfläktarnas energiförbrukning.
- Det finns ingen bullrig, effektkrävande fläkt inbyggd i pumpens motor
- Kylning är oberoende av den omgivande luftens temperatur
- Läckagefri drift. Det finns ingen extern axeltätning som kan läcka
- Översvämningssäker motor. Om pumpen översvämmas, kommer den dränkbara att pumpen fortsätta arbeta

Teknisk data

- Bottenplatta och ring av stål, gråmålad
- Sugkrök gjord av gjutjärn, gråmålad
- Se måttritningen på pumpen för information om rotationsvinklar och flänsstorlekar
- Lokalt tillhandahållna sugkrökar kan anslutas till inloppet.



Pump på betongstativ



Basplatta och ring



Sugkrök och servicelucka

T installation Flygt 3153 – 3301

Pump	Version	T-stativkit	Kemiska ankarbultar	90° Sugkrök, standardmål		
				EN 1092-2 tab 8	EN 1092-2 tab 9	Oborrad fläns*
3153	LT 4 polig	768 24 03	1 x 84 14 88	381 77 31		381 77 30
	LT 6 polig	768 24 04	1 x 84 14 88	384 74 01		384 74 00
	MT	768 24 00	1 x 84 14 88	272 82 26		272 82 20
	HT	768 24 01	1 x 84 14 88		295 60 26	295 60 20
	SH	768 24 02	1 x 84 14 88		295 60 26	295 60 20
3171	LT	768 24 12	1 x 84 14 88	384 74 01		384 74 00
	MT	768 24 11	1 x 84 14 88	381 77 31		381 77 30
	HT	768 24 10	1 x 84 14 88	272 82 26		272 82 20
	SH	768 24 10	1 x 84 14 88	272 82 26		272 82 20
3202	LT	768 24 23	1 x 84 14 88	320 06 01		320 06 00
	MT 4 polig	768 24 21	1 x 84 14 88	381 77 31		381 77 30
	MT 6 polig	768 24 22	1 x 84 14 88	384 74 01		384 74 00
	HT	768 24 21	1 x 84 14 88	381 77 31		381 77 30
	SH	768 24 20	1 x 84 14 88	272 82 26		272 82 20
3301	LT 6 polig	768 24 32	1 x 84 14 88	437 89 01		437 89 00
	LT 8 polig	768 24 32	1 x 84 14 88	437 89 01		437 89 00
	MT	768 24 31	1 x 84 14 88	384 74 01		384 74 00
	HT	768 24 30	1 x 84 14 88	381 77 31		381 77 30

LT= lågtryck

MT= medeltryck

HT= högtryck

SH= superhögtryck

*Oborrad fläns beställs i de fall annan rotationsvinkel än de som anges på pumpens måttritning önskas