


Serie 4DWC

PANELES DE CONTROL DUPLEX



Los paneles Duplex de la serie 4DWC controlan dos bombas trifásicas de 208/240/480 V diseñadas para aplicaciones de desagote, aguas residuales y alcantarillado. De manera estándar, incluyen un gabinete delantero transparente con clasificación nominal NEMA 4X, contactores con clasificación nominal IEC e interruptores para la protección del motor. Todos los paneles se incluyen en UL para los Estados Unidos y Canadá, y traen de manera estándar una garantía de cinco años.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete con panel NEMA 4X para exteriores/interiores, policarbonato para servicio pesado con trabas de acero inoxidable
- Duplex ofrece: alternancia entre dos bombas y operación con dos bombas para alta demanda
- Indicadores visibles de control de la bomba: interruptor automático de traspaso (H.O.A.) de las bombas 1 y 2, luces verdes de funcionamiento de la bomba, luces rojas de falla de la bomba con botón para restablecer y luz de encendido
- Indicadores de alarma visible: luz de alarma con haz rojo alto, botones para probar y silenciar la alarma
- La alarma sonora tiene una intensidad de 85 decibeles a 10 ft
- Monitoreo remoto mediante contactos secos: líquido alto, funcionamiento(s) de la bomba y falla(s) de la bomba
- Protección mejorada de la bomba: interruptores de protección del motor incluidos para ambas bombas (protección del circuito de derivación, sobrecarga ajustable y desconexión) y corte térmico con indicadores

- Cuatro flotadores con cuerdas de 50': apagado, principal, secundario, alto nivel
- Contador de ciclos con pantalla de LCD y restablecimiento para cada bomba
- Medidor de tiempo transcurrido con pantalla de LCD y restablecimiento para cada bomba
- Circuito de falla del sello con luz indicadora

APLICACIONES

- Cámaras de bombas de alcantarillado
- Bombas de trituración
- Cuencas de bombas de sumidero
- Estaciones de elevación




Bell & Gossett
a xylem brand

ESPECIFICACIONES

Duplex trifásico: 208/240/480 VCA


Modelo	Clasificación nominal en A a carga plena de la bomba
NSD39014	9,0-14,0 FLA
NSD31318	13,0-18,0 FLA
NSD31723	17,0-23,0 FLA
NSD32432	24,0-32,0 FLA
NSD33040	30,0-40,0 FLA
NSD33750	37,0-50,0 FLA
NSD34865	48,0-65,0 FLA
NSD365115*	65,0-115,0 FLA

* Este modelo trae, de manera estándar, una carcasa de acero pintada con clasificación nominal NEMA 3R.



Instalación típica del panel de control Duplex 4DWC

Panel de control Duplex



Llámenos gratis al (866) 325-4210 para hablar con uno de nuestros experimentados ingenieros de ventas.



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148
Teléfono: (866) 325-4210 • Fax: (888) 322-5877
www.xylem.com/bellgossett

Xylem y Bell & Gossett son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2023 Xylem Inc. BG4NSdBROLO LASP-120072 R1 Octubre de 2023

Obtenga más información
Paneles Duplex DWC:

