



Ready

ROBUSTE, LEICHTE UND EINFACH ZU BEDIENENDE TAUCHMOTORPUMPE

Universell. Vielseitig einsetzbar. Langlebig.

Ob im Baugewerbe oder in der Industrie,
in Schächten oder in Notsituationen,
Sie sind für die Entwässerung bestens
gerüstet - immer und immer wieder.

Die Pumpen der Ready-Baureihe, zählen zu den Kleinsten der elektrischen Flygt Tauchmotor- Entwässerungspumpen und sind dafür konzipiert, auch unter widrigen Arbeitsbedingungen verunreinigtes Wasser mit Sand und Kies problemlos abzupumpen. Die Ready-Baureihe wurde für einen häufigen Einsatz entwickelt - Jahr für Jahr, Tag für Tag sind Ready Pumpen die richtige Wahl, auf die Sie sich verlassen können.





Kompakt, leicht und einfach zu tragen.

Durch den kompakten Motor und die leichten Materialien sind Ready-Pumpen einfach zu transportieren, zu installieren und zu warten. Die Pumpen sind dort einsetzbar, wo andere zu groß sind und können einfach in Einsatzfahrzeugen mitgeführt werden, um bei Überschwemmungen oder Sanierungsarbeiten schnell einsatzbereit zu sein.

Für starke Beanspruchung

Das Außen- und Statorgehäuse aus Aluminiumguss und die Hydraulikteile aus Polyurethan machen die Ready-Pumpen widerstandsfähig für anspruchsvolle Aufgaben. Ready steht für hohe Verschleißfestigkeit bei kompakter Größe.

Besonders wartungsfreundlich

Die Ready ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, welcher einen leichten Zugang zum Austauschen von Kabeln und Komponenten ermöglicht. Die Hydraulik erlaubt einen einfachen und schnellen Austausch von Verschleißteilen und Dichtungen.




Ergonomischer Griff:
Komfortables Design für einfaches und sicheres Heben und Tragen der Pumpe.

Abnehmbarer Deckel:
Bietet einfachen Zugang zum Anschlusskasten für die Verdrahtung und zum Austausch von Komponenten.

Auto-cut: Automatischer Schutz des Motors vor Überhitzung und Beschädigung, das reduziert Ausfallzeiten und Reparaturen.

Motor: Robuster und leichter Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer für zuverlässige Leistung.

Gummisieb: Abfangen von Stößen, wenn die Pumpe rau behandelt wird.



Drehbarer Druckanschluss:
Druckanschluss vertikal und horizontal montierbar, für flexiblen Schlauchanschluss.

Zugentlastung: Minimiert die Belastung des Kabelanschlusses und ermöglicht so eine längere Lebensdauer des Kabels.

Anschlussleitung mit Wassersperre:
Schützt elektrische Bauteile, indem verhindert wird, dass Wasser durch beschädigte Kabel in die Pumpe eindringt.


Doppelte Gleitringdichtung:
zwei Satz Gleitringdichtungen, die unabhängig von einander arbeiten. Zuverlässiger als Einzel- oder Lippendichtungen.

Spin-out™: Schützt die Dichtung vor abrasiven Teilchen im Dichtungsraum und gewährleistet so eine längere Lebensdauer.

Hydraulikteile aus Polyurethan (Lauftrad und Diffusor):
Bietet besonders hohe Verschleißfestigkeit und ermöglicht die Förderung abrasiver Stoffe.

Pumpengehäuse aus Polyurethan: Bietet besonders hohe Verschleißfestigkeit und ermöglicht die Förderung abrasiver Stoffe.


Freistrom-Lauftrad:
Der Durchlass kann größere Feststoffe fördern, was die Verstopfungsgefahr reduziert.



Ready 4L

Rückschlagventil: Für minimierte Rückspülung.

Bodensaugplatte:
Entwickelt, um den Bereich um die Pumpe mehr oder weniger trocken zu pumpen.



Ready 8S

BIS AUF DEN BODEN PUMPEN

mit der Flachsaugerpumpe Ready 4L

Die neueste Ergänzung der Ready-Baureihe ist die 4L Flachsaugerpumpe, welche entwickelt wurde, um die nahe Umgebung der Pumpe trocken zu legen. Die Pumpe ist optimal geeignet für die Trockenlegung nach Überflutungen, überschwemmten Kellern und das Leeren von Tanks.



Wasser bis zu 1-2 mm abpumpen. Auf flachem Boden Hmax: 10,5 m und Qmax: 3,2l/s.



Minimierte Rückspülung:

Eine spezielle Ready 4L- Eigenschaft ist das eingebaute Rückschlagventil um, eine sogenannte Rückspülung zu vermeiden. Das Wasser bleibt in der Pumpe, wenn sie ausgeschaltet oder hochgehoben wird. Wenn die Pumpe angeschaltet wird, öffnet sich ein Ventilteller und lässt das Wasser durchlaufen bis es abgefließen ist oder die Pumpe ausgeschaltet wird. Beim Schließen des Rückschlagventiles bewegt dieses sich nach unten gegen den Lippenring an der Bodensaugplatte und verhindert so den Rückfluss des Wassers.



Verbesserte Leistung: Durch das Anheben der Pumpe kann die Ready 4L beinahe auf die Leistung der Ready 4 optimiert werden.



Pumpe bei niedrigem Niveau starten: Um die Pumpe bei niedrigem Wasserstand zu starten, muss die Pumpe saug- oder druckseitig befüllt werden (siehe Bild oben).

Leistung & technische Daten

Flygt Ready-Pumpen sind für Förderströme bis zu 7 l/s, Förderhöhen bis 14 m und Feststoffe bis zu 38 mm Durchmesser einsetzbar. Die mobilen Entwässerungspumpen mit Leistungen von 0,4 bis 0,9 kW sind leicht und für den professionellen Einsatz bestens geeignet.

4&8



Mit nur 12 bzw. 14,5 Kilo Gewicht sind die Ready 4 und 8 für die Entwässerung von Baustellen, bei Überflutungen und für ähnliche Anwendungen ideal. Sie sind für abrasive Flüssigkeiten in den pH-Bereichen 5-8 und mit Partikelgrößen bis zu 5 mm geeignet.

4L 8S



Niedriger geht es nicht. Ready 4L ist die Flachsaugerpumpe, die geringe Wasserstände von 1-2 mm handhaben kann.


Die Ready 8S ist eine kleine Schlammpumpe, die für verunreinigtes Wasser auch mit Sand, Kies und sonstigen Feststoffen bis zu 38 mm Durchgang entwickelt wurde.

Leistungsklassen und Größen (50 Hz)

Model	Ready 4	Ready 4L	Ready 8	Ready 8S
Produkt Code	2004.212	2004.230	2008.212	2008.281
Nennleistung [kW]	0.42	0.42	0.75	0.9
Spannung [V/phase]	230, 1~	230, 1~	230, 1~	230, 1~
Nennstrom [A]	2.7	2.7	4.2	5.2
Gewicht [kg]	12	13	14.5	17
Höhe [mm]	438	464	438	512
Breite [mm]	184	188	184	262
Druckanschluss Ø [in]	2"	2"	2"	2"
Durchlass [mm]	-	1.5 x 15	-	38
Sieböffnung [mm]	11x5	-	11x5	-
Warmes Medium, 70°C	Nein	Nein	Nein	Nein

Weitere Spezifikationen finden Sie in der technischen Produktdokumentation. Änderungen vorbehalten.

Leistungskurve



Ersatzteilsätze

Xylem bietet verkaufsfertige, einfach zu verwendende Ersatzteilsätze für die Ready-Pumpen an. Jeder Satz enthält alle Teile, die aufgrund von normalem Verschleiß während einer bestimmten Reparatur ausgetauscht werden müssen sowie eine leicht verständliche Anleitung.

- Komplettsatz für Reparaturen erhältlich
- Vereinfachte Handhabung
- Zeitersparnis
- Kosteneffiziente Reparaturen
- Schnelle Lieferung
- Hochwertige Teile
- Leicht verständliche Anleitung



Diffusorkit umfasst Diffusor, Sechskantschrauben, Unterlegscheiben, Zylindermuttern und eine Montageanweisung.



Dichtungskit umfasst innere Gleitringdichtung, äußeren Dichtungskit, Sicherungsring und eine Montageanweisung.



Laufradkit umfasst Drehmomentstromlauftrad, Unterlegscheibe, Inbusschraube und eine Montageanweisung.



Bodenabsaugersatz für Ready 4L

- Bodenabsaugmanschette
- Bodensaugsieb
- Ventil
- Zylindermutter
- Innensechskantschraube
- O-Ring



Auf Anfrage sind weitere Reparaturkits erhältlich.

Zubehör

Verbessern Sie die Leistung der Ready-Pumpen, indem Sie original Zubehör verwenden.



Bodenabsaugmanschette



Schlauchleitung



Ready Kabel



Niveauregler



Schwimmponton

Ready	4	4L	8	8S
Optionen				
Druckanschluss:				
- Schlauchanschluss	●	●	●	●
- Gewinde ISO H2A	●	●	●	●
- Gewinde 2-11 ½	●	●	●	●
- Schnellkupplung Storz	●	●	●	●
Bodenabsaugmanschette	●	○	●	○
Niveauregler	●	●	●	●
Zubehör				
Schlauchleitung & Kupplung	●	●	●	●
Schwimmponton 25	●	○	●	○

● Verfügbar ○ Nicht verfügbar



Niemand entwässert besser

Egal welche Entwässerungsanforderung, wir haben die Lösung für Sie. Schlick, Schlamm, hohe oder niedrige Fördermengen, elektrisch oder mit Dieselantrieb, korrosiv abrasive Partikel oder hohe pH-Werte, wir haben die Pumpe, die Ihren Ansprüchen mit der besten Zuverlässigkeit und Leistung gerecht wird. Von dem legendären Flygt Bibo bis zu der leichten Ready, den robusten Flygt 5000 bis hin zu selbstansaugenden Pumpen von Godwin mit unabhängiger Stromversorgung; es gibt kein anderes Unternehmen, das das ganze Spektrum an Entwässerungsansprüchen wie Xylem abdeckt.



Xylem Service

Xylem Service ist ein umfassendes, integriertes Portfolio von Dienstleistungen, die sicherstellen sollen, dass Ihre Wasser- und Abwasseranlagen optimal funktionieren. Unser Team an sachkundigen und hochqualifizierten Technikern sind Experten in Drainage- und Schlammanwendungen. Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu helfen, Herausforderungen zu überwinden und ihren Betrieb zu optimieren, indem sie jederzeit die richtige Lösung erhalten.

Unser Service-Netzwerk erstreckt sich über 150 Länder und unterstützt Sie gerne bei Einsatzvorbereitungen, Wartungen, Pumpenreparaturen, Ersatzteilen, Projektmanagement und vielem mehr. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Xylem |'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnikunternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf xylem.com.

Deutschland

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Bayernstraße 11
30855 Langenhagen
Tel. +49 511 7800-0
info.de@xylem.com
www.xylem.com/de-de

Österreich

Xylem Water Solutions Austria GmbH
Ernst Vogel-Straße 2
2000 Stockerau
Tel. +43 2266 604
info.austria@xylem.com
www.xylem.com/de-at

Vertreter aus der Schweiz finden Sie auf www.xylem.com

