

**Bombas de drenaje y achique.**

**Aplicaciones**



# Flygt Serie 2600

## ¿Por qué Xylem?

Siendo el inventor de la bomba sumergible, Flygt es sinónimo de excelencia en ingeniería, confiabilidad y cercanía con los clientes. Nuestra fortaleza se basa en la capacidad para combinar nuestro conocimiento de aplicaciones, servicios y productos de desagüe para crear espacios de trabajo secos para una amplia variedad de industrias. Contamos con una red de servicios global en 150 países donde nuestros profesionales dedicados trabajan junto a cientos de socios de servicio autorizado que le brindarán un soporte de primer nivel.

**xylem**  
Let's Solve Water

- **Construcción**  
En todo el sitio de trabajo.
- **Industria de procesos**  
Fábricas de pulpa y papel, centrales eléctricas, astilleros e instalaciones de petróleo y gas.
- **Plantas depuradoras**  
Eliminación de aguas residuales, drenaje general en obras de saneamiento.
- **Minería, túneles**  
Bomba frontal móvil, bomba de sumidero estacionaria, conexión en serie o tándem para alcanzar mayores alturas de elevación.

## Datos de operación

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Rango potencia:    | 0,85 - 18 kW         |
| Caudal:            | <100 l/s             |
| Altura:            | < 80 m               |
| Diámetro descarga: | 50 - 150 mm (2 - 6") |

**Necesidad del Cliente**

- **OPERACIÓN SIN PROBLEMAS**
- **MANTENIMIENTO SENCILLO**
- **COSTOS DE OPERACIÓN REDUCIDOS**
- **SERVICIO**



## Propuesta de Valor

- **Alto tiempo de actividad**  
Al menos 3 veces más tiempo de actividad que una bomba con un impulsor abierto estándar. La magia es el sistema hidráulico patentado Dura-Spin® que barre las partículas abrasivas reduciendo significativamente el desgaste en el cuello del impulsor y la cubierta de succión.
- **Bajo costo de servicio**  
El diseño de las piezas de desgaste hidráulicas las convierte en una de las más rápido y fáciles de mantener en el mercado.  
El doble sello mecánico de tipo "cartucho" (Plug-in) hace más simple el reemplazo y protege las superficies de sellado ya que se montan juntas de fábrica.

