



a xylem brand

Flexmount 3" Blowers

Model 36740-Series

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

- FR** Souffleurs 3" Flexmount
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
 - DE** Flexmount-3-Zoll-Gebläse
INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG
 - IT** Soffiatori Flexmount da 3 pollici
MANUALE DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO
 - NL** Flexmount 3" blazers
INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING
 - SE** Flexmount 3" blåsmaskiner
INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING
 - ES** Sopladores de 3" Flexmount
MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
-

Flexmount 3" Blowers – Model 36740-Series

FEATURES

- Tough Reinforced Plastic Housing
- Universal Flexmount Bracket Permits Outlet to Face Any Direction
- Slip-On Inlet and Outlet Ducting Connection
- Efficient High Volume Airflow
- Low Current Draw
- Corrosion-Resistant Materials Throughout
- N.M.M.A. Type Accepted
- Meets USCG Regulation 183.410 and ISO 8846 MARINE for Ignition Protection
- DC Models Comply with ISO 9097 MARINE

Model 36740-Series



SPECIFICATIONS

Model	Airflow	Voltage	Amps	Fuse Size	Weight lb(kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALLATION

INSTALLATIONS MUST MEET APPLICABLE SECTIONS OF TITLE 33, PART 183; SUBPART K, USCG VENTILATION REGULATIONS.

MOUNTING: Jabsco blowers are primarily intended for intermittent duty cycles such as evacuating fuel vapors from bilge areas. If desired, they also may be used for other general air circulation applications with longer duty cycles.

However, when doing so, it should be noted that the maximum motor life is approximately 1000 hours. Therefore, the blower should only be used for applications if this length of service is acceptable. For continuous duty applications, ask your dealer about Jabsco Heavy Duty Long Life Blowers.

Mount blower on flat bulkhead surface in highest part of compartment free from spray or deck wash. Blower may be rotated in mounting bracket to facilitate the shortest route of ducting.

Use a suitable discharge fitting so that static pressure of blower will not be affected by change in wind direction. Route inlet ducting with as few bends as possible to lower 1/3 of the bilge compartment where vapors are likely to accumulate. Be sure ducting is positioned below top of engine stringers but not so low as to become submerged in bilge water. Locate pickup to take advantage of natural airflow direction. Jabsco flexible ducting No. 34959-0100 is easy to cut and install.

NOTICE:

Blower should be mounted away from extreme heat (more than 130°F) to prevent distortion of blower wheel or housing.

For an exposed inlet, ventilator intake screen No. 34764-0000 provides a safe and attractive protected inlet.

OPERATION: See following warning placard statement.




WARNING: Explosion hazard

Gasoline vapors can explode.



Before starting engine, operate blower for 4 minutes and check engine compartment bilge for gasoline vapors. Run blower below cruising speed. Failure to do so can result in injury or death.

INSTALLATION DRAWING




THE "WARNING" PLACARD SUPPLIED WITH BLOWER MUST BE MOUNTED ADJACENT TO ENGINE IGNITION SWITCHES (ALL LOCATIONS) TO COMPLY WITH TITLE 33, PART 183; SUBPART K, USCG VENTILATION REGULATIONS


PARTS LIST

Key	Part Description	Part Number	Qty.
1	Bracket Assembly (includes screw & nut)	43899-0000	1
2	Motor Kits: 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Blower Housing	35772-0000	1
4	Blower Wheel	34742-0001	1
5	Blower Housing	35773-0000	1
6	Screw - 8 x 5/8 SS Self tapping pan head	35508-0000	5

Exploded View



MARINE SWITCH PANELS



44960-0002


Lighted Switch with Boot SPST (For DC Blowers Only)

WIRING FOR DC MODELS

Use marine grade copper wire. For lengths up to 25 feet (7.6 m) from power source: use 12 gauge wire for 12 Volt, 14 gauge wire for 24 Volt. Use larger wire for longer lengths. Circuit must be protected with a fuse. Suggested fuse sizes are listed in the specifications table.


DIMENSIONS Inches (Millimeters)

Dimensions Pouce (Millimètres) / Abmessungen Zoll (Millimeter)
Dimensioni Pollici (millimetri) / Afmetingen Inch (Millimeters)
Mått tum (millimeter) / Dimensiones pulgadas (milímetros)




PERFORMANCE CURVES

Model 36740-0000
12 VDC



Model 36740-0010
24 VDC



WARRANTY

XYLEM LIMITED WARRANTY WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE OF DEFECTS AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF 1 YEAR FROM DATE OF MANUFACTURE. THE WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS OR TERMS OF WHATEVER NATURE RELATING TO THE GOODS PROVIDED HEREUNDER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED AND EXCLUDED. EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED BY LAW, BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY AND SELLER'S AGGREGATE LIABILITY FOR BREACH OF ANY OF THE FOREGOING WARRANTIES ARE LIMITED TO REPAIRING OR REPLACING THE PRODUCT AND SHALL IN ALL CASES BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE BUYER HEREUNDER. IN NO EVENT IS SELLER LIABLE FOR ANY OTHER FORM OF DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, LIQUIDATED, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFIT, LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF INCOME, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PRODUCTION, LOSS OF OPPORTUNITY OR LOSS OF REPUTATION. THIS WARRANTY IS ONLY A REPRESENTATION OF THE COMPLETE LIMITED WARRANTY. FOR A DETAILED EXPLANATION, PLEASE VISIT US AT www.xylen.com/en-us/support/, CALL OUR OFFICE NUMBER LISTED, OR WRITE A LETTER TO YOUR REGIONAL OFFICE.

RETURN PROCEDURE

Warranty returns are conducted through the place of purchase. Please contact the appropriate entity with a receipt of purchase to verify date.

FR Souffleurs 3" Flexmount

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en plastique renforcé résistant
- Le support universel Flexmount permet d'orienter la sortie dans n'importe quelle direction.
- Raccordement des conduits d'entrée et de sortie à emboîter
- Débit d'air efficace à haut volume
- Faible consommation de courant
- Matériaux résistants à la corrosion sur toute la ligne
- Type accepté par la N.M.M.A.
- Conforme à la réglementation USCG 183.410 et ISO 8846
- MARINE pour la protection contre l'allumage
- Les modèles DC sont conformes à la norme ISO 9097 MARINE.

Modèle 36740-Séries



SPÉCIFICATIONS

Modèle	Débit d'air	Tension	Ampères	Taille du fusible	Poids lb(kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALLATION

LES INSTALLATIONS DOIVENT RÉPONDRE AUX SECTIONS APPLICABLES DU TITRE 33, PARTIE 183 ; SOUS-PARTIE K, RÉGLEMENTATION DE LA VENTILATION DE L'USCG.

MONTAGE : Les soufflantes Jabsco sont principalement destinées à des cycles de travail intermittents tels que l'évacuation des vapeurs de carburant dans les cales. S'ils le souhaitent, ils peuvent également être utilisés pour d'autres applications générales de circulation d'air avec des cycles de travail plus longs.

Toutefois, dans ce cas, il convient de noter que la durée de vie maximale du moteur est d'environ 1000 heures. Par conséquent, le souffleur ne doit être utilisé que pour des applications pour lesquelles cette durée de service est acceptable. Pour les applications à service continu, demandez à votre revendeur les soufflantes Jabsco Heavy Duty Long Life Blowers.

Montez la soufflante sur une cloison plate, dans la partie la plus élevée du compartiment, à l'abri des embruns ou du lavage du pont. La soufflante peut être tournée dans le support de montage pour faciliter le trajet le plus court de la tuyauterie.

Utilisez un raccord de décharge approprié pour que la pression statique du ventilateur ne soit pas affectée par le changement de direction du vent. Acheminez le conduit d'entrée avec le moins de coudes possible vers le tiers inférieur du compartiment de cale où les vapeurs sont susceptibles de s'accumuler. Veillez à ce que le conduit soit placé sous le haut des longerons du moteur, mais pas trop bas pour ne pas être submergé par l'eau de cale. Placez le collecteur de manière à profiter de la direction naturelle du flux d'air. La gaine flexible Jabsco n° 34959-0100 est facile à couper et à installer.

AVIS :

Le ventilateur doit être monté à l'abri des chaleurs extrêmes (plus de 130°F) pour éviter toute déformation de la roue ou du boîtier du ventilateur.

Pour une entrée exposée, la grille d'entrée du ventilateur n° 34764-0000 fournit une entrée protégée sûre et attrayante.

FONCTIONNEMENT : Voir l'énoncé de la plaque d'avertissement suivante.



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion


Les vapeurs d'essence peuvent exploser.

Avant de démarrer le moteur, faites

fonctionner la soufflante pendant 4 minutes et vérifiez l'absence de vapeurs d'essence dans la cale du compartiment moteur. Faites fonctionner la soufflante à une vitesse inférieure à la vitesse de croisière. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou la mort.



PLAN DE MONTAGE




LA PLAQUE D'AVERTISSEMENT FOURNIE AVEC LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE MONTÉE À CÔTÉ DES INTERRUPTEURS D'ALLUMAGE DU MOTEUR (TOUS LES EMPLACEMENTS) POUR ÊTRE CONFORME AU TITRE 33, PARTIE 183 ; SOUS-PARTIE K, RÉGLEMENTATION DE LA VENTILATION DE L'USCG.

LISTE DES PIÈCES

Image de référence à la page 3

Clé	Description	Numéro de pièce	Qté.
1	Montage du support (avec vis et écrou)	43899-0000	1
2	Kits moteurs : 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Boîtier du ventilateur	35772-0000	1
4	Roue de la soufflante	34742-0001	1
5	Boîtier du ventilateur	35773-0000	1
6	Vis - 8 x 5/8 SS Tête cylindrique autotaraudeuse	35508-0000	5

PANNEAUX DE COMMUTATION MARINS





44960-0002

Interrupteur lumineux avec sabot SPST (pour les souffleurs DC uniquement)

CÂBLAGE POUR LES MODÈLES CC

Utilisez un fil de cuivre de qualité marine. Pour les longueurs jusqu'à 7,6 m de la source d'alimentation : utilisez un fil de calibre 12 pour 12 volts, de calibre 14 pour 24 volts. Utilisez un fil plus gros pour les longueurs plus importantes. Le circuit doit être protégé par un fusible. Les tailles de fusibles suggérées sont indiquées dans le tableau des spécifications.

COURBES DE PERFORMANCE



GARANTIE

LA GARANTIE LIMITÉE DE XYLEM GARANTIT QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE DÉFAUTS DE FABRICATION POUR UNE PÉRIODE D'UN AN À COMPTER DE LA DATE DE FABRICATION. LA GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, LES GARANTIES, LES CONDITIONS OU LES TERMES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RELATIFS AUX BIENS FOURNIS EN VERTU DES PRÉSENTES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT REJETÉES ET EXCLUES. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR ET LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DU VENDEUR EN CAS DE VIOLATION DE L'UNE DES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET SERONT DANS TOUS LES CAS LIMITÉS AU MONTANT PAYÉ PAR L'ACHETEUR EN VERTU DES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS LE VENDEUR N'EST RESPONSABLE DE TOUTE AUTRE FORME DE DOMMAGES, QU'ILS SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, LIQUIDES, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFIT, LA PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENUS ANTICIPÉS, LA PERTE DE REVENU, LA PERTE D'ACTIVITÉ, LA PERTE DE PRODUCTION, LA PERTE D'OPPORTUNITÉ OU LA PERTE DE RÉPUTATION. CETTE GARANTIE N'EST QU'UNE REPRÉSENTATION DE LA GARANTIE LIMITÉE COMPLÈTE. POUR UNE EXPLICATION DÉTAILLÉE, VEUILLER NOUS RENDRE VISITE À L'ADRESSE www.xylen.com/fr-fr/support/, APPELER NOTRE NUMÉRO DE BUREAU INDIQUÉ, OU ÉCRIRE UNE LETTRE À VOTRE BUREAU RÉGIONAL.

PROCÉDURE DE RETOUR

Les retours de garantie sont effectués par le lieu d'achat. Veuillez contacter l'entité appropriée avec un reçu d'achat pour vérifier la date.

DE Flexmount-3-Zoll-Gebläse

MERKMALE

- Robustes, verstärktes Kunststoffgehäuse
- Universelle Flexmount-Halterung ermöglicht die Ausrichtung des Auslasses in alle Richtungen
- Aufsteckbarer Anschluss für Einlass- und Auslasskanäle
- Effizienter Luftstrom mit hohem Volumen
- Niedrige Stromaufnahme
- Durchgehend korrosionsbeständige Materialien
- N.M.M.A.-zugelassener Typ
- Erfüllt die USCG-Vorschriften 183.410 und ISO 8846
- MARINE für Zündschutz
- DC-Modelle entsprechen der ISO 9097 MARINE

Modell 36740-Serie



SPEZIFIKATIONEN

Modell	Luftstrom	Spannung	Ampere	Sicherung Größe	Gewicht lb(kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALLATION

DIE ANLAGEN MÜSSEN DIE GELTENDEN ABSCHNITTE VON TITEL 33, TEIL 183; ABSCHNITT K, USCG-VENTILATIONS-VORSCHRIFTEN ERFÜLLEN.

MONTAGE: Jabsco-Gebläse sind in erster Linie für intermittierende Arbeitszyklen vorgesehen, z. B. zum Absaugen von Kraftstoffdämpfen aus Bilgenbereichen. Falls gewünscht, können sie auch für andere allgemeine Luftzirkulationsanwendungen mit längeren Arbeitszyklen verwendet werden.

In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass die maximale Lebensdauer des Motors etwa 1000 Stunden beträgt. Daher sollte das Gebläse nur für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen diese Betriebsdauer akzeptabel ist. Für Anwendungen im Dauerbetrieb fragen Sie Ihren Händler nach Jabsco Heavy Duty Long Life Gebläsen.

Montieren Sie das Gebläse auf einer ebenen Schottfläche im höchsten Teil des Raums, der frei von Spritzwasser oder Deckswasser ist. Das Gebläse kann in der Halterung gedreht werden, um den kürzesten Weg für die Rohrleitung zu finden.

Verwenden Sie einen geeigneten Auslassstutzen, damit der statische Druck des Gebläses nicht durch Änderungen der Windrichtung beeinträchtigt wird. Verlegen Sie das Ansaugrohr mit möglichst wenigen Biegungen im unteren Drittel des Bilgenraums, wo sich Dämpfe ansammeln können. Stellen Sie sicher, dass das Rohr unterhalb der Oberkante der Motorstringer liegt, aber nicht so tief, dass es in das Bilgenwasser eintaucht. Platzieren Sie den Abnehmer so, dass er die natürliche Luftstromrichtung ausnutzt. Das flexible Rohr Nr. 34959-0100 von Jabsco lässt sich leicht zuschneiden und installieren.

HINWEIS:

Das Gebläse sollte nicht bei extremer Hitze (über 130°F) montiert werden, um eine Verformung des Gebläserades oder des Gehäuses zu vermeiden.

Bei einem freiliegenden Einlass bietet das Gebläseeinlassgitter Nr. 34764-0000 einen sicheren und attraktiven geschützten Einlass.

BEDIENUNG: Siehe folgenden Hinweis auf dem Warnschild.




WARNUNG: Explosionsgefahr
Benzindämpfe können explodieren.



Vor dem Anlassen des Motors das Gebläse

4 Minuten lang laufen lassen und die Bilge des Motorraums auf Benzindämpfe überprüfen. Lassen Sie das Gebläse unterhalb der Reisegeschwindigkeit laufen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Tod führen.

Einbauzeichnung




DAS MIT DEM GEBLÄSE MITGELIEFERTES "WARNSCHILD" MUSS IN DER NÄHE DES MOTORZÜNDSCHALTERS (AN ALLEN ORTEN) ANGEBRACHT WERDEN, UM DIE VORSCHRIFTEN VON TITEL 33, TEIL 183; UNTERABSCHNITT K, USCG-VENTILATIONSVORSCHRIFTEN ZU ERFÜLLEN

TEILELISTE Referenzbild auf Seite 3

Code	Beschreibung	Teil Nummer	Anzahl.
1	Montage der Halterung (einschließlich Schraube und Mutter)	43899-0000	1
2	Motor-Bausätze: 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Gebläsegehäuse	35772-0000	1
4	Gebläserad	34742-0001	1
5	Gebläsegehäuse	35773-0000	1
6	Schraube - 8 x 5/8 SS Selbstschneidende Flachkopfschraube	35508-0000	5

MARINE-SCHALTAFELN



44960-0002

Beleuchteter Schalter mit Boot SPST (nur für DC-Gebläse)


VERKABELUNG FÜR DC-MODELLE

Verwenden Sie Kupferdraht in Marinequalität. Für Längen bis zu 7,6 m (25 Fuß) von der Stromquelle: Verwenden Sie Kabel mit einer Stärke von 12 Volt, Kabel mit 14 Volt für 24 Volt. Verwenden Sie bei größeren Längen ein größeres Kabel. Der Stromkreis muss mit einer Sicherung geschützt werden. Empfohlene Sicherungsgrößen sind in der Tabelle mit den technischen Daten aufgeführt.

LEISTUNGSKURVEN


Modell 36740-0000

12 VDC



Modell 36740-0010

24 VDC



XYLEM GARANTIERT, DASS DIESES PRODUKT ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 1 JAHR AB HERSTELLUNGSDATUM FREI VON MÄNGELN UND VERARBEITUNGSFEHLERN IST. DIE GARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, ZUSICHERUNGEN, BEGÜNDIGUNGEN ODER BESTIMMUNGEN, GLEICHER ART IN BEZUG AUF DIE HIERUNTER GELIEFERTEN FÄHREN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG ALLER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HERMIT AUSSDRÜCKLICH ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN. VORBEHALTEN ANDERSLAUTENDER GESETZLICHER BESTIMMUNGEN BESCHRÄNKEN SICH DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHTMITTEL DES KÄUFERS UND DIE GESAMTHEIT DES VERKÄUFERS BEI VERLETZUNG EINER DER VORSTEHENDEN GARANTIEEN AUF DIE REPARATUR ODER DEN ERSAZ DES PRODUKTS UND SIND IN ALLEN FÄLLEN AUF DEN VOM KÄUFER GEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT. IN KEINEM FALL HAFTET DER VERKÄUFER FÜR IRGENDENE ANDERE FORM VON SCHADEN, SEI ES DIREKTER, INDIKRETER, LIQUIDIERTER, BELÄUFIGER, FOLGESCHADEN, STRAFSCHADENSERZATZ, EXEMPLARISCHER SCHADENSERZATZ ODER BESONDERER SCHADENSERZATZ, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN, ENTGANGENE EINSPARUNGEN ODER EINKÜMMEN, EINKOMMENSVERLUSTE, GESCHÄFTSVERLUSTE, PRODUKTIONSVERLUSTE, ENTGANGENE GELEGENHEIT ODER RUFSCHÄDIGUNG. DIESE GARANTIE IST NUR EINE DARSTELLUNG DER VOLLSTÄNDIGEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR EINE AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG BESUCHEN SIE UNS BITTE UNTER www.xylem.com/de-de/support/, RUFEN SIE UNSERE ANGEGEBENE BÜRONUMMER AN ODER SCHREIBEN SIE EINEN BRIEF AN IHR REGIONÄLBÜRO.

Garantierückgaben werden über den Ort des Kaufs abgewickelt. Bitte wenden Sie sich mit dem Kaufbeleg an die zuständige Stelle, um das Datum zu überprüfen.

CARATTERISTICHE

- Robusto alloggiamento in plastica rinforzata
- La staffa universale Flexmount consente di orientare l'uscita in qualsiasi direzione
- Connessione Slip-On ai condotti di ingresso e uscita
- Efficiente flusso d'aria ad alto volume
- Basso assorbimento di corrente
- Materiali resistenti alla corrosione
- Tipo accettato da N.M.M.A.
- Soddisfa le normative USCG 183.410 e ISO 8846
- MARINE per la protezione dall'accensione
- I modelli DC sono conformi alla norma ISO 9097 MARINE

Modello della Serie 36740

SPECIFICHE

Modello	Flusso d'aria	Tensione	Ampere	Dimensione del fusibile	Peso lb (kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALLAZIONE

GLI IMPIANTI DEVONO SODDISFARE LE SEZIONI APPLICABILI
DEL TITOLO 33, PARTE 183; SOTTOPARTE K, REGOLAMENTI DI
VENTILAZIONE USCG.

MONTAGGIO: Le soffianti Jabsco sono destinate principalmente a cicli di lavoro intermittenti, come l'evacuazione dei vapori di carburante dalle aree di sentina. Se lo si desidera, possono essere utilizzate anche per altre applicazioni generali di circolazione dell'aria con cicli di lavoro più lunghi.

Tuttavia, è necessario tenere presente che la durata massima del motore è di circa 1000 ore. Pertanto, il soffiatore deve essere utilizzato solo per applicazioni in cui questa durata di servizio è accettabile. Per applicazioni a servizio continuo, chiedete al vostro rivenditore di fiducia i soffiatori Jabsco Heavy Duty Long Life.

Montare la soffiante su una superficie piatta della paratia nella parte più alta del compartimento, al riparo dagli spruzzi o dal lavaggio del ponte. La soffiante può essere ruotata nella staffa di montaggio per facilitare il percorso più breve del condotto.

Utilizzare un raccordo di scarico adeguato in modo che la pressione statica della soffiante non sia influenzata da variazioni della direzione del vento. Posare il condotto di ingresso con il minor numero possibile di curve verso il terzo inferiore del compartimento di sentina, dove è probabile che si accumulino i vapori. Assicurarsi che il condotto sia posizionato sotto la parte superiore dei longheroni del motore, ma non così in basso da essere sommerso dall'acqua di sentina. Posizionare il pick-up in modo da sfruttare la differenza naturale del flusso d'aria. Il condotto flessibile Jabsco n. 34959-0100 è facile da tagliare e installare.

La soffiante deve essere montata lontano da fonti di calore estremo (oltre 130°F) per evitare la distorsione della ruota o dell'alloggiamento della soffiante.

Per un ingresso esposto, la griglia di aspirazione del ventilatore n. 34764-0000 fornisce un ingresso protetto sicuro e attraente.

FUNZIONAMENTO: vedere la seguente dichiarazione sul cartello di avvertimento.



AVVERTENZA: pericolo di esplosione


I vapori di benzina possono esplodere.

Prima di avviare il motore, azionare il


soffiatore per 4 minuti e controllare che non vi siano vapori di benzina nella sentina del vano motore. Far funzionare il soffiatore a una velocità inferiore a quella di crociera. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni o morte.



DISEGNO DI INSTALLAZIONE



PANNELLI DI COMANDO MARINI



44960-0002

Interruttore illuminato con protezione SPST
(solo per soffiatori CC)

LA TARGHETTA DI "AVVERTIMENTO" FORNITA CON IL SOFFIATORE DEVE ESSERE MONTATA ACCANTO AGLI INTERRUTTORI DI ACCENSIONE DEL MOTORE (IN TUTTE LE POSIZIONI) PER ESSERE CONFORME AL TITOLO 33, PARTE 183; SOTTOPARTE K, REGOLAMENTI DI VENTILAZIONE USCG

ELENCO PARTI


Immagine di riferimento a pagina 3

Codice	Descrizione	Numero di parte	Qtà.
1	Montaggio della staffa (include vite e dado)	43899-0000	1
2	Kit motore: 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Alloggiamento della soffiante	35772-0000	1
4	Ruota di soffiaggio	34742-0001	1
5	Alloggiamento della soffiante	35773-0000	1
6	Vite - 8 x 5/8 SS Autofilettante a testa tonda	35508-0000	5


CABLAGGIO PER I MODELLI CC

Utilizzare un filo di rame di tipo marino. Per lunghezze fino a 7,6 m dalla fonte di alimentazione: utilizzare un filo da 12 gauge per 12 Volt, da 14 gauge per 24 Volt. Utilizzare un cavo più grande per lunghezze superiori. Il circuito deve essere protetto con un fusibile. Le dimensioni dei fusibili suggerite sono elencate nella tabella delle specifiche.

CURVE DI PRESTAZIONE



Modello 36740-0010 24 VDC



GARANZIA

LA GARANZIA LIMITATA XYLEM GARANTISCE CHE QUESTO PRODOTTO È PRIVO DI DIFETTI E DI LAVORAZIONE PER UN PERIODO DI 1 ANNO DALLA DATA DI PRODUZIONE. LA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, LE GARANZIE, LE CONDIZIONI O I TERMINI DI QUALSIASI NATURA RELATIVI ALLE MERCI FORNITE IN QUESTO CONTESTO, COMPRESSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, CHE SONO QUI ESPRESSAMENTE DISCONOSCIUTE ED ESCLUSE. SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE, IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'ACQUIRENTE E LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL VENDITORE PER LA VIOLAZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE GARANZIE DI CUI SOPRA SONO LIMITATI ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO E SARANNO IN OGNI CASO LIMITATI ALL'IMPORTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE AI SENSI DEL PRESENTE DOCUMENTO. IN NESSUN CASO IL VENDITORE È RESPONSABILE PER QUALSIASI ALTRA FORMA DI DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, LIQUIDATO, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO, ESEMPLARE O SPECIALE, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA DI PROFITTO, LA PERDITA DI RISPARMI O ENTRATE PREVISTE, LA PERDITA DI REDDITO, LA PERDITA DI AFFARI, LA PERDITA DI PRODUZIONE, LA PERDITA DI OPPORTUNITÀ O LA PERDITA DI REPUTAZIONE. LA PRESENTE GARANZIA È SOLO UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA COMPLETA. PER UNA SPIEGAZIONE DETTAGLIATA, VISITATE IL SITO www.xylen.com/it-it/support/, CHIAMATE IL NUMERO DEL NOSTRO UFFICIO O SCRIVETE UNA LETTERA ALLA VOSTRA SEDE REGIONALE.

PROCEDURA DI RESTITUZIONE

Le restituzioni in garanzia vengono effettuate tramite il luogo di acquisto. Si prega di contattare l'ente competente con la ricevuta d'acquisto per verificare la data.

NL Flexmount 3" blazers

KENMERKEN

- Sterke versterkte kunststof behuizing
- Universele Flexmount-beugel maakt het mogelijk de uitlaat in elke richting te richten
- Slip-On inlaat en uitlaat kanaalverbinding
- Efficiënte luchtstroom met hoog volume
- Laag stroomverbruik
- Corrosiebestendige materialen
- N.M.M.A. Type aanvaard
- Voldoet aan USCG-voorschrift 183.410 en ISO 8846
- MARINE voor ontstekingsbescherming
- DC-modellen voldoen aan ISO 9097 MARINE

Model 36740-serie



SPECIFICATIES

Model	Luchtstroom	Spanning	Ampère	Maatzekering	Gewicht pond (kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALLATIE

INSTALLATIES MOETEN VOLDOEN AAN DE TOEPASSELIJKE
SECTIES VAN TITEL 33, DEEL 183; SUBDEEL K, USCG VENTILATIEVOORSCHRIFTEN.

MONTAGE: Jabsco blowers zijn voornamelijk bedoeld voor intermitterende werkcycli zoals het afvoeren van brandstofdampen uit de bilge. Indien gewenst kunnen ze ook worden gebruikt voor andere algemene luchtcirculatietoepassingen met langere bedrijfcycli.

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de maximale levensduur van de motor ongeveer 1000 uur bedraagt. Daarom mag de blower alleen worden gebruikt voor toepassingen waarbij deze levensduur aanvaardbaar is. Vraag uw dealer naar de Jabsco Long Life Blowers voor continu gebruik.

Monteer de ventilator op een vlak schot in het hoogste deel van het compartiment dat vrij is van spatwater of dekvater. De ventilator kan in de montagebeugel worden gedraaid om de kortste weg voor het kanaal te vergemakkelijken.

Gebruik een geschikte afvoeraansluiting zodat de statische druk van de ventilator niet wordt beïnvloed door verandering in de windrichting. Leid het inlaatkanaal met zo min mogelijk bochten naar het onderste 1/3 deel van het bilgecompartiment waar zich waarschijnlijk dampen zullen ophopen. Zorg ervoor dat het kanaal onder de bovenkant van de motorbomen ligt, maar niet zo laag dat het onder water komt te staan. Plaats de opnemer zodanig dat hij profiteert van de natuurlijke luchtstroomrichting. Jabsco flexibele leidingen nr. 34959-0100 zijn eenvoudig te snijden en te installeren.

NOTITIE:

De ventilator moet uit de buurt van extreme hitte (meer dan 130°F) worden gemonteerd om vervorming van het ventilatorwiel of de behuizing te voorkomen.

Voor een blootgestelde inlaat zorgt ventilatorinlaatrooster nr. 34764-0000 voor een veilige en aantrekkelijke beschermde inlaat.

WERKING: Zie de volgende verklaring op het waarschuwingsbord.




WAARSCHUWING: Explosiegevaar
Benzinedampen kunnen exploderen.



Laat de blower 4 minuten draaien voordat u de motor start en controleer het onderruim van de motor op benzinedampen.
Laat de blazer onder de kruissnelheid draaien.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel of de dood.

INSTALLATIETEKENING




HET BIJ DE BLOWER GELEVERDE WAARSCHUWINGSBORD MOET
NAAST DE ONTSTEKINGSSCHAKELAARS VAN DE MOTOR WORDEN
AANGEBRACHT (ALLE PLAATSEN) OM TE VOLDOEN AAN TITEL 33,
DEEL 183; SUBDEEL K, USCG VENTILATIEVOORSCHRIFTEN.

ONDERDELENLIJST

Referentiebeeld op pagina 3

Code	Beschrijving	Artikelnummer	Aantal
1	Beugel (inclusief schroef en moer)	43899-0000	1
2	Motorkits: 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Behuizing van de ventilator	35772-0000	1
4	Ventilatorwiel	34742-0001	1
5	Behuizing van de ventilator	35773-0000	1
6	Schroef - 8 x 5/8 SS Zelftappende pan hoofd	35508-0000	5

MARITIEME SCHAKELPANELEN





44960-0002

Verlichte schakelaar met laars SPST
(alleen voor gelijkstroomventilatoren)

BEDRADING VOOR DC-MODELLEN

Gebruik koperdraad van maritieme kwaliteit. Voor lengtes tot 7,6 m vanaf de stroombron: gebruik 12 gauge draad voor 12 volt, 14 gauge draad voor 24 volt. Gebruik grotere draad voor langere lengtes. Circuit moet worden beveiligd met een zekering. De aanbevolen zekeringmaten staan vermeld in de specificatietabel.

PRESTATIECURVES



GARANTIE

XYLEM BEPERKTE GARANTIE GARANDEERT DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN DEFECTEN EN VAKMANSCHAP VOOR EEN PERIODE VAN 1 JAAR VANAF DE DATUM VAN FABRICAGE. DE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARBORGEN, VOORWAARDEN OF BEPALINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN DIE HIERONDER WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DIE HIERBIJ UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEEZEN EN UITGESLOTEN. BEHALVE INDIEN WETTELIJK ANDERS BEPAALD, IS HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER EN DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER VOOR INBREUKEN OP EEN VAN DE VOORGAANDE GARANTIES BEPERKT TOT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT EN ZAL IN ALLE GEVALLEN BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT DE KOPER OP GROND HIERVAN HEEFT BETAALD. IN GEEN GEVAL IS DE VERKOPER AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE VORM VAN SCHADE, HETZIJ DIRECTE, INDIRECTE, GELIQUIDEERDE, INCIDENTELE, GEVOLG, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF SPECIALE SCHADE, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING, VERLIES VAN VERWACHTTE BESPARINGEN OF INKOMSTEN, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN PRODUCTIE, VERLIES VAN KANSEN OF VERLIES VAN REPUTATIE. DEZE GARANTIE IS SLECHTS EEN WEERGAVE VAN DE VOLLEDIGE BEPERKTE GARANTIE. VOOR EEN GEDETAILEERDE UITLEG, BEZOEK ONS OP www.xylem.com/nl-nl/support/, BEL ONS VERMELDE KANTOORNUMMER, OF SCHRIJF EEN BRIEF NAAR UW REGIONAAL KANTOOR.

TERUGKEERPROCEDURE

Retourzendingen onder garantie verlopen via de plaats van aankoop. Neem contact op met de juiste instantie met een aankoopbewijs om de datum te verifiëren.

SE Flexmount 3" blåsmaskiner

FUNKTIONER

- Tåligt förstärkt plasthölje
- Universellt Flexmount-fäste som gör att uttaget kan vändas åt alla håll
- Anslutning för inlopps- och utloppskanaler genom påsättning
- Effektivt luftflöde med hög volym
- Låg strömförbrukning
- Genomgående korrosionsbeständiga material
- N.M.M.A.-typ godkänd
- Uppfyller USCG:s förordning 183.410 och ISO 8846.
- MARINE för tändskydd
- DC-modeller överensstämmer med ISO 9097 MARINE

Modell 36740-serien



SPECIFIKATIONER

Modell	Luftflöde	Spänning	Ampere	Säkringsstorlek	Vikt lb(kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALLATION

ANLÄGGNINGARNA MÅSTE UPPFYLLO TILLÄMPLIGA AVSNITT I TITLE 33, PART 183, SUBPART K, USCG VENTILATIONSFÖRESKRIFTER.

MONTERING: Jabsco-blåsare är främst avsedda för intermittenta arbetscykler, t.ex. för att evakueras bränsleångor från länsutrymmen. Om så önskas kan de också användas för andra allmänna luftcirkulationsapplikationer med längre arbetscykler.

När man gör det bör man dock notera att den maximala livslängden för motorn är cirka 1 000 timmar. Därför bör fläkten endast användas för tillämpningar där denna driftslängd är acceptabel. För tillämpningar med kontinuerlig drift kan du fråga din återförsäljare om Jabsco Heavy Duty Long Life Blowers.

Montera blåsmaskinen på en plan skottyta i den högsta delen av kupén som är fri från vattenstänk eller däckspolning. Fläkten kan vridas i monteringsfästet för att underlätta den kortaste ledningsvägen.

Använd ett lämpligt utloppsbeslag så att blåsmaskinens statiska tryck inte påverkas av förändringar i vindriktningen. Led inloppskanalen med så få krökar som möjligt till den nedre tredjedelen av länsutrymmet där ångor kan samlas. Se till att ledningen är placerad under motorsträngarnas överkant, men inte så lågt att den hamnar under länsvatten. Placera pickupen så att den drar nytta av den naturliga luftflödesriktningen. Jabscos flexibla kanal nr 34959-0100 är lätt att skära till och installera.

OBS:

Blåsaren bör monteras på ett ställe som inte utsätts för extrem värme (mer än 130°F) för att förhindra att bläshjulet eller höljet förvrängs.

För ett exponerat inlopp ger fläktintagsgaller nr 34764-0000 ett säkert och attraktivt skyddat inlopp.

DRIFT: Se följande varningsplakat.



DRIFT: Se följande varningsplakat.


Bensinångor kan explodera.

Innan du startar motorn ska du använda

blåsmaskinen i 4 minuter och kontrollera om det finns bensinångor i motorrummets länga. Kör fläkten under marschfart. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador eller dödsfall.



INSTALLATIONS-RITNING




DEN "VARNINGSSKYLT" SOM LEVERAS MED BLÅSMASKINEN MÅSTE MONTERAS I ANSLUTNING TILL MOTORNS TÄNDNINGSBRYTARE (ALLA PLATSER) FÖR ATT UPPFYLLO BESTÄMMELSENA I TITLE 33, PART 183; SUBPART K, USCG VENTILATIONSFÖRESKRIFTER.

DELLISTA Referensbild på sidan 3

Kod	Beskrivning	Part Number	Qty.
1	Montering av fästen (inkluderar skruv och mutter)	43899-0000	1
2	Motorsatser: 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Blåsarens hölje	35772-0000	1
4	Blåshjul	34742-0001	1
5	Blåsarens hölje	35773-0000	1
6	Skruv - 8 x 5/8 SS Självgängande skruv med panhuvud	35508-0000	5

MARINA KOPPLINGSPANELER





44960-0002

Ljusbrytare med stötdämpare SPST (endast för DC-blåsare)

KABELDRAGNING FÖR DC MODELLER

Använd koppartråd av marin kvalitet. För längder upp till 25 fot (7,6 m) från strömkällan: använd 12 gauge tråd för 12 volt, 14 gauge tråd för 24 volt. Använd större tråd för längre längder. Kretsen måste skyddas med en säkring. Föreslagna säkringsstorlekar anges i specifikationstabellen.

PRESTANDAKURVOR



GARANTI

XYLEM BEGRÄNSAD GARANTI GARANTERAR ATT DENNA PRODUKT ÄR FRI FRÅN DEFEKTER OCH TILLVERKNINGSFEL UNDER EN PERIOD AV 1 ÅR FRÅN TILLVERKNINGS-DATUM. GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, GARANTIER, VILKOR ELLER BESTÄMMELSER AV VILKET SLAG SOM HELST AVSEENDE DE VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, VILKA HÄRMED UTTRYCKLIGEN FÖRKASTAS OCH UTESLUTS. OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS I LAG, ÄR KÖPARENS EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL OCH SÄLJARENS SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR BROTT MOT NÅGON AV DE FÖREGÅENDE GARANTIERNAS BEGRÄNSAT TILL ATT REPARERA ELLER BYTA UT PRODUKTEN OCH SKA I SAMTIGA FALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KÖPAREN HAR BETALAT ENLIGT DETTA AVTAL. SÄLJAREN ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR NÅGON ANNAN FORM AV SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, LIKVIDERAD, TILLFÄLLIG, FÖLDSKADA, STRAFFSKADA, EXEMPLARISK ELLER SÄRSKILD SKADA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR ELLER INTÄKTER, INKOMSTFÖRLUST, FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET, PRODUKTIONSFÖRLUST, FÖRLUST AV MÖJLIGHETER ELLER FÖRLUST AV ANSEENDE. DENNA GARANTI ÄR ENDAST EN REPRESENTATION AV DEN FULLSTÄNDIGA BEGRÄNSADE GARANTIN. FÖR EN DETALJERAD FÖRKLARING, BESÖK OSS PÅ www.xylem.com/sv-se/support/, RING VÅRT ANGIVNA KONTORSNUMMER ELLER SKRIV ETT BREV TILL DITT REGIONALA KONTOR.

ÅTERVÄNDADEFÖRFARANDE

Garantiärlämnningar sker via köpstället. Kontakta lämplig enhet med ett kvitto på köpet för att verifiera datumet.

ES Sopladores de 3" Flexmount

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de plástico reforzado resistente
- El soporte universal de montaje flexible permite orientar la salida en cualquier dirección
- Conexión de conductos de entrada y salida deslizante
- Flujo de aire eficiente de alto volumen
- Bajo consumo de corriente
- Materiales resistentes a la corrosión en todo el conjunto
- Tipo N.M.M.A. aceptado
- Cumple con la normativa USCG 183.410 y la ISO 8846
- MARINE para la protección de la ignición
- Los modelos de CC cumplen con la norma ISO 9097 MARINE

Modelo Serie 36740



ESPECIFICACIONES

Modelo	Flujo de aire	Voltaje	Amperios	Tamaño del fusible	Peso libras (kg)
36740-0000	150 CFM (4,2 m³/min.)	12 Vdc	6.8	10A	5.5 (2,5 kg)
36740-0010	150 CFM (4,2 m³/min.)	24 Vdc	3.3	5 A	5.5 (2,5 kg)

INSTALACIÓN

LAS INSTALACIONES DEBEN CUMPLIR LAS SECCIONES APLICABLES DEL TÍTULO 33, PARTE 183; SUBPARTE K, REGLAMENTOS DE VENTILACIÓN DEL USCG.

MONTAJE: Los sopladores Jabsco están destinados principalmente a ciclos de trabajo intermitentes, como la evacuación de vapores de combustible de las áreas de sentina. Si se desea, también pueden utilizarse para otras aplicaciones generales de circulación de aire con ciclos de trabajo más largos.

Sin embargo, al hacerlo, debe tenerse en cuenta que la vida máxima del motor es de aproximadamente 1000 horas. Por lo tanto, el soplador sólo debe utilizarse para aplicaciones si esta duración de servicio es aceptable. Para aplicaciones de servicio continuo, pregunte a su distribuidor sobre los sopladores Jabsco Heavy Duty Long Life.

Montar el soplador en la superficie plana del mamparo en la parte más alta del compartimento libre de salpicaduras o del lavado de la cubierta. El soplador puede girarse en el soporte de montaje

para facilitar el recorrido más corto del conducto.

Utilice un accesorio de descarga adecuado para que la presión estática del soplador no se vea afectada por los cambios en la dirección del viento. Dirija el conducto de entrada con el menor número de curvas posible hacia el 1/3 inferior del compartimento de la sentina, donde es probable que se acumulen los vapores. Asegúrese de que el conducto esté colocado por debajo de la parte superior de los largueros del motor, pero no tan bajo como para quedar sumergido en el agua de la sentina. Ubique el captador para aprovechar la dirección natural del flujo de aire. El conducto flexible Jabsco No. 34959-0100 es fácil de cortar e instalar.

AVISO:

El ventilador debe montarse lejos del calor extremo (más de 130°F) para evitar la distorsión de la rueda del ventilador o de la carcasa.

Para una entrada expuesta, la rejilla de entrada del ventilador No. 34764-0000 proporciona una entrada protegida segura y atractiva.


FUNCIONAMIENTO: Ver la siguiente declaración del cartel de advertencia.



ADVERTENCIA: Peligro de explosión
Los vapores de gasolina pueden explotar.
Antes de arrancar el motor, haga funcionar el soplador durante 4 minutos y compruebe si hay vapores de gasolina en la sentina del compartimento del motor. Haga funcionar el soplador por debajo de la velocidad de crucero.
Si no lo hace, puede provocar lesiones o la muerte.



PLANO DE INSTALACIÓN




EL CARTEL DE "ADVERTENCIA" SUMINISTRADO CON EL SOPLADOR DEBE MONTARSE JUNTO A LOS INTERRUPTORES DE ENCENDIDO DEL MOTOR (EN TODOS LOS LUGARES) PARA CUMPLIR CON EL TÍTULO 33, PARTE 183; SUBPARTE K, REGLAMENTOS DE VENTILACIÓN DEL USCG.

LISTA DE PARTES

Imagen de referencia en la página 3

Clave	Descripción	Núm. Parte	Cant.
1	Montaje del soporte (incluye tornillo y tuerca)	43899-0000	1
2	Kits de motor: 12Vdc 24Vdc	30200-0000 30200-0010	
3	Carcasa del soplador	35772-0000	1
4	Rueda del soplador	34742-0001	1
5	Carcasa del soplador	35773-0000	1
6	Tornillo - 8 x 5/8 SS Cabeza de pan auto-roscante	35508-0000	5

PANELES DE INTERRUPTORES MARINOS




44960-0002

Interruptor iluminado con bota SPST (sólo para sopladores de CC)


CABLEADO PARA LOS MODELOS DE CC

Utilice cable de cobre de calidad marina. Para longitudes de hasta 25 pies (7,6 m) desde la fuente de alimentación: utilice cable de calibre 12 para 12 voltios, cable de calibre 14 para 24 voltios. Utilice un cable más grande para longitudes mayores. El circuito debe estar protegido con un fusible. Los tamaños de fusibles sugeridos se indican en la tabla de especificaciones.

CURVAS DE RENDIMIENTO



Model 36740-0010
24 VDC



GARANTÍA

LA GARANTÍA LIMITADA DE XYLEM GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIBRE DE DEFECTOS Y MANO DE OBRA DURANTE UN PERÍODO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, AVALES, CONDICIONES O TÉRMINOS DE CUALQUIER NATURALEZA RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUE POR LA PRESENTE SE RECHAZAN Y EXCLUYEN EXPRESAMENTE. SALVO QUE LA LEY DISPONGA LO CONTRARIO, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL VENDEDOR POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS ANTERIORES SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO Y, EN TODOS LOS CASOS, SE LIMITARÁN AL IMPORTE PAGADO POR EL COMPRADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO TIPO DE DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, LIQUIDADOS, INCIDENTALS, CONSECUENTES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O ESPECIALES, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS PREVISTOS, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES O PÉRDIDA DE REPUTACIÓN. ESTA GARANTÍA ES SÓLO UNA REPRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA COMPLETA. PARA OBTENER UNA EXPLICACIÓN DETALLADA, VISÍTENOS EN www.xylen.com/es-es/support/, LLÁME A NUESTRO NÚMERO DE OFICINA INDICADO O ESCRIBA UNA CARTA A SU OFICINA REGIONAL.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN

Las devoluciones en garantía se realizan a través del lugar de compra. Por favor, póngase en contacto con la entidad correspondiente con un recibo de compra para verificar la fecha.



a **xylem** brand

Xylem Inc. – USA

17942 Cowan
Irvine, CA 92614

Xylem Inc. – UK

Harlow Innovation Park,
London Road, Harlow, Essex, CM17 9LX

Xylem Inc. – CHINA

30/F Tower A, 100 Zunyi Road, Shanghai
200051

Xylem Inc. – HUNGARY KFT

2700 Cegléd
Külso-Kátai út 41

Xylem Inc. – AUSTRALIA

2/2 Capicure Drive
Eastern Creek, NSW 2766

www.xylem.com/jabsco

© 2022 Xylem Inc. All rights reserved

Jabsco is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries

M-1740 Rev. B 10/2022